

"EMT446" mechanikus időkapcsoló óra

Rend. sz.: 61 05 70

Rendeltetés:

A termék egy dugaljjal rendelkezik, amelyet a beépített mechanikus időkapcsoló órával be- vagy ki lehet kapcsolni. Ezáltal egy hozzá csatlakoztatott elektromos fogyasztó, pl. egy kültéri lámpa vagy más készülék automatikusan be- vagy kikapcsolható.

A termék csak száraz, zárt beltéri helyiségben, és védett külső térben (pl. egy eresz alatt, garázsban, stb.) üzemeltethető. Az elhelyezésnél ügyelni kell, egyébként életveszélyes áramütés veszélye is fennállhat.

A jelen útmutató biztonsági és kezelési utasításait okvetlenül be kell tartani. Üzembe helyezés előtt okvetlenül olvassa el az útmutatót!

Szállítás tartalma:

- „EMT446” időkapcsoló óra
- Útmutató

Biztonsági tudnivalók

- **Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.**
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék kinyitása, átalakítása, átépítése tilos!
- A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Feszültségforrásként csak szabványos, védővezetős (230VAC/50Hz) hálózati dugalj alkalmazható.
- Gyerekek kezébe nem való.
- Az „IP44” védettség azt jelenti, hogy a termék védve van aktív vagy mozgó tárgyak, szerszámok, vezetékek érintésével szemben, melyek átmérője 1 mm-nél nagyobb (kivétel: a hálózati dugasz érintkezők nyílásai) valamint védve van fröccsenő víz ellen. Utóbbi ok miatt nem szabad közvetlen vízszugárnak (pl. kerti tömlő stb.) kitenni.
- A terméket beltéren vagy védett külső térben működtesse, pl. egy eresz alatt, vagy a garázsban. Ne tegye ki közvetlen csapadéknak, mert ez életveszélyt jelenthet!
- Ne blokkolja soha a dugalj borítóját, ill. az időkapcsoló órán lévő átlátszó borítót. Ha nem használja a készüléket, a borításokat a beépített rugókkal automatikusan és tökéletesen engedje záródnia.
- Ha készülékeket, csatlakozó- vagy hosszabbító kábeleket tartósan kültéren kíván működtetni (pl. lámpák, szivattyúk, stb.) azoknak erre alkalmasnak kell lenni. Vegye figyelembe ezen termékek használati útmutatóját!
- Ne terhelje túl a készüléket! A maximális csatlakozó terhelés a 3680W-ot (csak ohmos) nem lépheti túl.
- Nedves hálózati dugaszt nem szabad a termék dugaljába bedugni; életveszély!
- A csatlakoztatott készülék dugóját soha ne húzza ki a kábelnél fogva, hanem fogja meg magát a dugót (előzőleg emelje meg a dugalj fölötti védőborítót).
- Ne nyissa ki a borítókat esőben vagy havazáskor, és ilyen esetben ne dugaszoljon készüléket ki vagy be.
- A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.
- A készüléket óvja ütéstől, lökéstől, vagy leeséstől.
- Ha a készülék háza megsérült, ne próbálja tovább működtetni! Ha még a hálózathoz van kapcsolva, ne érintse meg! Először áramtalanítsa a konnektort, amihez

csatlakoztatva van (a biztosító automata lekapcsolásával). Csak ezután húzza ki a csatlakoztatott készüléket a konnektorból, és húzza ki a csatlakoztatott készüléket. Vigye a terméket szakemberhez, vagy selejtezze le a környezetvédelmi szabályok szerint.

Üzembe helyezés

Dugja be a készüléket egy hálózati védőérintkezős konnektorba (rácsatlakoztatott készülék nélkül!).



A csatlakoztatott készülék helyében csak az ábrán bemutatott helyzetben szabad működtetni. (Ábra az eredeti, többnyelvű útmutatóban.) A dugaljnak felül kell lennie, az idő beállító forgatható keréknek lent. A két védőborító csak felfelé nyitható.

Az óraidő beállítása

Az átlátszó borítót hajtsa egyik kezével felfelé. A másik kézzel forgassa a külső beállító gyűrűt a rányomtatott óraidővel az óra járásával egyezően, amíg a nyíl a gyűrűn belül nem mutat az aktuális óraidőre. Zárja vissza a borítót.



Az állító gyűrűt csak az óra járásával egyezően forgassa: a gyűrű könnyen forgatható. Az óra járásával ellenkező irányú forgatás nem lehetséges, ne erőltesse! Az óra tönkremehet!

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást kap, tehát be van dugva egy aktív konnektorba.

Be-kikapcsolási idő beállítása

A 48 db szegmenssel (óránként 2 db) a be- ill. kikapcsolási idő 30 perces időközökben állíthatók be. Egy lefelé nyomott szegmens aktiválja a dugaljat (feszültség van, a csatlakoztatott fogyasztó be van kapcsolva), a felfelé tolt ill. kihúzott szegmens kikapcsolja a dugaljat (nincs feszültség, a csatlakoztatott fogyasztó ki van kapcsolva).

Példa: Egy lámpát pl. 22 és 23 óra között kíván bekapcsolni: nyomja a két szegmensset 22 és 23 óra között lefelé. A többi szegmensnek kihúzva kell lennie.



Az időkapcsoló óra kialakítása következtében (mechanikus meghajtás és kapcsolás) a kapcsolási idő és az óraidő között lehet eltérés. Néhány perces eltérés normálisnak tekinthető!

Egy készülék csatlakoztatása az időkapcsoló órához

Hajtsa a dugalj borítóját fel.

Dugja be a csatlakoztatni kívánt fogyasztót a dugaljba (a dugó legyen teljesen bevezetve).



A max. 3680 W (230 VAC, 16A, csak ohmos terhelés) csatlakozás-teljesítményt nem szabad túllépni. Ha a csatlakoztatott védett kültéri területen működteti, akkor csak olyan dugasz dugható bele, amely az IP44 védettségnek megfelelő.

Karbantartás, tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást, ne nyissa ki, ne szedje szét.
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaljból; távolítsa el a rákötött fogyasztót is.
- Tisztítsa meg a csatlakozó külső felületét egy száraz, tiszta, puha ruhával. Semmi esetre ne használjon erős tisztítószereket vagy oldószereket.
- A külső felület erősebb szennyeződésénél langyos vízzel átitatott ruhát használjon. Soha ne merítse a terméket vízbe!



Tisztítás után hagyja a csatlakozó teljesen megszáradni, mielőtt újból használja, mert különben áramütés veszélye állhat fenn!

Ártalmatlanítás, selejtezés

Elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétként tenni. Ha a készülék használhatatlanná vált, selejtezze az érvényes előírásoknak megfelelően.