

Mini napi kapcsolóóra Rendelési szám: 616020

Rendeltetészerű használat

A készüléken van egy dugaszalj, amelyet a beépített mechanikus időkapcsoló be- vagy kikapcsol. Ez által automatikusan kapcsolódhat be és ki például egy lámpa vagy más, erre alkalmas fogyasztó. A készüléket csak száraz, belső helyiségben szabad alkalmazni.

Feltétlenül vegyük figyelembe a jelen kezelési utasítás biztonsági és kezelési előírásait, amelyek nem csak a készülék védelmét szolgálják, hanem különösen testi épségünket. Emiatt olvassuk el előbb figyelmesen a teljes kezelési utasítást, mielőtt használatba vennénk a készüléket.

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás be nem tartásából fakadó károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben érvénytelené válik a garancia.

- Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos a termék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A készülék kivitele az I. védelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásul kizárólag csak a közüzemi elektromos hálózat (230V~/50 Hz) egy szabványos földelésű dugaszalja alkalmazható.
- A készülék nem játék. A gyerekek megpróbálhatnak tárgyakat bedugni pl. a dugaszalj nyílásain, ami életveszélyes áramütéssel járhat.
- A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad használni, és nem érheti nedvesség. Ne fogjuk meg nedves kézzel, ugyanígy azt a hálózati dugót sem, amelyet a kapcsolóórába akarunk bedugni, mert ez életveszélyes áramütést okozhat.
- Ventilátorokat, fűtő-készülékeket, fűtőventilátorokat vagy hozzáférhető fűtőelemmel szerelt fűtőtesteket ne használjunk felügyelet nélkül. Ilyen készülékeket lehetőleg egyáltalán ne csatlakoztassuk a kapcsoló-órához. Tűzveszély!
- Óvatosan bánjunk a készülékkel, mert a rázkódások, ütődések vagy a még kis magasságból történő leesés is tönkretetheti.
- Ha sérült a készülék háza, már nem szabad használni. Ha ilyenkor még rá van kötve a hálózatra, ne érnünk se hozzá, se a csatlakoztatott készülékhez. Kapcsoljuk ki először annak a dugaszaljnak a feszültségét, amelyre a kapcsolóóra csatlakozik (kapcsoljuk le a kismegszakítót). Majd csak ezután húzzuk ki a kapcsolóórát a dugaszaljból, és vigyük szakmühelybe javításra, vagy környezetbarát módon távolítsuk el.

Főbb tulajdonságok

- használhat csak száraz, zárt belső helyiségekben,
- egy védőérintkezős dugaszalj gyerekvédelemmel,
- a kapcsolóóra kapcsolja a dugaszaljat be- és ki; a legrövidebb kapcsolható időtartam 30 perc,
- csatlakoztatható 230V~/50 Hz-es dugaszaljra,
- maximális csatlakozási teljesítmény 3680W (230V~, 16A), ohmos terhelés,
- környezeti hőmérséklet 0°C ÷ +55°C,

A szállítás részei

- kapcsolóóra
- kezelési utasítás

Üzembeállítás

Dugjuk be a kapcsolóórát (bedugott fogyasztó nélkül) egy védőérintkezős hálózati dugaszaljba.

Választás az állandó és a kapcsolt üzem között

A kapcsolóóra oldalán található egy tolókapcsoló, amely a fenti üzemmódok közötti választásra szolgál.

„I” állás: A dugaszalj állandóan be van kapcsolva, a kapcsolóóra beállításai érdektelenek.

„☺” állás: A dugaszaljat a kapcsolóóra kapcsolja be és ki az adott beállításnak megfelelően.

A pontos idő beállítása.

Forgassuk az óramutató járásával megegyező irányba a rányomtatott óraidőkkkel bíró külső állítógyűrűt (a belső gyűrűn lévő nagy nyilat figyelve), amíg a „▲” szimbólum nem mutatja a pillanatnyi pontos időt.

Figyelem! Csakis az óramutató irányába forgassuk a beállítógyűrűt, arra könnyen forgatható. Az óramutató járásával ellentétes irányba **nem** lehet elforgatni a gyűrűt, ne alkalmazzunk erőszakot, mert azzal tönkretelhetjük a kapcsolóórát.

A kapcsolóóra csak akkor jár, amikor feszültséget kap, azaz be van dugva egy hálózati dugaszaljba.

A bekapcsolási/kikapcsolási idő beállítása

A 28 szegmenses (2 szegmens óránként) 30 perces lépésekben beállíthatjuk a bekapcsolási és a kikapcsolási időt. Egy lefelé nyomott szegmens aktívvá teszi a kapcsolóórát (van hálózati feszültség), míg a felfelé tolt, ill. kihúzott szegmens kikapcsolja a dugaszaljat (nincs hálózati feszültség, a csatlakoztatott készülék ki van kapcsolva).

Figyelem! A kapcsolóóra konstrukciója (mechanikai hajtás és kapcsolási folyamat) következtében eltérések adódhatnak a beállított kapcsolási időtől. Néhány perces eltérés még normális.

Egy készülék csatlakoztatása a kapcsolóórára

- Kapcsoljuk ki a készüléket.
- Dugjuk be a készüléket a kapcsolóóra homlok-oldalán elhelyezkedő dugaszaljba.

Figyelem! Teljesen toljuk be a dugót a kapcsolóóra dugaszaljába.

- Kapcsoljuk be a készüléket.
- A kapcsolóórán lévő kapcsolószegmensek állásától függően a készülék automatikusan bekapcsolódik, ill. kikapcsolódik (az oldalsó tolókapcsoló az „☺” állásban van).
- A készüléket úgy is bekapcsolhatjuk, hogy az oldalsó tolókapcsolót az „I” állásba hozzuk.

Karbantartás és ápolás

A kapcsolóóra nem igényel karbantartást, ezért sose nyissuk fel, vagy szereljük szét.

Mielőtt tisztítani kezdenénk, húzzuk ki a hálózati dugaszaljból. A készülék külsejét csak egy tiszta és puha ruhával tisztítsuk. Semmi esetre se használjunk agresszív tisztítószert, vagy vegyszert, mivel megtámadhatják a házat, vagy leronthatják a készülék működését.

Eltávolítás

Az elhasznált kapcsolóórát nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem távolítsuk el az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően (vigyük például kommunális hulladékok gyűjtőhelyére).