

**„Animal Away” elektronikus  
kutya-macska riasztó****Rend.sz.: 62 01 09**

Az újonnan kifejlesztett „Animal Away” (állatriasztó) mozgásjelzővel és ultrahang-frekvenciával környezetbarát készülék, amely elriasztja a macskákat, kutyákat, nyulakat, mókusokat, anélkül, hogy azokra veszélyt jelentene.

Beépített infra mozgásjelzővel rendelkezik, amely érzékeli az állatokat 70°-os szögben, és kb. 10 m távolságban. Ha erre az őrzött területre egy állat belép, a készülék az ember számára nem hallható, de az állatot elriasztó 23000 Hz-es ultrahang tartományban sugárzott hangot bocsát ki. Az infra jelző csak akkor kapcsolja be a hangot, ha az állat a területen belül van. Ennek köszönhetően a 9 V-os elem élettartama hosszabb lesz. Mivel a hálózattól független, bárhol elhelyezhető: a ház falán, kerítésen, vagy egy szabadon álló póznán. A készülék időjárásálló, stabil házzal rendelkezik, mindazonáltal ajánlott erős eső vagy vihar esetén a védőházból kivenni és a belső helyiségekben tartani.

A készülék által kibocsátott ultrahang emberek számára nem kellemetlen, az állatokat viszont ingerli, úgy, hogy távolmaradnak az őrzött területtől.

**Felhasználási területek:**

Belső térben, kutyák és macskák távoltartására.

Tó közelében, a halak védelmére.

Virágágyásoknál, nyulak elleni védelem céljából.

Madáretetők és -itatók védelmére mókusok ellen.

**Használat:**

1. Vegye ki a fő modult az időjárásálló házból, úgy, hogy előre húzza.
2. Nyissa ki az elemtartót a fő modul hátoldalán, és tegyen be egy új 9 V-os elemet.
3. Tolja vissza a védőházba, egészen ütközésig.
4. Tolja a tolókapcsolót az előlapon (ON) állásba. Vörös LED világít a mozgásjelző lencséje mögött kb. 30 másodpercig, ezzel jelzi az üzemkész állapotot.
5. A készülék ezután üzemkész.

Ha a piros LED nem világít, az elemet ki kell cserélni. Ehhez kapcsolja ki a készüléket (kapcsoló „OFF”/ki állásban), majd tegyen be új elemet.

**Ajánlások a működtetéshez:**

- Kapcsolja ki a riasztót, ha a háziállatok tartózkodnak az őrzött területen.
- Kapcsolja ki, ha emberek tartózkodnak a területen, energia takarékoság céljából.
- Ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
- Ne nyissa fel erőszakkal.
- Az infra mozgásjelző akkor kapcsol be, ha mozgást, vagy a testből áradó meleget érzékel.
- Tisztítsa a lencsét időnként kevés vízzel. Vegyszert ne használjon.
- Ha belső térben használja, figyeljen arra, hogy a háziállatoknak legyen lehetősége a menekülésre a hang elől.

**Műszaki adatok:**

Méretek:	114x88x60 mm
Súly:	180 g (fő modul és ház együtt)
Tápellátás	9 V-os alkáli elem
Áramfelvétel	0,16 mA készenléti állapotban
Hőfázis	kb. 30 másodperc
Frekvencia	kb. 23000 Hz
Őrzött tartomány:	horizontálisan kb. 130 fok

**Az ábra feliratait:**

Hauptmodul	fő modul
Lautsprecher	hangszóró
Linse	lencse
Ein/aus Schalter	ki-bekapcsoló
LED Leuchte	LED lámpa
Rückseite	fő modul hátoldala
Batteriefach	elemtartó
Aussengehäuse	védőház
Loch zum ...	furat a rögzítéshez
Wirkungsdiagramm	hatásdiagram