



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
www.conrad.hu

Digitális napelemes uszoda-hőmérő

Rend.sz.: 67 21 02

Üzembe helyezés

- Az uszodai hőmérőt napelem táplálja. A felállítási hely kiválasztásakor gondoljon arra, hogy a napelemtáblát elegendő napsütés érje. A gombelem tartalék-tápáramforrásul szolgál arra az esetre, ha a napelemtábla által termelt energia nem elegendő.
- 2) Nyomja az ON/OFF gombot. Minden szegmens rövid időre megjelenik. A készülék most üzemkész. A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet.
- A °C/°F gombbal válthat a °C vagy °F hőmérséklet mértékegység között.
- A MAX/MIN gombbal lehívható a legmagasabb hőmérséklet (MAX) értéke. MAX jelenik meg a kijelzőn.
- A MAX/MIN gomb újbóli nyomásával a legalacsonyabb (MIN) hőmérséklet hívható le. MIN jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja a MAX/MIN gombot még egyszer, ezzel visszatér a normál módba.
- Ha a MAX/MIN gombot az adott módban nyomva tartja (kb. 5 másodpercig), az értékek törlődnek (a kijelzőn --.°C vagy °F jelenik meg) és a kijelző visszaáll az aktuális értékre.
- A készülék az ON/OFF gombbal be- ill. kikapcsolható.
- A mellékelt zsinórral a hőmérőt az uszoda vagy a tó szélén biztonságosan rögzíteni lehet. Húzza a zsinórt a készüléken lévő fülön keresztül, rögzítse, majd kösse csomóra.

Elemcsere

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemet. Nyissa ki az elemrekeszt egy kis csavarhúzóval.
- Tegyen be egy LR44 gombelemet. Győződjön meg róla, hogy az elem helyes pólusokkal van betéve: a "+" pólusnak felfelé kell mutatnia. Csavarozza vissza gondosan az elemtartó fedelet (figyeljen a nyíl jelzésre).

Figyelem: Ellenőrizze, hogy a csavarok ismét jól meg legyenek húzva, hogy ne hatoljon be víz a készülékbe.

- A legyengült elemet a lehető leggyorsabban ki kell cserélni, az elem kifutásának elkerülésére. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Kifutott elemekkel való érintkezésnél vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!
- **Figyelem:** A tönkrement készülékeket és kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Karbantartás:

- A legjobb működés érdekében tartsa mindig tisztán a napelemtáblát. A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló vagy oldószereket!
- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, rezgésnek és rázkódásnak.
- Ha a víz felszíne befagy, vegye ki a hőmérőt.

Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások:

- A készülék nem játék. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.
- A szakszerűtlen kezelés, vagy az illetéktelen felnyitás a garancia elvesztéséhez vezet.

Műszaki adatok

Víz hőmérséklet mérési tartomány: -20...+50°C (-4...+122°F)

Pontosság: ±1°C (±2°F)

Felbontás : 0,1°C (0,1°F)

Áthidaló (backup) gombelem: LR44