


ST-REL3-SG 24/21

Rendelési szám: 2822011

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2822011>

jelfogó csatlakozó, Siemens KAMMRELAIS® fésűs jelfogóval beültetve, érintkezők (Ag): közepes teljesítményre, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, fényjelzővel, alapkapocs-blokkra dugaszolható

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 077167
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 81 (IF-2002)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Gerjesztőoldal

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
---------------------------	---------

Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Névleges bemenő áram U_{IN} esetén	32 mA
Jellemző mválaszidő	8 ms (DC-n)
Tipikus visszajétsési idő	15 ms (DC-n)
Üzemi feszültség kijelző	van
Védőkapcsolás	üresjárat, polaritásvédelem üresjáratú dióda, polaritásvédelmi dióda


Érintkezőoldal

Érintkező típusa	egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező
Érintkező anyaga	Ag, füstáryozott
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Maximális bekapcsolási áram	5 A
Tartós határáram	5 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	120 W (24 V DC mellett)
	60 W (48 V DC mellett)
	50 W (60 V DC mellett)
	50 W (110 V DC mellett)
	70 W (220 V DC mellett)
	500 VA (250 V AC-n)

Általános adatok

Szélesség	20,8 mm
Magasság	33 mm
Mélység	66,5 mm
Tesztfeszültség relétekerccs/reléérintkező	1 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Üzem mód	100 % ED
Mechanikus élettartam	kb. 10^7 kapcsolási ütem (kb. 10^6 az AC reléknél)
Szabványok/előírások	DIN VDE 0110b, C méret, 250 V AC-hoz
	DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben)

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2777043	UDK-RELG 3	alappapocs-blokk mindkét oldali mérőcsatlakozóval és azonos potenciálú ikercsatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2820136	URELG 3	alappapocs-blokk csavaros csatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2820709	URELG 3-PMTK	alappapocs-blokk mindkét oldali mérőcsatlakozóval és késleválasztással NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2829917	ZFK-RELG 3	alappapocs-blokk rugós csatlakozóval NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;