

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC


Rendelési szám: 2979498



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979498>

VARIOFACE kimeneti modul, 16 miniatűr relével, egyenként 1 váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (alapmodul, relével)



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 130343
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 495 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC $\pm 10\%$
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	5 A

Általános adatok

A csatornák száma	16
	32
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC
Felszerelve	igen
Szélesség	259 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

2979508	UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/ PLC	VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, 16 kisméretű kapcsolórelével, egyenként 1 váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)
---------	------------------------------	--

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;