

## UMK-16 RM 24DC/MKDS

Rendelési szám: 2972990


Az ábrán 16 dugaszolt kiskapcsoló relé vagy miniatűr optocsatoló befogadására alkalmas változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2972990>

VARIOFACE modul, 16 dugaszolható miniatűr reléhez vagy miniatűr optocsatolóhoz, fényjelzéssel, bemeneti feszültség 24 V DC



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 088910
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 551 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség $U_N$	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány $U_N$ -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Tip. bemeneti áram $U_N$ esetén	2 mA (Fényjelzés)
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda

Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

#### Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	5 A
Maximális bekapcsolási áram	8 A
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

#### Általános adatok

A csatornák száma	16
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé vagy miniatűr optocsatoló
Felszerelve	nincs
Szélesség	259 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező	2,5 kV AC
Szabványok/előírások	DIN VDE 0110
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Bemenet
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	20
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

## Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;