

Rendelési szám: 710001

### **A készüléket ne használjuk a szabadban!**

- Távolítsuk el a csomagolást, és ellenőrizzük, hogy valami nem maradt-e még a készüléken.
- Soha ne függesszük fel, és ne is emeljük fel a készüléket a kábelénél fogva, hanem használjuk az erre a célra való függesztő-gyűrűt.
- MINDEN ESETBEN ELŐSZÖR HÚZZUK KI A HÁLÓZATI DUGÓT A KONNEKTORBÓL, MIELŐTT TISZTÍTANI KEZDENÉNK A KÉSZÜLÉKET, VAGY KICSERÉLNÉNK A FÉNYFORRÁST.
- Ne merítsük vízbe a készüléket.
- Úgy állítsuk fel a készüléket, hogy gyerekek ne férjenek hozzá.
- Mint minden más elektromos készüléknél is, itt is tanúsítsunk fokozott óvatosságot.

### **Működési mód**

A kellemetlen csipő szárnyas rovarokat (pl. a szúnyogokat) és kis légyféléket az ultrabolya fény vonzza. Útjukon a fényforrás felé nekirepülnek a feszültség alatt lévő elektródának, és az gyorsan, fájdalom-mentesen és higiénikusan megöli őket. Majd leesnek a készülék alján lévő gyűjtőtartályba.

### **Felállítás**

- Ajánlott a talajtól 1,5 – 3 méter magasságban felfüggeszteni a készüléket. Az ultrabolya fény odavonzza a repülő rovarokat; ezért ne lógassuk a készüléket közvetlenül más fényforrások mellé. A megvéendő helyiség legsötétebb pontja általában a legmegfelelőbb hely. Nehogy a rovar a készülék felé haladtában az emberen vagy valamilyen táplálékon megállhasson, azoktól kellő távolságban helyezzük el.
- Ne lógassuk a készüléket nyitott ajtó vagy ablak elé.

### **Tisztítás – először húzzuk ki a dugót!**

A sztatikus elektromosságot süssük ki az által, hogy a rácsot egy szigetelt csavarhúzóval megérintjük.

- Egy kis kefe segítségével távolíthatjuk el a döglött rovarokat a rácsról és a lámpáról. Egy kis szappanos vizet is használhatunk esetleg még ehhez (a legtöbb háztartási tisztítószer is alkalmas erre a célra).
- Rendszeresen tisztítsuk ki a készülék alján lévő leszedhető gyűjtőtartályt. Ennek az a legegyszerűbb módja, hogy egyik kezünkkel megtartjuk a készüléket, a másik kezünkkel pedig elforgatjuk a tartályt.
- Ez után óvatosan kihúzhatjuk a tartályt, és kiüríthetjük belőle a döglött rovarokat. A fenti műveletek fordított sorrendjében rakjuk vissza a helyére a gyűjtőtartályt.
- Biztonsági okokból húzzuk ki előbb a hálózati dugót, mielőtt megfognánk a készüléket.

### **A fényforrás cseréje**

Süssük ki a sztatikus elektromosságot úgy, hogy a rácsot egy szigetelt csavarhúzóval megérintjük.

- Készülék egyenes fényforrással:  
Húzzuk ki először a hálózati dugót.  
Vegyük le a gyűjtőtartályt. Csavarjuk ki a készülék alján található két csavart, és vegyük le a foglalatot. Húzzuk ki lefelé a fényforrást. Rakjuk be az új lámpát.  
Rakjuk vissza a foglalatot. Húzzuk meg jól a két csavart.  
Rakjuk vissza a helyére a gyűjtőtartályt.
- Készülék U-alakú fényforrással:  
Húzzuk ki először a hálózati dugót.  
A további műveletek azonosak az 1. ponttal.

### **Néhány tanács**

Csak bevizsgált hosszabbító-kábelt alkalmazzunk. A hálózati dugót ne a kábelnél fogva húzzuk ki a foglalatból. Ne a kábelnél fogva vigyük vagy lógassuk fel a készüléket. A kábel ne sérülhessen meg hőtől, olajtól vagy éles tárgyaktól. A hálózati dugó és a konnektor legyen mindig száraz és a talajnál magasabban elhelyezve. Ne javítsuk magunk a készüléket (kivéve a tisztítást és a lámpa-cserét).

### **Általános biztonsági előírások**

- A tűzveszély megelőzése érdekében naponta távolítsuk el a döglött rovarokat a tartályból.
- Ez a készülék csak lakóépületek belső helyiségeiben alkalmazható. Ezért semmi esetre se használjuk pajtában, istállóban, vagy hasonló helyiségekben.
- A készüléket nem szabad tűzveszélyes gázok, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében használni.
- Ha megsérülne a készülék hálózati kábele, ki kell cserélni. Ezt csak a gyártó által megbízott szerviz-technikussal végeztessük el, mivel speciális szerszámra van hozzá szükség.

### **Műszaki adatok**

Üzemi feszültség: 230V/50 Hz

Védelmi osztály: II

Ház anyaga: ABS műanyag

Teljesítményfelvétel (9W cső esetén) kb. 18 W

Méret: 19,5 x 10,5 x 25 cm