

Rend. sz.: 71 00 03 °

Rendeltetésszerű használat

A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék a kutyák elkergetésére szolgál. A készülék felismeri a kutyaugatást, és ennek hatására hangjelet vagy ultrahangos jelet bocsát ki, a kutya vagy kutyák eltávolítására.

Az ultrahangos kutyaugatás elleni védőkészülék két üzemmódban működik: ultrahangot bocsát ki, ami a kutyának kellemetlen, vagy hangjelet ad ki (max. 120 dB-ig).

Az akusztikus illetve ultrahangos működésű kutya-riasztó készüléket a kutyaugatás aktiválja, de ezen kívül kézzel is bekapcsolható, a mellékelt távirányítóval (max. hatótáv 25 m).

A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék tápellátását a vele szállított 9 V/DC dugaszadapter szolgáltatja. Rövididejű feszültségellátás céljából áramszünet esetére a készülékbe betehető egy 9 V-os elem. A mellékelt rádiójelel vezérlésű távirányító feszültségét egy 12 V-os 23A gombaelem biztosítja.

A szállításban található még egy átlátszó, időjárás elleni védőborító is. Ez a védőborító lehetővé teszi a kutyaugatás elleni védőkészülék működtetését kültéren is.

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait.

Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét.

Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve.

Minden jog fenntartva.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet



A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési utasításokra utal.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk!



A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

• A beépített "hangszórók" (1) max. 120 dB hangszintet produkálnak. Ne tartsa a hangszórót a hallójárat közelébe. Ez halláskárosodáshoz vezethet.

• Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.

• Ne használja a készüléket kórházban, vagy más egészségügyi intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.

• A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék rövid ideig (pl. áramszünet esetén) 1 db 9V-os elemmel, vagy tartósan a vele szállított 9 V/DC dugasz tápegységgel működtethető. A mellékelt távirányító feszültségét egy 12 V-os 23A gombaelem biztosítja.

• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.

• A szállításban található még egy átlátszó, időjárás elleni védőborító is. Ez a védőborító lehetővé teszi a kutyaugatás elleni védőkészülék működtetését kültéren is.

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtése következtében is megsérülhet.

Tudnivalók az elemekhez

• Elemek nem valók gyerekek kezébe.

• Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

• Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

• Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marás okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.


• Ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne dobja tűzbe az elemeket. Robbanásveszély!

• A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, akkukat. Túlóregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek/akkuk kifolynak, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvesz a garancia/jótállás!

• A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. fejezetet.

A termék leírása



1) Hangszóró (akusztikus jelzés)

2) Érzékenység szabályozó

3) Frekvencia átkapcsoló

4) Érzékelő

5) Hangátalakító - (jelzés

(9V/DC)

6) Furatok a falra való felakasztáshoz

7) Állapotjelző LED (Audio)

8) Állapotjelző LED (ultrahang)

9) Elemtartó rekesz

10) Kihajtható állító lábak

11) Csatlakozó feszültség- ultrahanggal) ellátáshoz

Üzembe helyezés

• Nyissa fel az "elemtartót" (9) és csatlakoztasson helyes pólusokkal egy 9 V-os elemet.

• Gondosan zárja vissza az elemtartó rekeszt.

• Nyissa ki a mellékelt távirányítót, amennyiben a 12 V-os (23A típusú) elem még nincs behelyezve. Ehhez csavarozza ki a három csavart.

• Tegyen be a pólusokra ügyelve egy 12 V-os (23A) elemet az elemtartóba.

• Zárja vissza a távirányító házát, úgy, hogy a két felet óvatosan összeilleszti, és a házon lévő csavarokat ismét beteszi és meghúzza.

• Dugja be a vele szállított dugasz tápegység kisfeszültségű dugóját a készülék csatlakozó hüvelyébe (11).

• Válassza ki a kívánt üzemmódot, azaz a kívánt frekvenciát a "frekvencia átkapcsolóval" (2).

• Válassza ki a kívánt érzékenységet az "érzékenység szabályozóval" (3) (OFF = a termék deaktiválva van, azaz ki van kapcsolva).

• Dugja be a dugasz tápegységet egy alkalmas 230V/50 Hz-es hálózati dugaszoló aljzatba.



Másik rögzítési módként a kutyaugatás elleni ultrahangos védő készülék falra is szerelhető. Ehhez a készüléken furatok találhatóak (6) a falra való felakasztáshoz. A szállításhoz még egy hosszabbító kábel is mellékelve van. A kábel hossza kb. 21 m.

Elemcsere a távirányítón

Ha a távirányító hatótávolsága csökken, vagy az állapotjelző LED a távirányítón gombnyomásra nem világít, az elemet ki kell cserélni.

Az elem cseréjét a következőképpen végezze:

- Nyissa ki a mellékelt távirányítót, amennyiben a 12 V-os (23A típusú) elem még behelyezve. Ehhez csavarozza ki a három csavart.
- Vegye ki az elhasznált 12 V-os (23A típusú) elemet.
- Tegyen be a pólusokra ügyelve egy 12 V-os (23A) elemet az elemtartóba.
- Zárja vissza a távirányító házát, úgy, hogy a két felet óvatosan összeilleszti, és a házon lévő csavarokat ismét beteszi és meghúzza.

Elemcsere a kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészüléken.



Rövididejű feszültségellátás céljából áramszünet esetére a készülékben lehetőség van egy 9 V-os elem csatlakoztatására.

Az elem cseréjét a következőképpen végezze:

- Nyissa ki az elemtartó rekeszt (9) a kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék hátoldalán úgy, hogy leveszi az elemtartó fedelét.
- Vegye ki a kimerült 9 V-os elemet.
- Csatlakoztasson a helyes pólusokra ügyelve egy új 9 V-os elemet, és tegye be azt az elemtartóba.
- Gondosan zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Karbantartás és tisztítás

A termék az alkalmankénti tisztítási munkálatok kivételével karbantartást nem igényel.

A termék tisztításához elég egy száraz, puha és nem szálazó ruha. Ne használjon agresszív tisztítószereket, ezek a ház elszíneződését okozhatják. A port egyszerűen csak egy tiszta, puha ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

Selejtezés

a) Általános

- b) Távolítsa el az elhasznált terméket az érvényben lévő törvényi előírások szerint.

b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.



A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak.

A legfontosabb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: **Cd** = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombelemeket forgalmazó boltokban

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezete védelméhez. A Conrad Electronic cég, (Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.

E termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható www.conrad.com alatt.

a) Kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék

Tápfeszültség: 9 V/DC a mellékelt dugasztápegységről

Hangnyomás akusztikus jelzésnél: max. 120 dB

Ultrahang frekvencia: 26 kHz

Súly: kb. 200 g (elem nélkül)

Méret: kb. 170 x 124 x 36 mm

b) Rádiójel vezérlésű távirányító

Tápfeszültség

12V-os 23A elem

Hatótáv:

kb. 25 m (a környezettől függően; érvényes szabad téren optimális feltételek mellett)

Frekvencia:

433,05 ~ 434,79 MHz

Súly: kb. 30 g (elem nélkül)

Méret: kb. 66 x 46 x 16 mm

Hálózati adapter

Bemenő feszültség: 230 V AC 50 Hz

Kimenő feszültség: 9 V/DC (300 mA)

Műszaki adatok