

HC-M-KV-T-M25

Rendelési szám: 1646191



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646191>

Fém tömszelence vezeték-törésgátlóval és húzó tehermentesítéssel,
menethossz 7 mm, vezetéktömítő rész 10 - 19 mm, rögzítő rész 14 -
21 mm, SW 30, tömszelence: M25

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 941338
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 557 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kábeltömítés anyaga	Perbunán
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	30 mm

Csőcsonk kulcsnyílása	30 mm
Csatlakozóoldal menetfajta	M25
Csatlakozómenet hossza	7,00 mm
Vezeték külső átmérője	10 mm ... 19 mm
Vezeték tömítési tartomány	10,00 mm ... 19,00 mm
A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya	14,00 mm ... 21,00 mm
Védettség	IP65
Szín	ezüstszerű
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;