



Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30.
Tel: 319 0250

XEVOX PET mozgásérzékelő

Rendelési szám: 751317

A mozgásérzékelő elhelyezése

A mozgásérzékelő felszerelésének az előkészítése:

- Válasszuk olyan helyet, ahonnan betörés esetén a legjobban észlelhető a személy.
- Rögzítsük a mozgásérzékelőt az ajánlott 2,5 méteres szerelési magasságban.
- Ne rejtjük el a mozgásérzékelőt függöny vagy terjedelmes tárgyak mögé.
- Kerüljük a fűtőtestek, fűtőcsövek vagy klíma-berendezések kifűvönnyílásai közvetlen közelségét.
- Ne rakjuk a mozgásérzékelőt ablak közelében olyan helyre, ahol közvetlenül rásüthet a nap, vagy zuhat érheti.
- Szereljük fel függőlegesen, a padlóra merőlegesen.
- Gondoskodjunk arról, hogy a háziállatok magasabban lévő tárgyakra, pl. bútorokra ne mászhassanak fel.
- Ne szereljük fel a mozgásérzékelőt lépcsőfeljárattal szemben, amelyen háziállatok közlekedhetnek.

Felszerelés


1. Nyissuk fel a házat az előlap levétele által. Dugjunk be egy lapos végű csavarhúzó a mozgásérzékelő alsó részén lévő hasítékba, és óvatosan emeljük ki vele a fedelet a ház hátsórészéből.
 2. A nyomtatott kártya kivétele: Csavarjuk ki a kártya rögzítőcsavarját. Hajlítsuk most óvatosan kifelé a ház baloldalán lévő tartófület egy lapos végű csavarhúzóval, és vegyük ki a kártyát.
- Megjegyzés: Ne érnünk hozzá az infravörös (IR) érzékelő-elemhez.
3. Nyissuk fel a szükséges szerelő- és kábelátvezető nyílásokat.
 4. Vezessük át a kábelt a kábelátvezetőkön keresztül (a készülék külső fele felől) a ház belsejébe.
 5. Rögzítsük úgy a tehermentesítőt (kábelkötöző) a vezetékhez, hogy ne lehessen már kihúzni a kábelt a házból.
 6. Zárjuk le a kábelbevezető nyílásokat szilikonnal a por és a rovarok elleni védelem céljából.
 7. Rögzítsük a ház hátsó részét 2,4 ÷ 2,7 méter magasságban a falra.
 8. Kössük be a huzalokat a csatlakozó-kapcsokra (2. ábra).
 9. Rakjuk vissza a nyomtatott kártyát a házba, és csavarjuk be a rögzítőcsavarját.
 10. Zárjuk le a házat, és ne felejtjük el rögzíteni a ház fedelét a csavarjával.

Használat és beirányozás

Függőleges beirányozás: A XEVOX PET mozgásérzékelőt csak a „Long” (hosszú) beállításban használjuk.

Az impulzusszámláló beállítása: Az impulzusszámláló azt az impulzusszámot szabályozza, amelyet az érzékelő fel kell, hogy ismerjen, mielőtt nyitná a riasztójelfogót. Az impulzusszámlálót az áthidaló (jumper) átállításával állíthatjuk be (1. ábra). A gyári beállítás a 2 impulzus választása.

Az áthidalót feltétlenül függőlegesen dugjuk fel.



1. ábra

A LED-kijelző beállítása:

Tűzzük fel a LED-áthidalót ahhoz, hogy aktívá tegyük a LED jelzést, és vegyük le, ha hatástalanítani akarjuk.


Felmelegedési idő: Miután ráhelyeztük a mozgásérzékelőre a 9 ÷ 16V egyen-tápfeszültséget, kb. 3 perc melegedési időre van szüksége.

A mozgásérzékelő járóvizsgálata:

A mozgásérzékelő fedőlencse-mintájának a kiválasztását egy járóvizsgálattal tesszük meg. Az érzékelő észlelési tartományát járjuk be. Ehhez az észlelési tartomány rajzát (3. ábra) kell figyelembe venni. Figyeljük a LED-et, hogy a teljes lefedést biztosítsuk. Hetente végezzük el ezt a tesztet.


Műszaki adatok

Tápfeszültség:	9 ÷ 16V= (névleges 12V=)
Áramfelvétel:	9 mA 12V-nál
Riasztóérintkező:	NC, 100 mA, max. 24V=
Szabotázsérintkező:	NC, 100 mA, max. 24V=
Észlelési tartomány:	12 m x 12 m
Szerelési magasság:	2,4 ÷ 2,7 méter
Impulzusszámláló:	1, 2, 3 (feldugható áthidalók)
Érzékelőelem:	kettős PIR-elem
Riasztás időtartama:	min. 2,2 másodperc
Háziállat-immunitás:	30 kg kutyák esetén
Üzemi hőmérséklet:	-10°C ÷ +55°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ÷ +60°C
Méretek (ma x sz x mé):	107 x 60 x 48 mm
Súly:	80 gramm
LED-kijelzés:	választható (áthidaló)



2. ábra

A: kapcsoléc; B: szabotázs-érintkező; C: PIR-elem;
D: LED; E: impulzusszámláló; F: LED-áthidaló
Kapcsoléc bekötése: 1 és 2: szabotázs; 3: szabad; 4 és 5: riasztás; 6 és 7: tápfeszültség (föld, +12V)



3. ábra

