



Tele ötlettel

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, jagelló út 30. Tel: 319-0250

## Pánikriasztó

Rendelési szám: 751569

### Rendeltetésszerű használat

Ez a pánikriasztó zaklatás elleni elrettentés céljára szolgál. A készülék riasztó hangjelet bocsát ki azonnal, amint a hordszíját meghúzzuk.

A készüléket egy 3 V-os gombelem (CR2032) táplálja. A készüléket ne érje víz vagy nedvesség, mert tönkre-mehet tőle.

A fentiktől eltérő használat nem megengedett, mert károsíthatja a készüléket, ezen kívül még rövidzár, tűz stb. veszélyét is magában hordozza. Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat. Figyelmesen olvassuk el a jelen kezelési utasítást, és örizzük meg a későbbiek számára.

### A szállítás részei

- pánikriasztó
- 1 db 3V-os CR2032 típusú gombelem
- hordszíj
- kezelési utasítás

### Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért, továbbá a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért sem.

- Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból nem megengedett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, közvetlen napsütés, erős rezgések, magas pára-tartalom behatásának, vagy erős mechanikai igénybe-vételnek.
- Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek kis időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, mielőtt még használatba vehetnék. Hagyjuk előbb a helyiséget hőmérsékletére felmelegedni.
- A készülék nem játék, tartsuk távol a gyerekektől.
- Ha olyan kérdés merülne fel bennünk, amelyre a jelen kezelési utasításban nem találunk választ, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz, vagy más szakemberhez.
- Ha kétségeink merülnek fel a készülék helyes használatával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljunk szakemberhez.
- Ne hagyjuk szabadon elheverni a csomagolási anyagokat, mert a műanyagfóliák és -zacskók veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében, mert fulladásveszélyt jelentenek számukra.
- A készüléket ne érje víz vagy nedvesség.
- Gondoljunk arra, hogy a pánikriasztó kb. 91 dB hangerősséget kelt. Ezért ne tartsuk a fülünk közvetlen közelébe.
- Óvatosan bánnunk a készülékkel, mert ütések, vagy a még kis magasságból történő leesés következtében is megsérülhet.
- A táplálásra kizárálag egy 3 V-os, CR2032 típusú gombelemet használunk.
- A karbantartást vagy javítást csak szakemberre vagy szakműhelyre bízzuk.
- Ha olyan kérdések merülnek fel bennünk, amelyekre ebben a kezelési utasításban nem találunk magyarázatot,

fordulunk a műszaki vevőszolgálathoz, vagy más szakemberhez.

### Az elemek biztonságos kezelése

- Az elem nem való gyerek kezébe.
- Az elem berakásakor ügyeljünk a helyes polaritásra.
- Ne hagyjuk szabadon heverni az elemet, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy házállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal fordulunk orvoshoz.
- A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhatnak, ezért tehát viseljünk védőkesztyűt, ha elemekkel foglalatoskodunk.
- Ne szedjük szét, ne zárjuk rövidre, és ne dobjuk tűzbe, és ne próbáljuk feltölteni az elemet, mert ezek robbanásveszélyes műveletek.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a készüléket, vegyük ki belőle az elemet.

### Használatbavétel

Az első használatbavétel előtt adott esetben távolítsuk el az elem biztonsági szigetelését. A készülék most már használatra készen áll.

### A pánikriasztás kiváltása

Egy pánikriasztás kiváltásához húzzuk meg a hordszíjat. A pánikriasztás hatástartalmatásához óvatosan toljuk vissza a házból azt a kihúzott rudacskát, amelyhez a hordszíj van erősítve.

### Elemcseré

- Csavarjuk ki a ház két csavarját.
- Óvatosan nyissuk fel a pánikriasztó házát.
- Vegyük ki a kimerült elemet.
- Rakjunk be helyes polaritással (a pozitív pólusnak felfelé kell néznie) egy új 3 V-os, CR2032 típusú gombelemet az elemtartóba.
- Zárjuk le az elemtartó fedelét, és csavarjuk vissza a korábban kicsavart két csavart.

### Karbantartás és tisztítás

Az alkalmankénti elemcserén kívül a készülék nem igényel karbantartást.

A készüléket csak egy tiszta, száraz és puha ruhával tisztítsuk. Ne használunk agresszív tisztítószert.

### Eltávolítás

#### Pánikriasztó

Az elhasználódott készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem távolítsuk el az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően.

#### Elemek

A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely olyan üzletbe, ahol elemeket is árulnak.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség: 1 db 3 V-os gombelem (CR2032)

Elemüzemellettartam: kb. 90 perc tartós riasztás esetén  
kb. 12 hónap készenléti üzemben

Hangnyomás: kb. 91 dB(A) 1 méter távolságban

Üzemelő hőmérséklet: -10°C ÷ +60°C

Súly: kb. 19 gramm

Méretek (maxszxmé): kb. 59 x 30 x 21 mm

## Dispozitiv alarmă-panică

Articol nr. 75 15 69

Versiunea 12/08

### Utilizarea

Acest dispozitiv este utilizat ca și un instrument în caz de hărțuire. Dispozitivul emite un semnal acustic de îndată ce este smuls de pe banda încheieturii.

Alimentarea se face cu ajutorul unei baterii buton de 3V (tip: CR2032).

Dispozitivul nu trebuie lăsat să devină umed sau uscă. Acest lucru poate duce la deteriorarea lui.

Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai sus este interzis și poate conduce la deteriorarea produsului, implicând riscuri de scurt-circuitare, incendiu, etc. produsul nu poate fi modificat sau transformat. Întotdeauna se vor respecta instrucțiunile de siguranță incluse în aceste instrucțiuni de utilizare. Citiți instrucțiunile de funcționare cu atenție și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

### Conținutul

- dispozitiv alarmă-panică;
- 1 x baterie buton CR 2032;
- port bandă;
- instrucțiuni de utilizare.

### Simboluri

 Simbolul fulgerului într-un triunghi indică pericol asupra sănătății, de ex. pericol de electrocutare.

 Semnul exclamării într-un triunghi indică pericol deosebit în timpul manipулării, operării și controlului.

 Simbolul mâinii indică sugesti specială și informații de operare.

### Instrucțiuni de siguranță

 Garanția devine nulă dacă deteriorarea produsului a rezultat din nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele materiale și personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

 Semnul exclamării indică observații importante din instrucțiunile de siguranță, ce trebuie respectate tot timpul.

- Produsul nu poate fi modificat sau transformat, deoarece nu numai avizul CE va deveni nul, ci și garanția.
- Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme, raze solare directe, vibrații puternice, sau stres mecanic excesiv.
- În urma schimbărilor rapide de temperatură, înainte de a fi utilizat, produsul necesită un anumit timp de stabilizare, pentru adaptarea la temperatura mediului. Lăsați produsul să se adapteze temperaturii, înainte de a-l pune în funcție.
- Componentele sistemului nu sunt jucării și nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm contactați personal calificat dacă sunteți nesiguri de siguranța utilizării corente al produsului.
- Materialele de ambalat nu le lăsați aruncate la întămplare. Foliile/sacii de plastic etc. pot constitui jucării periculoase pentru copii; risc de sufocare!

- Dacă există presupușă că funcționarea în siguranță nu mai este posibilă, deconectați imediat aparatul și asigurați-vă împotriva repornirii neintenționate.
- Dispozitivul nu trebuie lăsat să devină umed sau uscă.
- Vă rugăm, rețineți că volumul sunetului declanșat de alarmă atinge aproximativ 91 dB, când este declanșată. Deși urmăre, nu țineți niciodată dispozitivul chiar lângă ureche.
- Manipulați produsul cu grijă; poate fi deteriorat în urma impactelor, loviturilor sau căderilor accidentale, chiar și de la înălțime mică.
- Pentru alimentare folosiți doar o micro baterie de 3V (tip: CR2032).
- În cadrul companiilor trebuie respectate reglementările privind prevenirea accidentelor industriale, precum sunt ele stipulate de către Asociația privind Asigurarea Responsabilității Angajatorilor cu privire la Echipamentele Electrice.
- Înțreținerea, ajustarea sau reparările pot fi efectuate doar de către specialist calificat sau atelier de service specializat.

Pentru orice întrebări fără răspuns, vă rugăm contactați departamentul nostru tehnic sau un alt specialist.

### Manipularea bateriilor

- Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm respectați polaritatea corectă la introducerea bateriilor.
- Nu lăsați bateriile aruncate la întămplare, există riscul de înghițirea acestora de către copii sau animale domestice. În caz de înghițire, consultați imediat un medic.
- Bateriile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri dacă vin în contact cu pielea. Prin urmare, în asemenea cazuri, vă rugăm folosiți mănuși de protecție.
- Bateriile nu trebuie scurt-circuite, deschise sau aruncate în foc. Pericol de explozie!
- Nu îndepărtați niciodată bateriile!
- Bateriile obișnuite nu trebuie reîncărcate. Pericol de explozie!
- În timpul perioadelor mai lungi de neutilizare (ex. stocare) îndepărtați pachetul intern de baterii reîncărcabile (din centrul controlului de alarmă), precum și bateriile senzorului și al telecomenzii, pentru a evita deteriorarea prin scurgerea bateriilor.

### Pornirea

Dacă este necesar, înainte de prima funcționare, îndepărtați izolația de siguranță a bateriei.

Acum sistemul este gata de funcționare.

### Declanșarea dispozitivului

Trageți port banda pentru declanșarea dispozitivului.

Pentru dezactivare, împingeți acul retractat, care este atașat port benzii, înapoi în carcăsă.

### Înlăturarea bateriilor

- scoateți ambele șuruburi din carcăsă.
- deschideți carcasa cu atenție.
- scoateți bateriile uzate.
- introduceți o nouă baterie buton de 3 V cu polaritatea corectă (polul pozitiv în jos) (tip: CR2032) în compartimentul de baterii.
- închideți carcasa din nou și strângeți șuruburile anterior scoase.

### Întreținere și curățare

Cu excepția înlocuirii bateriilor conform celor anterior descrise, produsul nu necesită lucrări de întreținere.

Pentru curățarea exterioară a produsului, este suficientă o pânză curată, uscată și moale.

Nu folosiți nici un fel de agenți de curățare agricoli.

### Dezafectarea

#### a) generalități

Dezafectați produsele nefuncționale conform reglementărilor specifice în vigoare.

#### b) bateriile obișnuite și reîncărcabile

În calitate de consumator, aveți datoria (Ordonanța privind Bateriile) dezafectări corespunzătoare a tuturor bateriilor obișnuite și reîncărcabile uzate; este interzisă dezafectarea acestora odată cu gunoiul menajer!



Bateriile obișnuite și reîncărcabile periculoase sunt marcate cu aceste simboluri pentru a indica faptul că dezafectarea lor odată cu gunoiul menajer este interzisă. Simbolurile pentru metalele grele utilizate sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Bateriile obișnuite și reîncărcabile uzate, precum și bateriile buton pot fi returnate la punctele de colectare din localitatea dumneavoastră, atât la magazinele noastre sau oriunde se vând baterii obișnuite, reîncărcabile și baterii buton!

Astfel, vă îndepliniți obligațiile statutarii și contribuiți la protecția mediului înconjurător.

### Date tehnice

Tensiune de lucru .....	1 x 3 baterie buton (tip: CR2032)
Durata de viață a bateriei.....	aprox. 90 minute cu semnal de alarmă permanent.
Nivel acustic.....	aprox. 12 luni în repaus.
Temperatura de operare.....	aprox. 91 dB (A) la o distanță de 1 m.
Greutate.....	-10° la + 60° C.
Dimensiuni (l x l x D).....	aprox. 19 grame
	aprox. 59 x 30 x 21 mm.