



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Mini DVR felügyelőkamera

Rend. sz. 75 45 26

Rendeltétésszerű használat:

A készülék része egy színes kamera és egy mikrofon, amelyekkel AVI-formátumú videófelvételek (720 x 480 pixel), vagy fényképfelvételek (1280 x 1024 pixel) készíthetők. A tároláshoz egy mikro-SD (2 GB-ig), vagy mikro-SDHC (16 GB-ig) memóriakártya használható (nem része a szállításnak). Az áramellátást a beépített, nem cserélhető, USB-n keresztül feltölthető akkumulátor biztosítja.

Különleges külső kivitele folytán a készülék nem feltűnő, autó- vagy garázsbeépítésre alkalmasnak vélhető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy büntethető cselekmény, ha idegen személyeket tudomásuk és beleegyezésük nélkül kamerával megfigyel. Vegye figyelembe annak az országnak a rendelkezéseit és előírásait, amelyekben a kamerát használja.

A termék teljesíti az európai törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.

Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Mini DVR felügyelőkamera
- Töltőkészülék
- Használati útmutató

Biztonsági előírások



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, mert ez által károsodhat. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, rázkódásnak, vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Ne vegye azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről hozta be meleg helyiségbe. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Várjon, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét.
- Karbantartás és szerelés csak szakszervizben végezhető. Soha ne szedje szét a készüléket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Kezelőszervek

1 nyomógomb a készülék be-/kikapcsolására

2 nyomógomb a felvételhez, ill. a video-/fényképfelvétel közötti

átkapcsoláshoz

3 Státusz LED

4 mikrofon

5 objektív

6 mini-USB-hüvely

7 reset gomb (süllyesztve)

8 mikro-SD-/mikro-SDHC-memóriakártya nyílás



A nyomógombok szándékosan nincsenek feliratozva, hogy észrevétlenül maradjon a készülék felügyelőkamera mivolta.

Az akkumulátor töltése

Szállításnál az akkumulátor üres, használat előtt tölts fel. Használja ehhez a veél szállított töltőkészüléket. Töltés alatt a sárga státusz LED világít.

Vegye figyelembe a következőket:

Gyenge töltöttségi szintű akkumulátor esetén a kamerát nem lehet bekapcsolni, illetve az automatikusan kikapcsol.

Memóriakártya

Mielőtt a készüléket bekapcsolja, helyezzen be mikroSD (HC) memóriakártyát. A készülék csak olyan mikroSD kártyát (max.2GB-ig) és mikroSDHC kártyát (max. 16 GB-ig) támogat, ami FAT32-re van formázva.

Be-/kikapcsolás

Először a fentieknek megfelelően helyezzen be egy memóriakártyát.

- Nyomja meg az (1) nyomógombot kb. 2-3 másodpercig, amíg a státusz LED (3) kigyullad. A készülék ekkor üzemkész.
- Kikapcsolás előtt fejezze be az esetlegesen folyamatban lévő felvételt. Ezután kb. 5 másodpercig nyomja le az (1) gombot, majd engedje fel. A LED (3) kialszik.

Ha kb. 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, áramtakarékosság okából magától kikapcsolódik a felügyelőkamera.

1. Fénykép-/Videófelvétel

- Kapcsolja be a felügyelőkamerát a fentiek szerint.
- Nyomja meg röviden a (2) gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor állókép készül, és ezt a LED egyszeri villogása igazolja. A fénykép a memóriakártyán tárolódik. Ha a gombot 3 másodpercnél tovább tartja lenyomva, akkor videófelvétel indul és a LED 3-szor villog gyorsan egymás után, majd elalszik. A felvétel befejezéséhez nyomja meg egyszer röviden a gombot.

Ha 30 másodpercen keresztül nem indítja el a felvételt, vagy nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kamera energiatakarékosság okából kikapcsolódik.

Amikor a memóriakártya megtelik, a felvétel automatikusan leáll. Ugyanez történik, ha kimerül a felügyelőkamera akkumulátora.

USB csatlakozás

A felügyelőkamerát USB csatlakozón keresztül számítógéphez csatlakoztathatja (operációs rendszer: Windows 2000/ME/XP), hogy a felvételeket a merevlemezre mentse. A készüléket a rendszer automatikusan felismeri cserélhető lemezként, és a „Sajátgép”-ben található ezután meg, mint külön meghajtó. Ezután a rajta lévő fájlokat lejátszhatja és másolhatja is.

Fénykép-/Videólejátszás

Mentse el először a fájlokat a számítógép merevlemezére. Amennyiben a számítógép nem tudja lejátszani a videófájlokat, telepítse a VLC médialejátszót, amelynek legújabb verzióját a www.videolan.org weboldalról ingyenesen tölthet le.

A pontos idő és a dátum beállítása

A www.sibus.eu/support weboldalon a letöltéseknél a „Digitalrekorder” bejegyzés alatt lehet letölteni a szükséges szoftvert (BS Keychain Software) Töltse le, nyissa meg és a „TAG.txt” fájl segítségével állítsa be a dátumot és időt a következők szerint:

- Egy szövegszerkesztő (notepad) segítségével hozzon létre egy szöveges fájlt „TAG.TXT” névvel.
- A szöveges fájlban három szöveges sorok kell szerepelnie a következő információkkal (figyeljen a pontos írásmódra):

[date]

2013/01/01

10:16:00

Ügyeljen arra, hogy egy „normál” szöveges fájlt készítsen. Használja ehhez lehetőleg a Windows egyszerű szövegszerkesztőjét („Editor”), és nem szövegszerkesztő programot (pl. Word, OpenOffice stb.). Másolja ezt a „TAG.txt”-t a memóriakártyára a főkönyvtárba (ne almappába). Ha a készülék újraindul, akkor átveszi az aktuális dátumot.

A felügyelőkamera elolvassa a szövegfájlt, és beállítja a belső óráját. Ezt követően a szöveges fájl törlődik, hogy a következő bekapcsolásnál ne kerüljön ismételt beolvasásra.

Reset (visszaállítás)

A süllyesztetten elhelyezett kis reset-nyomógombbal (7) lehet visszaállítani a felügyelőkamerát.

A gombot pl. egy fogpiszkálóval, gemkapoccsal nyomhatja meg; óvatosan bánjon vele, ne alkalmazzon erőszakot!

Ötletek és tanácsok

- A memóriakártya berakása és kivétele előtt a kamerát mindig kapcsolja ki. Ellenkező esetben adatvesztés jöhet létre. Akár a memóriakártya fájlrendszere is megsérülhet. Ezt követően a memóriakártya formátolására van szükség, amit a Windows segítségével végezhet el, mert a felügyelőkamera nem rendelkezik formátálási funkcióval.
- Amennyiben webkameraként használja a készüléket, vigyázzon arra, hogy a hangrögzítéshez a Windows hangjellemzőinek megfelelő mikrofont használjon.
- Ha át kell kapcsolni a webkamera-funkcióra, ahhoz benn kell lennie egy memóriakártyának a felügyelőkamera kártyarésében. Máskülönben nem lehet aktívvá tenni a webkamera-funkciót.
- Ha a felügyelőkamera akkumulátora kimerült vagy majdnem kimerült, akkor nem lehet bekapcsolni a felügyelőkamerát.

Karbantartás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. A termék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó részek.

Az akkumulátor be van építve, nem cserélhető.

Óvatosan tisztítsa a felügyelőkamera felületét. Puha, tiszta és száraz törölkendőt használjon.

A port egy hosszú, puha szőrű ecsettel is eltávolíthatja.

Ne használjon agresszív tisztítószeret, mert azok a házat elszínezhetik.

Eltávolítás



Elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

Alkalmazható memóriakártya:	mikro-SD (max. 2 GB)/mikro-SDHC (max. 16 GByte) (nem része a szállításnak)
USB-port:	USB2.0/1.1
videofelvétel:	720 x 480, 30 kép/másodperc, AVI
képfelbontás:	1280 x 1024 pixel
beépített mikrofon:	igen
felbontás webkamera üzemmódban:	640 x 480, 30 kép/másodperc
tápáramellátás:	beépített akkumulátor (280 mha, üzemi feszültség: 3,7 V)
méretek:	kb. 50 x 32 x 15 mm (H x Ma x Sz) (kulcskarika nélkül)
súly:	kb. 20 gramm (kulcskarika nélkül)