


FL MM PATCH 2,0 SC-SCRJ

Rendelési szám: 2901813

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901813>

Szerelt optikai kábel, Break-Out kábel, üvegszál multimódusú 50/125 µm, dugasz: SC-Duplex / SCRJ, IP20-as védelem, kábelcsatornában vagy kapcsolószekrényekben történő vezetékvezetésre, hossza: 2 m

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 046356 634540 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85447000 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 401 (CAT-8-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.11.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Kábeltípus

| | |
|--------------------|---|
| Kábeltípus | Multimódusú üvegszál |
| Kábel, csillapítás | 2,5 dB/km (850 nm esetén), 0,7 dB/km (1300 nm esetén) |

Külső köpeny

| | |
|----------------------|------|
| Külső köpeny, anyaga | FRNC |
|----------------------|------|

| | |
|--|-----------------------|
| Külső köpeny, szín | narancssárga |
| Külső köpeny, húzási tehermentesítő elemek | nem fémes, aramidháló |
| Max. külső átmérő | 5,7 mm |

Elemi szál

| | |
|----------------------|--------|
| Egyes ér modulonként | 2 |
| Elemi ér, átmérő | 2,8 mm |

Mechanikai tulajdonságok

| | |
|--|------------------|
| Hajlítási sugár rövid idejű/tartós | 30 mm |
| Tartós hajlítási sugár | 60 mm |
| Tartós keresztnyomat | 60 N/cm |
| Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 600 N |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -5 °C ... 50 °C |

Általános adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Kábelsúly | 15,8 kg/km |
| Olajellenállóság | az olajjal, benzinnel, savakkal és lúgokkal szemben nem ellenálló |
| Viselkedés tűz esetén | 0,36 MJ/m |
| Halogénmentesség | IEC 60754-2 szerint |
| Tűzállóság | a DIN 60332-1-2 szerint |
| Füstgázsűrűség | az IEC 61034 szerint |

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

Aljzatbetét

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 2700312 | FL MM PATCH COUPLER LC-LC | Toldó, LC/LC, multimódusú üvegszálakhoz használható |
|---------|---------------------------|---|

| | | |
|------------------------|------------------------------|--|
| 1652978 | VS-SCRJ-GOF-BU/BU | SCRJ hüvelybetét, duplex, a VS-A-F-IP67 ráépíthető kerethez, alkalmas üvegnél (multimódusú és monomódusú), HCS- és polimer száznál |
| dugasz/adapter | | |
| 2799429 | PSM-SET-BFOC-LINK/2 | Toldó, a készlet 2 toldóból áll, B-FOC dugaszok csatlakoztatására |
| kábelek/vezetők | | |
| 1402193 | FOC-GDM-RUGGED-1016/... | Méretre szabható, tartós installációs GOF vezeték beltéri alkalmazásra, nagy szakítószilárdságú aramid húzó tehermentesítő elemekkel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, és tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva. |
| 2901558 | FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... | Méretre szabható, tartós installációs GOF vezeték (csak IP20-as fejek) beltéri alkalmazásra, nagy szakítószilárdságú aramid húzó tehermentesítő elemekkel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva. |
| 2901559 | FOC-GDO-1017/IP20/... | Méretre szabható, rendkívül tartós kör keresztmetszetű GOF vezeték (csak IP20-as fejek) kültéri kábelezéshez, integrált párazárral, valamint rágcsálóbiztos üvegháló-réteggel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték ózon- és UV-álló, és tartós polietilén külső köpennyel van ellátva. |
| 2799322 | PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 | Üvegszál kábel, duplex 50/125 µm, méteráru dugasz nélkül, beltéri kábelezéshez |
| 2799432 | PSM-LWL-GDO- 50/125 | Üvegszál kábel, duplex 50/125 µm, méteráru dugasz nélkül, kültéri kábelezéshez |

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;