

VS-09-A

Rendelési szám: 1688366



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688366>

D-SUB falra szerelhető keret, 1-es Shell méret, IP67 védettség



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 817510
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 184 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Anyag	Műanyag
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
Védettség	IP67

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz
Általános		
1688463	VS-09-A-EMV-S	D-SUB-EMC árnyékolólap, VS-09-... falra szerelhető kerethez, 1-es Shell méret, árnyékolt

Rajzok

Méreterajz



D-SUB falra szerelhető keret



Szerelési kivágás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;