

VS-25-A

Rendelési szám: 1689750



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689750>

D-SUB falra szerelhető keret, 3-as Shell méret, IP67 védetség

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 922009
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 220 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Kialakítás	D-SUB 25
Védetség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Magasság	16,8 mm
Elektronikaház anyaga	PA
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védőfedél


1652211	VS-25-SD	D-SUB-védőfedél, 3-as Shell méret, IP54 védettség, a VS-25-... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz
---------	----------	---

Általános


1689763	VS-25-A-EMV-S	D-SUB-EMC árnyékolólap, 3-as Shell méret, VS-25-... falra szerelő kerethez
---------	---------------	--

Rajzok

Méreteirajz



D-SUB falra szerelhető keret



Szerelőkivágás VS-25-A...

VS-25-A Rendelési szám: 1689750

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689750>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;