

# FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC

Rendelési szám: 2314532

Az ábrán az FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC termék látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314532>

Konfekcionált kerek kábel két kiöntött 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). Kábelhossz: 20,0 m

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 133678        |
| Csomag                    | 1                      |
| Vámtarifa                 | 85444290               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 466 (CAT-7-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| U <sub>N</sub> névleges feszültség         | 30 V DC                                 |
| Maximális áramterhelhetőség áganként       | 500 mA (55 °C környezeti hőmérsékletig) |
| Max. érellenállás                          | 0,16 Ω/m                                |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 50 °C                        |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C                        |
| Kábelhossz                                 | 20 m                                    |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Elemi ér, keresztmetszet          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| AWG                               | 26                   |
| Vezetékfelépítés: Sodratok száma: | 7                    |
| Egyes ér, anyag                   | cinezett Cu          |
| Külső átmérő                      | 11 mm                |
| Árnyékolás                        | nincs                |

#### Csatlakozó a modul oldalán

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Pólusszám           | 40                              |
| Csatlakozó          | IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1                               |

#### Csatlakozó a vezérlés oldalán

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Pólusszám           | 40                            |
| Csatlakozó          | IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1                             |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;