

**Hőlégfűvő készlet,, 7 részes, 2000W**

Rendelési szám: 812537

**Rendeltetésszerű használat**

Ez az elektromos szerszám alkalmas felengedésre, fertőtlenítésre, festék-eltávolításra, ragasztásra, forrasztásra, olvasztásra, zsugorításra, hegesztésre, szárításra és alakításra. Kizárólag csak 230 V/50 Hz váltóáramú hálózatra kötött védőérintkezős dugasz-aljzatra szabad csatlakoztatni.

Használata zárt, száraz helyiségekre korlátozódik. Feltétlenül kerüljük el, hogy nedvesség érje. A készülék nem alkalmas ipari használatra. A fentiekől eltérő alkalmazás tilos, ráadásul különféle veszélyeket is rejt magában, pl. rövidzár, tűz, áramütés, stb. veszélyek.

**Biztonsági előírások**

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetében megszűnik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben is érvényét veszíti a garancia.

Vigyázat! Megégés veszélye!

A kifűvőcső és a fűvőkák üzem közben nagyon felforrósodnak. Az összes szerszámot hagyjuk lehűlni, mielőtt beraknánk a szállítóládába.

Alapvetően hordjunk minden munkához védő-kesztyűt.

A hőlégfűvővel végzett munkák közben keletkező gőzöket ne lélegezzük be. A különböző anyagokban a hő hatására kémiai reakciók jöhetnek létre. Emiatt a lakásban, garázsban végzett munka közben gondoskodjunk kielégítő szellőzéstől.

- Ne használjuk a készüléket hajszárításra.
- Ne irányítsuk a légáramot állatokra vagy emberekre.
- Ne fogjuk be, vagy ne dugaszoljuk be a kifűvőnyílást vagy a szellőzőnyílásokat.
- Megégés veszélye! Ne fogjuk meg a forró-levegő fűvőkát.
- Figyeljünk a készülék használata közben az éghető anyagokra.
- Ne irányozzuk a légáramot túl hosszú ideig egy és ugyanarra a helyre.
- A hő rejtetten elhelyezkedő anyagokhoz is odaterelődhet.
- Ne használjuk a készüléket robbanás-veszélyes környezetben.
- Ne hagyjuk magára a készüléket.
- Hagyjuk lehűlni, mielőtt elcsomagolnánk.
- Vigyázzunk a műanyagok, festékek, stb. megmunkálásakor esetleg keletkező gázokra és gőzökre.
- Viseljük védőszemüveget.
- Ne használjuk a hőlégfűvőt oldószerrel együtt.
- Ne hordjuk a készüléket kábelnél fogva, és ne is azzal húzzuk ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Ne tegyük ki a kábelt a készülék forró levegőáramának.
- Hosszabbító-kábel használata esetén annak hőállóknak kell lennie.

Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék bármilyen önkényes módosítása és/vagy átépítése.

Győződjünk meg arról, hogy az elektromos kábelek és esetleges hosszabbító-kábelek előírászerűek-e.

Ügyeljünk arra, hogy a védővezeték (zöld/sárga) sem a hálózati kábelben, sem az esetleges hosszabbító-kábelben, sem pedig a készülékben/-nél ne legyen megszakítva, mivel szakadt földelő-vezeték esetén életveszélyes áll fenn. Védőföldelés nélkül tilos üzemeltetni a készüléket.

Ne dolgozzunk víz felett. Ne töltsünk ki folyadékot a készülék fölé. Ilyenkor tűz vagy életveszélyes áramütés legnagyobb kockázata áll fenn.

A készülék nem gyerek kezébe való. A gyerekek megpróbálhatnak tárgyakat bedugni a készülékbe. Ilyenkor életveszélyes áramütést szenvedhetnek.

Válasszuk le a készüléket a hálózatról,

- mielőtt hozzáfognánk a tisztításhoz,
- ha hosszabb ideig nem fogjuk használni.

Tisztítás vagy karbantartás előtt gondoljunk arra, hogy fedelek felnyitása, vagy a ház egyes részeinek az eltávolítása esetén feszültség alatt lévő részek válhatnak szabaddá.

Javítást csak olyan szakemberrel végeztessünk, aki ismeri a kapcsolódó veszélyeket és a vonatkozó előírásokat.

**A szállítás terjedelme**

- 1 hőlégfűvő
- 1 kézi spatula
- 1 lehúzónyél
- 3 lehúzólemez a lehúzónyélhez
- 1 lapos fűvőka
- 1 kerek fűvőka, 21 mm
- 1 félovális kerek fűvőka, 30 mm
- 1 fűvőka lehúzólemezzel, 35 mm
- 1 kezelési utasítás
- 1 szállítóáda

**Kezelés**

Üzembeállítás előtt nézzük meg, hogy a típustáblán megadott feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Dugjuk be a hálózati dugót egy előírás szerint szerelt védőérintkezős dugaljba. Válasszuk ki egy, az alkalmazáshoz illő fűvőkát a tartozékok közül. Tűzzük fel ezt a hőlégfűvő kifűvő-csővére.

A fogantyún lévő fokozatkapcsolóval határozzuk meg a kívánt légmennyiséget és hőmérsékletet.

Fokozatkapcsoló lefelé nyomva:	I. fokozat	300°C	1000W	500 l/perc
Fokozatkapcsoló középen	ki			
Fokozatkapcsoló felfelé nyomva:	II. fokozat	600°C	2000W	650 l/perc

Ez a hőlégfűvő kézi- és felállított használatra egyaránt alkalmas.

**Kézi használat:**

Kézi használat esetén markoljuk meg a fogantyút úgy, hogy a fokozatkapcsolót a mutatóujjunkkal tudjuk működtetni.

**Felállított használat:**

Felállított használat esetén állítsuk fel a hőlégfűvőt a hátsó kerek állvány-felületre és a fogantyúra, függőleges helyzetben.

Figyeljünk arra, hogy tiszta és pormentes legyen a felállítási hely, nehogy a készülék tisztátalan levegőt szívjon be, amitől a motor esetleg tönkremegy.

A fűvőkák használata, a távolság megválasztása a megmunkálandó tárgytól, a hőlégfűvő teljesítmény-fokozatának a megválasztása függ az anyagtól és a kívánt megmunkálási módtól. A munka megkezdése előtt végezzünk egy próbát.

**Megjegyzés**

Ne vegyük azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről vittük éppen be egy meleg helyiségbe. Az ilyenkor bekövetkező páralecsapódás bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyjuk addig bekapcsolatlanul, amíg fel nem veszi a helyiség hőmérsékletét. Várjunk, amíg el nem párolog a kondenzvíz.

**Karbantartás és ápolás**

A készüléket csak egy enyhén megnedvesített puha ruhával, vagy egy száraz ecsettel tisztítsuk. Semmi esetre se használjunk a tisztításhoz agresszív szereket, mert azok kárt okozhatnak a készülékben.

**Műszaki adatok**

Tápfeszültség:	230 V=50 Hz
Teljesítményfelvétel:	I. fokozat kb. 1000 W II. fokozat kb. 2000 W
Légmennyiség:	I. fokozat kb. 500 l/perc II. fokozat kb. 650 l/perc
Lég hőmérséklet:	I. fokozat kb. 300°C II. fokozat kb. 600°C
Védelmi osztály:	II.
Csatlakozókábel hossza:	kb. 1,6 méter
Súly:	kb. 0,7 kg