

Termék szám: 16411

Mennyezeti kerékpártartó csörlő

EUFAB
GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES



Szerelési útmutató

Válassza ki a kívánt helyet, és a mennyezeten jelölje meg a kormány és a nyereg helyét. Ügyeljen a faltól való elegendő távolságra. Jelölje be a rögzítőcsavarok és a rögzítő karmok helyét a mennyezeten. Rögzítse a mennyezeti tartókat a mellékelt csavarokkal és tiplikkel. A tartókötelet, amint azt az ábra mutatja, fűzze a görgőkön és a leesés biztosítón keresztül. A leesés biztosítónak a kötélnél húzó végén kell lennie, hogy azt rögzíteni lehessen. A kötélnél fali tartóját megfelelő helyen rögzíteni kell. A kerékpár felhúzásához a két hordozó kampót a kormányon és a nyeregen be kell akasztani, majd a kerékpárt a kívánt magasságba fel kell húzni. A kötelet a fali tartóra kell rögzíteni. A legnagyobb megengedett súly 20 kg.

A szállítás tartalma:

- 2 db mennyezeti tartó
- 2 db hordozó kampó
- 1 db nylon kötélnél
- 1 db fali tartó
- 10 db csavar és tiplik

Saját súly: 1,55 kg


Anyag:

Görgő:

Max. terhelés:

Max. lökétmagasság:

Acél, 1,4 mm-es
ø40 mm x 11 mm
20 kg
4 m



EAL GmbH, Postfach 144124 D –
42310 Wuppertal