

## H Használati útmutató

# Beszúró hőmérő időzítővel és riasztóval

Rend. sz.: 1208068

## Rendeltetésszerű használat

A hőmérő beszúró- vagy bemelegítő hőmérőként szolgál privát célokra. Ezen kívül időzítő funkcióval is rendelkezik.

Segítségével élelmiszerek, folyadékok vagy más olyan termékek hőmérséklete mérhető, amelyekbe lehetséges a beszúrás ill. bemelegítés.

A beszúró hőmérő nem vízálló. Csak a beszúró érzékelő hegyét szabad folyadékba meríteni.

A termék nem mosható mosogatógépben.

A tápellátás csak elemmel (lásd "Műszaki adatok") történhet.

A fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezen túlmenően veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlatot, gyulladást stb. idézhet elő.

Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégneve és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- Beszúró-hőmérő
- Beszúró hőmérő védősapkával
- Rögzítő csíptető
- Használati útmutató

## Jellemzők

- Élelmiszerek, ételek, italok és más termékek hőmérsékletének mérése
- Nagy, kétsoros LC kijelző
- Időzítő funkció
- Nemesacél mérő érzékelő

## A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

## Biztonsági előírások



**Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.**

**A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!**

**Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság és garancia!**

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A hőmérő nem professzionális mérőműszer. Ha nagy mérési pontosságra van szüksége, szerezzen be egy jó minőségű mérőműszert.
- A gyártót nem vállal felelősséget a hibás vagy pontatlan jelzésekért, vagy ezek következményeikért.
- A mérő egység a kijelzővel nem alkalmas olyan magas hőmérsékletekhez, amiket a beszúró érzékelő mérni képes. A teljes hőmérő alkalmazása pl. egy sütőben nem megengedett.
- A hőmérő nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- Kerülje a készülék erős mechanikai igénybevetését. Ne tegye ki erős rezgéseknek, nagy páratartalomnak vagy nedvességnek. Csak a beszúró érzékelő hegyét szabad folyadékba meríteni.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

## Az elem behelyezése/cseréje

**Az elemek nem valók gyerekek kezébe.**



**Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.**

**Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.**

**Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély!**

**Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.**


**Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).**

- Nyissa ki a hőmérő hátoldalán lévő elemtartót.
- Ha szükséges, vegye ki a lemerült elemet.
- Helyezzen be pólushelyesen egy új mikroelemet (AAA). A helyes polarítás az elemtartóban jelölve van.
- Zárja le ismét az elemtartó fedelét.
- Ha a kijelző kontraszt csökken vagy nem jelenik többé meg kijelzés, az elem lemerült és ki kell azt cserélni.




## Kezelés

- A beszúró hőmérő hátlapján egy kítámasztó és egy felakasztó fül található. Ezzel a két szerkezettel a készülék leállítható ill. felakasztható.

## Használat hőmérőként

- Dugja rá a beszúró érzékelőt a beszúró hőmérő vezetékének végére.
- Vegye le a védősapkát a mérőérzékelőről.
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
- A kijelző felső sorában megjelenik a mért hőmérséklet, az alsó sorban pedig a beállított kívánt hőmérséklet (előbeállítás: 70 °C).
- Szűrje ill. merítse a mérőhegyet a mérendő tárgyba.
- A mérővezeték a vele szállított rögzítő csáíptetővel pl. egy fazék peremén rögzíthető. Ne csíptesse a mérőhegyet pl. egy fedőre, mert megsérülhet.
- Várjon egy kicsit, amíg a mérési érték stabilizálódik a kijelzőn.
- A hőmérő mérési tartománya -50 ... +300 °C. Ha a mért érték ezen tartományon kívül esik, a kijelzőn a HI ill. LO kijelzés jelenik meg.
- Ha használni szeretn a hőmérő riasztás funkcióját, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +/SEC ill. -/MIN gombokkal.
- Nyomja meg a START/STOP gombot a mérés elindításához.
- A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
- Ha a mért hőmérséklet eléri az előre beállított hőmérsékletet, egy riasztás hallható.
- A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét a START/STOP gombot.
- Ha a hőmérséklet riasztást idő előtt ki szeretné kapcsolni vagy a hőmérséklet előbeállítást vissza szeretné állítani, nyomja meg egyszerre a +/SEC és -/MIN gombokat.
- Használat után nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
- Tisztítsa meg a mérőhegyet használat után és dugja rá vissza a védősapkát, hogy megakadályozza a sérüléseket.

## Használat időzítőként

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
- Nyomja meg a MODE gombot az időzítő üzemmódba kapcsoláshoz.
- A kijelző felső sorában látható az óra, az alsó sorában pedig a perc és másodperc.
- Állítsa be a -/MIN gombbal a percet és a +/SEC gombbal a másodpercet az idő megadáshoz.
- Ha lenyomva tartja a gombokat, a beállítás sebessége nő.
- Nyomja meg a START/STOP gombot az időzítő elindításához.
- A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
- A az idő eléri a 00:00 értéket, egy riasztás hallható.
- A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét a START/STOP gombot.
- Használat után nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
- Ha nem kapcsolja ki a riasztást, az 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol és 30 másodperces szünet után újra kezdődik. Ez a folyamat 3 perc és 30 másodpercig tart. Ezután a riasztás végleg kikapcsol.
- Ha az időzítő funkciót idő előtt ki szeretné kapcsolni vagy az idő megadást vissza szeretné állítani, nyomja meg egyszerre a +/SEC és -/MIN gombokat.
- Használat után nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
- Ha nem használja az időzítőt, a készülék 30 másodperc elteltével automatikusan visszakapcsol hőmérő üzemmódba.
- A két üzemmód (hőmérő és időzítő) használható egyszerre. A kijelzőn ez a  és  két szimbólummal látható.
- Ha a készülék nem működik tovább, vegye ki az elemet és helyezze vissza azt kb. 1 perc elteltével. Ezáltal a belső processzor visszaáll (resetelődik) és a készülék ezután ismét kifogástalanul működik.

## Karbantartás és tisztítás

A beszúró hőmérő az elemcsere kivételével karbantartásmentes.

A beszúró érzékelőt lehet nedvesen tisztítani, a beszúró hőmérőt magát csak egy puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.

Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

## Eltávolítás

### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasználatott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a behelyezett elemeket és ezeket a készüléktől elkülönítve selejtezze.

### b) Elemek és akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. tilos őket a háztartási szemétként dobni!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok

Üzemi feszültség .....	1,5 V/DC
Elem .....	1 db mikroelem (AAA)
Mérési tartomány .....	-50...+300 °C
Felbontás.....	1 °C
Mérési pontosság.....	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±3 °C ill. ±2% (>200 °C) ±2 °C (maradék mérési tartomány)
Időzítő beállítási tartomány .....	max. 9 óra 59 perc 59 mp
Méret.....	59 x 17 x 119 mm
Súly.....	88 g
Tárolási és működési feltételek.....	-10 ... +50 °C / 10 ... 90% RH



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.