



MICRO X WARRIOR

H Használati útmutató 2. - 9. oldal



Tisztelt vevőnk!

Üdvözljük a technika mai állása szerint gyártott CARSON RC-modellautó megvétele alkalmából.

Mivel folyamatosan termékeink fejlesztésére és jobbá tételére törekszünk, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy minden előzetes értesítés nélkül műszaki, kiviteli, anyagválasztási és külső megjelenésbeli változtatásokat eszközöljünk.

Következésképpen nem támasztható kifogás az ebben a kézikönyvben szereplő adatoknak és illusztrációknak a jelen terméktől való kis eltéréseivel szemben.

Ez a használati- és szerelési útmutató a készülék szerves részét képezi. Ha nem tartja be a használati utasítást és a biztonsági előírásokat, a garancia érvényét veszíti.

Tartsa ezt az útmutatót biztonságos helyen a későbbi felhasználásra.

Garanciális feltételek

A CARSON 24 havi garanciát vállal erre a termékre az anyag- és gyártási hibák vonatkozásában normál használat esetére a hivatalos márkakereskedőtől történő vásárlás napjától. A jótállási idő alatt bekövetkező hiba esetén vigye el a készüléket a vásárlási bizonylattal együtt a forgalmazóhoz.

A CARSON saját döntése szerint, hacsak a törvények másképp nem rendelkeznek:

- a hibát anyag- és munkadíj felszámítása nélkül kijavítja;
- a terméket azonos vagy hasonló felépítésű termékre lecseréli; vagy
- visszafizeti a vételárat.

Minden lecsereelt alkatrész és termék a CARSON tulajdonává válik. A garancia keretében új vagy felújított alkatrészek használhatók.

A javított vagy kicserélt alkatrészek jótállása az eredeti garanciális idő fennmaradó részére érvényes. A javításokat vagy a pótalkatrészeket a jótállási időszak letelte után számlázzuk.

A garanciából ki van zárva:

- Sérülés vagy meghibásodás a biztonsági előírások vagy a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, vis major, baleset, hibás vagy szokatlan igénybevétel, helytelen kezelés, jogosulatlan változtatások, villámcsapás vagy más nagyfeszültség vagy áram hatása következtében.
- A gépkocsi feletti ellenőrzés elvesztése által okozott kár.
- Nem meghatalmazott CARSON szerviz által végzett javítások.
- Kopóalkatrészek, mint például biztosítékok és akkumulátorok.
- Tisztán optikai értékcsökkenések.
- Szállítási, feladási, illetve biztosítási költségek.
- A termék eltávolításának, valamint a szerviz által végzett üzembe állítás és javítás költsége.

Ez a garancia konkrét jogokat biztosít, és országonként eltérő követelés is elképzelhető.

Konformitási nyilatkozat

A CARSON Modelsport ehelyt kijelenti, hogy ez a modell, beleértve a távirányító rendszert is, megfelel a következő EK-irányelveknek: a gépészettről szóló 98 / 37EG irányelv, az elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336 / EGK irányelv, valamint az 1999/5 / EK irányelv (R & TTE) egyéb lényeges rendelkezései.

Az eredeti konformitási nyilatkozat a következő címen

igényelhető: CARSON Modelsport • Werkstraße 1 • D-90765

Fürth • Germany



A terméken, a csomagoláson vagy a használati utasításban megjelenő szimbólum jelentése: Az elhasznált elektromos készülékek értékes anyagok, és nem valók a háztartási hulladék közé. Segítsen nekünk a környezetvédelemben és a természet erőforrásaival való takarékoságban, és adja le ezt a készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen. Kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésért felelős szervezethez vagy a szakkereskedőhöz.



Legyen sok öröme CARSON-modellautójában, és jó utat kívánunk!

Új modellje használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.

Előszó 2
 A szállítás tartalma 3
 Külön rendelhető tartozékok 4
 Biztonsági előírások 5

A LiPo járműakkumulátor feltöltése 6
 A távirányító ismertetése 7
 A modell irányítása 8
 Hibakeresés 9

Állapot: 2015 május

- modell
- 2,4 GHz-es adó
- 4 db elem
- USB-töltőkábel
- oszloppárok
- ugrató
- bukócső
- használati útmutató



Figyelemesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt bármilyen tevékenységbe kezdene.

Minden egyes menet után vizsgálja meg a fontosabb alkatrészeket és csatlakozásokat. Néhány meglazult csavar is már veszélyes helyzetbe hozhatja a modellt.

Rendszeresen tartsa karban a modellt, és cserélje ki az elkopott alkatrészeket eredeti újakra.

Legyen sok öröme CARSON-modellautójában, és kívánunk jó utat!

Az adóhoz:
500609043 x 1
4 db ceruzaelem



Az adóhoz:
500609042 x 1
4 db ceruzaakku
2100 mAh



vagy

500908162
Jelölő készlet NEON
(9 db)



500908163
Pilon készlet
NEON (9 db)



A rádiótávírányítású modellek nem játékok, és kezelésüket lépésről-lépésre kell megtanulni.

- A 14 év alatti gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a modellt.

A távírányítású autómokkelk vezetése élvezetes hobbi, de a legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel kell végezni. A távvezérelt autómokkelk jelentős károkat és sérüléseket okozhat ellenőrizetlen vezetési körülmények között, amelyekért Ön, a mokkelk írányítója a felelős.

Ellenőrizze a biztosítójánál, hogy ennek a hobbinak a művelésére is érvényes-e a biztosítása.

Csak a kifogástalanul összeszerelt mokkelk tud a várakozásnak megfelelően működni és reagálni.

Ne improvizáljon alkatmatlan segédeszközökkel, hanem szükséges esetén csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzon.

Még a gyárilag összeszerelt mokkelkkel is ellenőrizni kell az összes kötés helyességét és szorosságát.

Ne indítsa el a mokkelkkel mindaddig, amíg nem ellenőrizte a következőket:

- A járműakkumulátornak és az adóakkumulátornak teljesen feltöltve kell lennie.
- Indítás előtt ellenőrizze a rádiótávírányítás hatótávolságát.
- Ellenőrizze, hogy a szervök rendesen reagálnak-e a vezérlőjelekre.
- A mokkelk összes funkcionális részének kifogástalanul és ellenőrzött állapotban kell lennie.

- Minden csavart ellenőrizni kell, hogy meg van-e húzva.
- Ne legyen másik rádiótávírányító vagy egyéb rádiófrekvenciás készülék a közelben, mert zavartatást okozhatnak.

Az azonos frekvencián érkező zavaró jelektől elveszítheti a mokkelk feletti uralmát.

Mindig először a mokkelkkel, majd utána az adót kapcsolja be.

Több jármű egyidejű működése esetén bekapcsolás előtt legalább 10 méter távolságot kel hagyni.

A futtatás után kapcsolja ki előbb a vevőt, majd az adót.

- Ne működtesse a mokkelkkel nagyfeszültségű vezeték vagy rádióadótorony alatt, sem pedig zivatar idején.
- A légköri zavarok befolyásolhatják a távírányító adó jeleit.
- A mokkelk elektromos berendezése nem vízálló. Ne használja tehát a mokkelkkel esőben, hóban, pocsolyákon át vagy nedves fűvön.
- A távvezérelt mokkelkkel csak megfelelő terepen futtassa, közterületen nem.
- Ne vezesse a mokkelkkel személyek vagy állatok közelében!
- Ne vezesse a mokkelkkel, ha nagyon fáradt vagy egyéb okból korlátozott a reakcióképessége.
- A mokkelkkel legyen mindig látótávolságon belül!
- A mokkelkkel csak rendesen felszerelt karosszériával használja.



- A mokkelkkel egyes alkatrészei használat közben felforrósodnak, ilyen például a motor. Ezeknek az érintése használat közben sérüléseket okozhat.
- Figyelje az adó töltöttségjelzőjét.
- Félig töltött akkumulátorok mellett elveszítheti az uralmát a mokkelkkel fölött.
- Ne használjon az adóban keverten akkumulátort/elemet, félig töltött vagy különböző kapacitású akkumulátorokat.
- Ne kísérelje meg szárazelemek töltését.

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a járműakkumulátort, vegye ki a mokkelkkelből.


Figyelem:

A járműakkumulátorok töltésére csak az egyútszállított töltőkészüléket használja. Tartsa be az útmutató tanácsait.

A. Töltés az adón keresztül



B. Töltés az USB-kábellel



1. Kapcsolja ki a modellt.

2. Töltés az adón keresztül:

Hajtsa fel a töltőkábel fiókjának a fedelét, vegye ki a töltőkábelt, és dugja be a modell töltőhüvelyébe. Kigyullad az adón lévő üzemmódkapcsoló (Mode) jelző-LED-je. A töltési idő kb. 40 perc.

Ha befejeződött a töltés, a LED kialszik.

3. Töltés USB-n keresztül:

Dugja be a töltőkábelt számítógépe USB-portjába, kigyullad a töltőkábel jelzőfénye. Dugja be az USB-töltőkábel másik csatlakozóját a modell töltőhüvelyébe. Kialszik a töltőkábel jelzőfénye. A töltési idő kb. 40 perc. A töltőkábel jelzőfénye kigyullad, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.


A modell egy LiPo-akkumulátorral van ellátva. Vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat:

- Ne alkalmazza az akkumulátort hőforrás, például tűz vagy fűtőtest közelében. Különben károk keletkezhetnek vagy fel is robbanhat az akkumulátor.
- Ne üsse az akkumulátort kemény felülethez.
- Ne merítse vízbe az akkumulátort, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Csak az egyútszállított töltőkészülék alkalmas a termék töltésére.
- Ne szedje szét az akkumulátorokat.
- A töltés alatt ne hagyja a LiPo-akkumulátort felügyelet nélkül.

Eltávolítás és szerviz

A terméken, a csomagoláson vagy a használati útmutatón látható szimbólum jelentése: Az elektromos készülékek értékes anyagokból vannak, és élettartamuk lejártával nem szabad a háztartási hulladék közé eldobni. Legyen segítségünkre a környezetvédelem és a természeti erőforrások kímélése területén, és adja le ezt a készüléket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen. Ha kérdése van ezzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelésért felelős szervezettel vagy szakkereskedőjével.





Sebességfokozat kiválasztása:

Éppen a kezdők számára előnyös, ha a modell kezdéskor nem azonnal fejt ki a teljes teljesítményét. Az adóval 5 fokozatban korlátozhatja a gázadást. Ehhez a sebességhatár kapcsolóját az „5 Mode” állásba kell hoznia. Ekkor az alábbiak közül választhat:

1. fokozat = 20 %
2. fokozat = 40 %
3. fokozat = 60 %
4. fokozat = 80 %
5. fokozat = 100 %

Ha a kapcsoló az „ALL SCALE MODE” állásban van, akkor a gázadás 100 %-ra van beállítva. A jelző-LED-ek a mindenkorli fokozatot mutatják.

A kormányzás finombeállítása:

Ha a modell a vezérlő kormánykerék semleges állásában nem egyenesen előre halad, utánállíthatja az egyenes haladást az adón lévő finombeállító gombbal. Ha a jármű balra húz, addig forgassa jobbra a finombeállító gombot, amíg a jármű már egyenesen nem halad. Ha a jármű jobbra húz, addig forgassa balra a finombeállító gombot, amíg a jármű egyenesen nem halad.






Finombeállítás (Gas)

Elemtartó

- Állítsa úgy le a modellt, hogy a kerekei szabadon lebegjenek a levegőben.
- Forgassa a kormánykereket jobbra és balra ütközésig. A kereknek követniük kell kormánykitéréseket.

A menetsebesség szabályozásához működtesse a gáz/fék kart

- hátra (gáz adás, előre menet).
- előre (fékezés, hátra menet)



Hibakeresés

Probléma	Ok	Megoldás
A modell nem halad	Vagy az adó vagy a vevő nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be az adót és a vevőt.
	Az akkumulátoroknak helytelen a polaritása vagy a	Ellenőrizze az akkumulátorok polaritását és a
	Az elemek/akkumulátorok gyengék vagy teljesen kimerültek.	Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, vagy töltsse fel az akkumulátorokat.
A modell irányíthatatlan	Az elemek/akkumulátorok gyengék vagy teljesen kimerültek.	Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, vagy töltsse fel az akkumulátorokat.
	Hiányzik az antenna, vagy rosszul van rögzítve	Erősítse fel a vevőantennát, és/vagy húzza meg az adóantennát.
	A közelben egy másik modell működik azonos frekvencián.	Vigye máshová a modellt, vagy váltson frekvenciát.
A modell nem egyenesen halad	Helytelen a kormányzás finombeállítása	Állítson a finombeállításon a forgatógombbal.
	Meglazultak a kerékanyák	Húzza meg a kerékanyákat.
A modell nem áll meg	Helytelen a gáz-/fékkar finombeállítása	Állítson a finombeállításon
A modell nem halad hátrafelé	Helytelen a gáz-/fékkar finombeállítása	Állítson a finombeállításon
	Helytelen kezelés.	Irányítson helyesen.
A modell túl lassan halad	Az elemek/akkumulátorok gyengék.	Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, vagy töltsse fel az akkumulátorokat.
	A motornak nincs teljesítménye	Cserélje ki a motort.
	Meglazultak a hátsó kerécsavarok	Húzza meg a hátsó kerécsavar-anyákat.
	Por/idegen test került a meghajtásba	Kapcsolja ki a modellt, és tisztítsa meg a hajtóművet.

