

***BASETech***

---

ⓓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Helyiségtermosztát

Rend. sz.: 1539300 2.-32. oldal

CE

	oldal
1. Bevezetés .....	3
2. A szimbólumok magyarázata .....	4
3. Rendeltetésszerű használat .....	4
4. A szállítás tartalma.....	5
5. Funkciók.....	6
6. Biztonsági tudnivalók .....	6
a) Általános tudnivalók.....	7
b) Elemek/akkumulátorok .....	8
7. Felszerelés.....	9
8. Kezelőelemek.....	13
9. Kezelés.....	14
a) Időbeállítás.....	14
b) Funkciók beállítása .....	15
c) Előre meghatározott hőmérséklet beállítás .....	17
d) Programfunkciók.....	18
e) Programáttekintés20	
f) Kézi beállítások.....	21
g) Elem .....	22
10. Alkalmazás-kezelés .....	23
a) Összeköttetés a mobiltelefonnal .....	23
b) Hőmérsékletbeállítás .....	24
c) A helyiségtermosztát vezérlési státusza .....	25
d) „Hőmérséklet-tartás” és „szabadság üzemmód” .....	26
e) Haladó beállítások .....	27

	oldal
11. Karbantartás és ápolás .....	30
12. Eltávolítás .....	31
a) Általános tudnivalók .....	31
b) Az elhasznált elemek/akkumulátorok eltávolítása .....	31
13. Műszaki adatok .....	32
14. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) .....	33

# 1. Bevezetés

---

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék teljesíti az európai és nemzeti törvényi előírásokat.

A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez. Legyen tekintettel erre, amikor a terméket másnak továbbadja. Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Műszaki jellegű kérdéseivel kérjük, forduljon az alábbi

címekhez: Németország: [www.conrad.de/kontakt](http://www.conrad.de/kontakt)

Ausztria: [www.conrad.at/](http://www.conrad.at/)  
[www.business.conrad.at](http://www.business.conrad.at)

Svájc: [www.conrad.ch](http://www.conrad.ch)  
[www.biz-conrad.ch](http://www.biz-conrad.ch)

## 2. A szimbólumok magyarázata

---



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

## 3. Rendeltetészerű használat

---

A helyiségtermosztát segítségével igény szerint beállíthatja és szabályozhatja lakószobájának a hőmérsékletét. A kezelés vagy a kezelőlapon, vagy pedig a „Stat Blue” alkalmazás segítségével történik (az IOS és az Android számára elérhető). Beállíthat az óraidőtől vagy a napszaktól függő programokat. Ugyancsak integrálva van a szabadság-üzemmód is a hőmérsékletnek az Ön távollétében történő szabályzására. Közvetlenül vezérelhető általa a fűtés vagy a hűtés.

A helyiségtermosztát falra szerelhető fel. Er kann einen daran angeschlossenen Verbraucher (max. anschließbare Last siehe „Technische Daten“) hőmérsékletabhangig ein- oder ausschalten. Die homersekletmessung erfolgt uber einen internen Fuhler.

Feszuiltsseggel automatikusan ket ceruzaelem latja el.

A keszulek csak belteren használható. Nem engedelyezett a használata nedves helyisegben vagy zord kornyezeti feltetelek mellett. Zord kornyezeti feltetelek pl:

- nedvesseg vagy magas levego paratartalom,

- por és éghető gázok, gőzök vagy oldószerek.
- vihar ill. viharos időjárási körülmények, mint pl. erős elektrosztatikus mezők stb.

Az előzőekben leírtaktól eltérő alkalmazás a termék károsodásához vezethet; ezen kívül veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlat, gyulladás, elektromos áramütés stb. okozhat. A teljes terméket nem szabad megváltoztatni ill. átépíteni! Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.



A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani!

A készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi előírások követelményeinek. Az útmutatóban található cégnevek és készülék elnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

## 4. A szállítás tartalma

---

- Helyiségtermosztát
- 2 db csavar
- 2 db tipli
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő weboldaltól: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



## 5. Funkciók

---

### Bluetooth® 4.0

- A fűtés vagy hűtés közvetlen vezérlése
- Max. 24 beállítható program naponta
- Nyaralás üzemmód
- 5 előre definiált hőmérséklet beállítás
  - Comfort
  - Semi-Comfort
  - Economy
  - Anti-Frozen
  - Off

## 6. Biztonsági előírások

---



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

Tisztelt Vásárlónk!

A következő biztonsági előírások és a veszélyekre való utalások nemcsak az Ön egészségét, hanem a készülék védelmét is

szolgálják. Emiatt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet a készülék üzembe vétele előtt.





## a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől.
- A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. Az olyan csatlakoztatott készülékeket, mint pl. a fűtőkészülékeket a lehetséges veszély miatt csak felügyelet mellett szabad használni.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. virágvázát) a készülékre vagy annak közelébe. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége!
- A hálózati feszültség érintése életveszélyes. A munkálatok előtt feszültségmentesítse a vezetékeket és gondoskodjon, hogy ne kapcsolhasson vissza. Óvja magát és másokat a készülék alaplapjának megérintésétől.



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesen.

## **b) Elemek és akkumulátorok**


- Az elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Életveszély!
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/-).
- Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni, Robbanásveszély!
- A lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket/akkumulátorokat, vagy vegye ki őket a készülékből. A kimerült elem/akkumulátor kifolyhat és károsíthatja a készüléket!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, ill. akkumulátorokat. Előregedésnél fennáll annak a veszélye, hogy az elemek, ill. akkumulátorok kifolynak, ami a készüléket károsíthatja. A garancia/szavatosság érvényét veszíti.



- Mindig az egész elem-/akkumulátor-készletet cserélje, kizárólag azonos típusú és azonos gyártótól származó elemeket/akkumulátorokat használjon (ne keverjen tele és félig tele elemeket/akkumulátorokat).
- Elemeket és akkumulátorokat soha ne keverjen. Használjon vagy elemeket, vagy akkumulátorokat.
- A környezetkímélő selejtezésről olvassa el a "Selejtezés" c. fejezetet.

## 7. Felszerelés

A helyiségtermosztát két részből áll, amik csíptetővel összefoghatók. Az első részben van a kapcsoló logika a hőmérséklet érzékelővel, kijelzővel és kezelő panellel. Ebben a részbe kell behelyezni a tápellátáshoz szükséges elemeket (2 db ceruzaelem, nem szállítjuk vele). Mindig mind a két elemet cserélje és két azonos méretű, n...



Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/- jelek).


A két rész szétválasztásához oldja le az elülső részt a logikával és a kijelzővel együtt a fali felszerelésre szolgáló másik részen lévő csatok finom felnyitása által. A csatok a bal- és a jobboldal közepénél helyezkednek el. Nyomja meg alul a csatokat, és húzza fel a helyiségtermosztát elülső részére.

- Vizsgálja meg a felszerelés helyét, hogy nincsenek-e ott vezetékek és kábelek, amelyek megsérülhetnének fűráskor.




Áramtalanítsa a vezetékeket, és zárja ki a véletlen visszakapcsolás lehetőségét. Vizsgálja meg, hogy tényleg feszültségmentesek-e a vezetékek.

- Vegye le a jelfogós rész kapocslicét, és a csavarkötések fedelét. Vezesse át a kábeleket (a hátoldal felől) a mögötte lévő jelfogós rész nyílásán. Az „UP” (fel) nyílnak a fedél felé kell néznie.



Vigyázzon arra, hogy ne zárja rövidre a bemeneti és kimeneti vezetékeket. Tartsa egymástól elválasztva a vezetékeket.

Tartsa a készüléket sablonként a falhoz, és jelölje át a furatok helyét a falra. Válassza közbe ki a készülék háttalján a felszerelési helyhez legjobban illő felerősítő furatokat. A kiválasztott lyukak legyenek egymással szemben, hogy a maximális stabilitást adják.




- A jelölések helyén fúrjon egy-egy legalább 30 mm mély 6 mm-es lyukat.



Gondoljon arra, hogy az alaptól függően esetleg más rögzítési készletre van szüksége, mint az együtt szállított anyagok. A rögzítés módját a helyi adottságok szerint válassza meg.

- Nyomja be a tipliket a lyukakba, amíg el nem tűnnek a fal síkja alatt.
- Vezesse át a kábeleket a jelfogós rész nyílásán, és rögzítse azt a falra. Kellő mértékben húzza meg a csavarokat. Az „UP” nyílnak ekkor a fedél felé kell néznie.



- Gondoskodjon a kábelek terhelmentesítésére a készülékben. Rakja vissza ehhez a szorítót, és csavarja vissza egyenletesen a két csavart.



- Vágja le megfelelő hosszban a kábelereket, és csupaszítsa le a végét 6 - 7 mm hosszúságban. Vigyázzon, hogy ne sértse meg az ereket.



A villanszereléshez 8 A terhelhetőségű (1 - 2.5 mm<sup>2</sup>) vezetékeket használjon.<sup>2)</sup> Szilikonköpenyű kábel használata ajánlatos. Merev vezeték alkalmazása esetén kábeltörésekre kerülhet sor. Flexibilis vezetékeket alkalmazzon. Minden (nem merev) vezetékét érvéglezáró hüvellyel kell ellátni. Vizsgálja meg a krimpelt kábelvégeket. Az egyes erek minden egyes huzalát a hüvelynek körül kell fognia, hogy a teljes kábelkeresztmetszet meglegyen. Az érvég-hüvelyek érintkezé felületének 6 - 7 mm hosszúságúnak kell lennie.

- Állapítsa meg a kábelerek bekötési rendjét. Csatlakoztassa a COM kimenetet a fázisra, vagy pedig az NO vagy NC pontra a semleges vezetődhez csatlakoztatandó (ohmikus) terhelésen keresztül. Az NC kimenet zárva van, amikor a beállított hőmérsékletet még nem érte el a helyiség hőmérséklete. Az NC kimenet kinyit, amint a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet. A kapcsolás módját a kapcsolandó készülék adatlapjából veheti ki.

	Ha a hőmérséklet	NO kimenet	NC kimenet
<b>Fűtés</b>	> az előírt	OPEN - nyit	CLOSE - zár
	< az előírt hőmérsékletnél	Close Csatlakoztassa	OPEN - nyit
<b>Hűtés</b>	> az előírt hőmérsékletnél	Close Csatlakoztassa	OPEN - nyit
	< az előírt	OPEN - nyit	CLOSE - zár



Ellenőrizze a helyes csatlakoztatást és az egyes erek elrendezését a bekötés előtt. Adott esetben kérjen fel erre egy szakembert.




A készülékre nem kell védőföldelést csatlakoztatni. Adott esetben tekerje fel azt.

- Lazítsa ki a csillárkapocs csavarjait, és dugja be addig az ereket, amíg a szigetelés az érintkezőfelület pereme fölé nem kerül. Húzza meg ebben a helyzetben a csavarokat. Ha az ereket nem lehet elég mélyen bedugni a csillárkapocsba, ellenőrizze az érvéghüvelyek hosszúságát. A felszerelés befejeztével ellenőrizze az összes csavart, és húzza meg még egyszer őket.
- Csavarozza vissza a kapocsléc fedelét.

- Rakja be a kapcsolólogikát a falra rögzített jelfogórészbe. Vigyázzon arra, hogy a feliratok és a kijelző olvasható legyen, és ne legyen fordítva berakva. Különben a két rész nem kapcsolódik össze. A kapcsolójelek három érintkezőn át jutnak át a jelfogórészbe.


## 8. Kezelőszervek



- |    |                                 |    |                                |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | Pontos idő                      | 12 | HOLD (tartás) szimbólum        |
| 2  | a hét napja                     | 13 | a kézi beavatkozás szimbóluma  |
| 3  | napi program                    | 14 | AUTO (automatikus) beállítás   |
| 4  | hőmérsékletbeállítás            | 15 | elem-szimbólum                 |
| 5  | fagyvédelem-szimbólum           | 16 | komfortos-beállítás            |
| 6  | pontos idő beállítás szimbóluma | 17 | félkomfortos-beállítás         |
| 7  | program beállítás szimbóluma    | 18 | gazdaságos üzem beállítás      |
| 8  | funkcióbeállítás szimbóluma     | 19 | hőmérséklet-beállítás          |
| 9  | „fűtés” jelzése                 | 20 | COPY (másolás) funkció         |
| 10 | „hűtés” jelzése                 | 21 | helyiség-hőmérséklet-szimbólum |
| 11 | szabadság üzemmód               | 22 | ki                             |

## 9. Kezelés


Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig megnyomva a „SET“-gombot, hogy a „pontos-zeit- und funktio-beállítás“ zu gelangen.pontos idő és a funktio-beállítás“ menübe jusson. Nyomja meg a „SELECT“-gombot, hogy válasszon a „tl“ pontos idő beállítás és az „St“ funktio-beállítás között. Erősítse meg a választást a „SET“-gombbal.




### a) időbeállítás

Az időbeállításához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig megnyomva a „SET“-gombot. Válassza ki a „tl“ opciót a pontos idő beállítására, és erősítse meg a választást a fent leírtak szerint.

- 1 Az első lépésben az aktuális év állítható be 2010-től 2050-ig. Az év számjegyének a növeléséhez nyomja meg a „^“ gombot. Az év számjegyének a csökkentéséhez pedig nyomja meg a „v“ gombot. Erősítse meg a választást a „SELECT“-gombbal.




- 2 Következől a hónapot állíthatja be. Az első lépésben ismertetett módon a - geschrieben, die Taste ^ " und die Taste v ", um das Menü zu durchlaufen., " gomb és a „ " gomb segítségével végigfuthat a menün.





3 Ezután beállíthatja a hét napját, az óra és a perc számjegjét. Ezeket az 1. lépéssel azonos módon állíthatja be és választhatja ki.




hónap/nap

- Ha már beállította az évet, a hónapot, a hét napját és a pontos időt, újra az év beállításához jut. Ha meg akarja erősíteni a választásait, nyomja meg az „OK“-gombot. Ha meg akarja változtatni a beállításokat, ismétlje meg az 1. - 3. lépést.


## b) funkcióbeállítás

A funkciók beállításához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig megnyomva a „SET“-gombot. Válassza ki az „St“ opciót a funkcióbeállításához, és erősítse meg a választást a „SET“-gombbal.

- Nyomja meg a „SELECT“-gombot, hogy válasszon a szabadság üzemmód („Ho“) és a „Ht“ vagy a „CL“ meleg/hideg üzemmód között. Erősítse meg a választást a „SET“-gombbal.




szabadság üzemmód



meleg/hideg-üzemmód


## szabadság üzemmód

Ezzel a funkcióval a kívánt hőmérséklet egy naptól 199 napig azonos értéken tartható. Az „ ” és a „ ” gombbal növelheti vagy csökkentheti a napok számát. Ha meg akarja erősíteni a választását, nyomja meg az „OK”-gombot. Elkezdődik egy visszaszámlálás, amíg a beállított napszám nullára nem csökken.



→ Ha a készülék szabadság üzemmódban van, a beállított hőmérsékletet tartja a készülék. A programbeállítások lehívása csak akkor kezdődik, amikor a szabadság üzemmód visszaszámlálása el nem ér a 0-ig.

## Meleg/hideg (Heat/Cool) vezérlés



A készülék kétpontos szabályzóként alkalmazható hűtéshez vagy fűtéshez. A fűtés üzemmódban a készülék kikapcsol az előírt hőmérsékletet túllépésekor. A hűtés üzemmódban a készülék kikapcsol, ha a hőmérséklet az előírt hőmérsékletet alá süllyed. Működés közben az üzemmódot egy láng ill. hópehely jelöli. Ezenkívül még beállítható egy 5 perces késleltetés (Delay) is. Ezzel egy kapcsolási hiszterézis jön létre, amely eredményeként nem történik egymást követő gyors bekapcsolás (NO) és kikapcsolás (NC).


A beállításához menjen a funkcióbeállításokhoz a szabadság üzemmódnál leírtakhoz hasonló módon. A „ ” és a „ ” gombbal válassza a „Ht” opciót a fűtéshez, vagy a „CL” opciót a hűtéshez. Hagyja jóvá a választást az OK gombbal.

A késleltetés bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig megnyomva a „SET” gombot. A „Select” gombbal válthat a „ti” időbeállításról az „St” funkcióbeállításra -, majd erősítse meg a „Set” gombbal. A „Select” gombbal váltson a „Ho” szabadság és a „Ht” fűtés / hűtés között, és erősítse meg a választást a „Set” gombbal. Váltson a „Select” gombbal a „Ht” fűtés és a „CL” hűtés között, és erősítse meg a választást a „Set” gombbal. A


„Select” gombbal váltson a késleltetés be (d:ON) és a késleltetés ki (d:OF) üzemmód között. Ha meg akarja erősíteni a választását, nyomja meg az „OK”-gombot.

### c) Előre meghatározott hőmérséklet beállítása


Ennek a beállításnak a segítségével a következő hőmérsékleti funkciókat lehet előre meghatározni: komfortos, fél-komfortos, gazdaságos és fagyvédelem




komfortos



fél-komfortos



gazdaságos



fagyvédelem

1 Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa megnyomva a „TEMP”-gombot, hogy

ebbe a menübe jusson. Nyomja meg röviden a „TEMP“-gombot, hogy választhasson az előre meghatározott - beállítások közül.

- 2 A „ ” és a „ ” gombbal a hőmérsékletet 0,5°C-os lépésekben tudja a beállítástól függően növelni ill. csökkenteni.
- 3 Nyomja az gombot, a beállítás jóváhagyásához. Most beállíthatja a következő funkciót.
- 4 Az „OK”-gombbal erősítse meg a beállításokat, és fejezze be menüt.

## d) Programmfunkciók

A programbeállítások menüjébe a „PROG”-gomb megnyomása által jut.

- 1 Az első lépésben válasza ki a kívánt programüzemmódot.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Napi program:

A beállított program a hét mindegyik napján azonos. A kijelző tetején balra a „7” kiírás látható.

- hétköznapok + hétvége:

Beállítható egy-egy program a hétköznapokra és a hétvégére. A kijelző tetején balra az „5 2” kiírás látható.


- hétköznapok + szombat + vasárnap:

Ennek az üzemmódnak azonos a funkciója az előző ponttal, csak még különbséget tesz a szombat és a vasárnap között is. A kijelző tetején balra az „5 1 1” kiírás látható.


- 7-napos program:

A hét mind a hét napja különbözően állítható be. A kijelző tetején balra a „7dY” kiírás látható.


A választás megerősítéséhez nyomja meg a „PROG” gombot.




mindennapi program



hétköznapok + szombat + vasárnap




hétköznapok + hétvége



7-napos program

- Következől válassza ki azt napot, amelyre a programot beállítja. - Nyomja meg ehhez a „SELECT”-gombot. Mint példaként az ábrán látható, ezáltal beállíthatja a 7-napos program hétfőjét. Nyomja meg a „PROG”-gombot a kiválasztott - nap programjának beállításához.




- Most beállíthatja a kiválasztott napra a programparamétereket. A programbeállítás mindegyik nap 0:00-val kezdődik.

- Nyomja meg a „TEMP”-gombot a következő öt funkció beállításához:


- komfortos két pont jelenik meg a kijelzőn
- fél-komfortos egy pont jelenik meg a kijelzőn
- gazdaságos nincs pont, a hold ábrája jelenik meg a kijelzőn
- fagyvédelem nincs pont, egy hópehely ábrája jelenik meg a kijelzőn
- ki nincs pont, az Off kiírás jelenik meg a kijelzőn

- 5 Nyomja meg a „**▲**” és a „**▼**” gombokat egyes órák beállításához. A beállítás addig marad meg, amíg meg nem változtatja a „TEMP”-gomb megnyomása által.



- 6 Nyomja meg a „PROG”-gombot a programbeállítások be-fejezéséhez. - . Ezután beállíthatja a többi napot a 3. - 5. lépésnek megfelelően.

- 7 Ha két napon ugyanazt a programot akarja beállítani, a másolási („COPY”) funkciót használhatja a programok egyszerű átmásolására. - Az aznapi program-beállítás kezdetekor --




- nyomja meg a „COPY” gombot. A kijelzőn megjelenik a „COPY” szimbólum. A másolás megerősítése céljából nyomja meg az „OK”-gombot.
- Ismételje meg az 1. - 7. lépést a többi nap beállításához.
  - Ha már elvégezte az összes beállítást, nyomja meg az „OK”-gombot a választások megerősítésére.


## e) A programok áttekintése

A programáttekintéssel még egyszer leihívhatja és ellenőrizheti a már beállított programokat.


- 1 Nyomja meg és tartsa megnyomva a „PROG”- gombot, hogy a programbeállítások - menüjébe jusson- . Nyomja meg 4-szer a „SELECT”- gombot, hogy a kijelzőn a „7AY”kírás - - jelenjen meg.



- 2 Nyomja meg a „PROG“-gombot az áttekintés napjának a beállításához. A „SELECT“-gombbal választhat a napok közül.



- 3 A „PROG“-gomb ismételt megnyomásával leívhhatja - - a kiválasztott nap áttekintését. A „ “ és a „ “ gomb segítségével ellenőrizheti a program minden egyes óráját.



- 4 Hogy az áttekintésből visszajusson a programbeállítási menübe, nyomja meg még egyszer a „PROG“-gombot. Végül nyomja meg az „OK“-gombot, hogy visszatérjen az eredeti kijelzőképre.


## f) kézi beállítások

A kézi beállításokkal szerkesztheti és módosíthatja a beállított programokat.


- Az aktuális programozott hőmérsékleti státusz szerkesztése:  
Nyomja meg a „TEMP“-gombot a különböző hőmérsékleti - -funkciók közötti választáshoz. A programozott hőmérsékleti státusz a következő óra kezdetekor változik meg. A kijelzőn megjelenik a kézi beavatkozás szimbóluma.
- A hőmérséklet változtatása:  
A hőmérsékletet a „ “ és a „ “ gombbal lehet növelni, ill. csökk- -enteni. Ezt a változást a következő óra is átveszi. A kijelzőn megjelenik a kézi beavatkozás szimbóluma.
- A kiválasztott hőmérséklet tartása:  
Nyomja és tartsa 3 másodpercig megnyomva a "HOLD" gombot. Válassza ki a „ “ és a „ “ gombbal azt az időtartamot, ameddig a hőmérsékletet -- tartani kell. A választható idő 1 és 99 óra között van. A választás megerősítése és tárolása céljából nyomja meg az „OK“-gombot. A kijelzőn a HOLD kiírás jelenik meg.



- Ezenkívül választhat még az AUTO/OFF/Anti-Frozen (fagyvédelem) között. Nyomja meg ehhez és tartsa 3 másodpercig megnyomva a MANUAL-gombot. Nyomja meg a „SELECT“-gombot a következők közötti választáshoz:



Auto - beállított program



Anti-Frozen




OFF - a rendszer kikapcsolódik

ON - a rendszer bekapcsolva marad


Nyomja az „OK“-

gombot a beállítás jóváhagyásához.



## g) Az elem

Ha az elem majdnem kimerült, a kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma. Ebben az esetben hamarosan cserélje ki a készülék elemeit.



→ Ha kiesik a helyiségtermosztát energiaellátása, elvesznek a beállítások.

# 10. Alkalmazás-kezelés

---

## a) Összeköttetés a mobiltelefonnal

Telepítse okostelefonján a „Stat Blue” alkalmazást. Ez az okostelefon alkalmazás az iOS és az Android rendszerhez elérhető.

→ Gondoljon arra, hogy okostelefonján a 4.3-as Android-verzióknak vagy annál magasabbnak kell futnia ahhoz, hogy az alkalmazást használni tudja!

Az alkalmazás elindítása után az okostelefon automatikusan keresni kezdi a helyiségtermosztátot, és összeköti magát vele. Az alkalmazás a sikeres összeköttetés esetén a

„Connecting Ok” üzenetet írja ki. Az okostelefon most összeköttetésben van a helyiségtermosztáttal.

→ Adatainak a helyiségtermosztátra való küldéséhez erősítse meg az „OK” gombbal. Az alkalmazásban az „OK” gombot baloldalon lent találja meg. Az „OK” gombbal történő megerősítés nélkül - adatait nem tudja átvinni a helyiségtermosztátra! Ha sikeresen megtörtént az átvitel, a „Send Ok/Confirm” üzenet jelenik meg az okostelefonon.



Apple Store




Google Play


## b) hőmérsékletbeállítás

A hőmérséklet beállításának két módja van

- A hőmérsékletet kézzel állítja be igényeinek megfelelően. Húzza ehhez a beállítósávot a mutatónyíllal a kívánt állásba.



- A hőmérsékletet a hőmérsékleti programok útján - állítja be. Nyomja meg ehhez (többször) a középső gombot a kijelzőn. Olvassa el ehhez a "Kezelés - Előre meghatározott hőmérséklet beállítása," c. fejezet is. Választhat a komfortos, a fél-komfortos, a gazdaságos és a fagyvédelem program közül.




### c) A helyiségtermosztát vezérlési státusza

Négy vezérlési státusz állítható be:

- AUTO: A felhasználó által beállított program szerint történő szabályzás
- ANTI-FROZEN: A fagyhatár mint legalacsonyabb hőmérséklet tartása
- TURBO: A fűtés teljesen felcsavarva
- OFF: A fűtés teljesen leállítva

A vezérlési állapot beállításához nyomja meg (többször) a baloldali gombot a kijelzőn.




## d) A „hőmérséklet-tartás“ és a „szabadság üzemmód“

A „hőmérséklet-tartás“ funkcióval az előre meghatározott hőmérsékletet tartja fenn a készülék egy meghatározott ideig.


Nyomja meg a (HOLD/ VACATION) gombot a kijelző jobboldalán. Ezután beállíthatja az óraidőt. Húzza ehhez a kijelző közepén megjelenő beállítósávot a mutatónyílal a kívánt állásba.

→ Állítsa be kívánt hőmérsékletet, mielőtt a „HOLD/VACATION-gombot“ megnyomná. A készülék nem vesz figyelembe semmilyen más beállított programot ebben az üzemmódban. A hőmérséklet 1 és 90 óra közötti időtartamban tartható.



A szabadság üzemmód beállításához nyomja meg a HOLD/VACATION-gombot. Majd válassza ki a kijelző tetején a „Holiday“ opciót. Most beállíthatja a napok kívánt -számát. Húzza ehhez a kijelző közepén megjelenő beállítósávot a mutatónyílal a kívánt állásba.


Szabadság üzemmódban a készülék az Ön által beprogramozott hőmérsékletet szabadsága időtartama alatt tartani fogja. Az időtartam 1 - 199 nap között választható.



## e) Haladó beállítások


Haladó beállítások is végezhetők. Ebbe a menübe úgy jut, hogy megnyomja a kijelző alján lévő fogaskerék gombot.

Változtatásokat eszközölhet a programokban és az előre meghatározott hőmérsékletben. Megjelenítheti továbbá az energiamérlegét és a vezérlési adatokat. Nyomja meg a megfelelő hasábot, hogy a kívánt almenübe jusson.



## Hőmérséklet előbeállítások

Ebben a menüben kéziként állíthatja be a komfortos, a fél-komfortos, a gazdaságos és a fagyvédelem hőmérsékleti üzemmódban a hőmérsékletet. Nyomja meg (többször) a baloldali gombot a kijelzőn, amíg a hőmérsékleti üzemmód meg nem jelenik. Majd húzza a kijelző közepén megjelenő beállítósávot a kívánt állásba a hőmérséklet meghatározása céljából. A menü elhagyására nyomja meg a baloldali nyilat a kijelző tetején.




## Program Control (programvezérlés)

A Program Control menüben ellenőrizhetők és megváltoztathatók a programok adatai. Nyomja meg a megfelelő hasábot, hogy a kívánt almenübe jusson. A menü elhagyására nyomja meg a baloldali nyilat a kijelző tetején.

## Program Review (program felülvizsgálata)

Ebben a menüben megjelenítheti a kijelzőn az előre beállított programbeállításokat. Válassza ki azt a napot, amelyre meg akarja nézni a programadatokat.

Nyomja meg ehhez a hét kívánt napját a kijelző tetején. A kijelzőn a program lefutása (előre beállított hőmérsékleti beállítások) különböző színekben jelenik meg.



## Program Setting (programbeállítás)


Ebben a menüben megváltoztathatók a programok adatai, vagy új programok állíthatók be.

Nyomja meg ehhez a kijelző tetején megjelenő hasábot, hogy a programjához kiválassza a hét napját. A hét több napját is ki lehet választani.

Nyomja meg az egyik előre beállított hőmérsékleti program (komfortos, fagyvédelem stb.) gombját. A kiválasztott gomb kigyullad. A program időperiódusának a beállítása céljából, húzza a kijelző közepén megjelenő beállítósávot a kívánt állásba. Majd ismétlje meg ezeket a lépéseket további időperiódusoknak a megfelelő hőmérsékleti programmal va

Nyomja meg a kijelző jobboldalán megjelenő „OK“- gombot a beállítások jóváhagyásához. A menü elhagyására nyomja meg a baloldali nyilat a kijelző tetején.

→ Az alkalmazás főoldalára a HOME-gomb megnyomása által jut vissza.






## Control Data (vezérlési adatok)

Ebben a menüben a fűtést-közvetlenül a „Cooling” vagy a „Heating” opcióval vezérelheti. Olvassa el ehhez a helyiség-termosztát kezelési utasítását!

<	Control Data
Heating Coontrol	<input checked="" type="checkbox"/> on
Starting Delay	<input type="checkbox"/> off
Cooling Coontrol	<input type="checkbox"/> off
Starting Delay	<input type="checkbox"/> off
Home	



## 11. Karbantartás és ápolás

---

Ha a kijelző kontrasztja világosabbá vagy sötétebbé válik, vagy megáll a pontos idő, cserélje ki az elemeket. Oldja le az elülső részt a logikával és a kijelzővel együtt a falra felszerelt másik részen lévő csatok finom felnyitása által. A csatok a bal- és a jobboldal közepénél helyezkednek el. Nyomja meg alul a csatokat, és húzza fel a helyiségtermosztát elülső részére.

A készüléket víz és erős tisztítószer nélkül tisztítsa meg.

## 12. Eltávolítás

---

### a) Általános tudnivalók



A készülék nem való a háztartási hulladék közé.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. adja le azokat pl. egy erre szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

### b) Az elhasznált elemek és akkumulátorok eltávolítása

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (telepekre vonatkozó rendelkezés) arra, hogy az elhasznált akkumulátorokat leadja; tilos a háztartási hulladékon keresztüli eltávolítás!



A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, aminek megfelelően tilos őket a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. A legfontosabb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez!

## 13. Műszaki adatok

---

Névleges feszültség.....	230 V váltó, 50 Hz
Beállítható hőmérséklet.....	+5°C-tól +30°C-ig
Energiaellátás .....	2 db AA-méretű
ceruzaelem (nem része a szállításnak)	
Ohmos terhelés .....	max. 8 A

### Üzemi feltételek

Hőmérséklet.....	0°C... +40°C
Légnedvesség.....	15% - 95% relatív, nem kondenzálódó

### Tárolási feltételek

Hőmérséklet.....	-15°C... +65°C
Légnedvesség.....	15% - 95% relatív, nem kondenzálódó
Felbontás.....	0,5°C

Méret (sz x Ma x Mé).....	126 x 86 x 31 mm
Súly.....	0,165 kg

## 14. Megfeleléségi nyilatkozat (DOC)

---

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen termék a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

→ Az EU megfeleléségi nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre:

[www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfeleléségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.