

Használati útmutató

MP3 lejátszó mikro SD kártyanyílással

Rend. sz.: 1577238

Rendeltetés szerű használat:

A termék MP3 zenei fájlok lejátszására alkalmas.

A készüléket csak zárt helyiségben vagy védett külső térben szabad alkalmazni.

Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- MP3 lejátszó
- Fülhallgató
- USB-Kabel (50 cm)
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy skenelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni. Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Ne használja a terméket, ha járművet vezet, gépet kezel vagy más potenciálisan veszélyes tevékenységet folytat. Esetleg nem hallja meg a figyelmeztető jelzéseket, és ezáltal veszélynek teszi ki magát.
- Ha a terméket sportolás vagy gyalogos közlekedés közben használja, úgy állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat továbbra is észlelhessen.
- A zenét nem tanácsos hosszabb ideig túl nagy hangerőn hallgatni, mert halláskárosodást okozhat.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megóvhatja.



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Az akkumulátor

- A beépített akku nem szerelhető ki és csak a készülékben tölthető. Soha ne próbálja meg kiszerezni az akkut és egy külső töltővel feltölteni.
- Az akkut csak az USB csatlakozón keresztül szabad tölteni egy USB-s töltővel vagy egy számítógép USB csatlakozójáról. Más töltőáram betáplálás a készülék meghibásodásához vezethet és a beépített akku túlhevülhet ill. kigyulladhat (robbanásveszély!).

Kezelőszervek

1 Fülhallgató csatlakozó

2 ON/OFF (be/ki) kapcsoló

3 nyomógomb

4 nyomógomb


5 - gomb

6 + gomb

7 nyomógomb

8 USB csatlakozófelület

9 Kártyanyílás



A beépített akku töltése



A készülék töltésére használt USB csatlakozónak legalább 500 mA terhelhetőségűnek kell lennie. Ez általában a számítógépek minden USB csatlakozójánál teljesül. A készülék viszont tölthető nagyobb terhelhetőségű hálózati adatterről is, amely rendelkezik USB kimenettel.

→ Üzembeállítás előtt előbb teljesen fel kell tölteni a beépített akkut. A normál töltési idő kb. 3 óra.

Töltse fel az akkut havonta legalább egyszer, akkor is, ha nem használja a készüléket. Ez megóvja az akkut a mélykisülés okozta sérülésektől és meghosszabbítja az akku élettartamát. Semmi esetre se hagyja a készüléket 10 hónapnál tovább anélkül, hogy az akkut feltöltené.

- Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt az USB csatlakozóhoz (8).
- Dugja be az USB-kábel másik végén lévő dugót egy számítógép egyik USB-portjába vagy egy alkalmas USB-s tápegységbe.
- Töltés közben villog az MP3 lejátszó LED jelzője.
- Amint az akku feltöltődött, kialszik az MP3 lejátszó LED jelzője.
- Húzza ki az USB kábelt a töltés befejezte után.
- Egy akkutöltéssel a készülék a hangerőtől és a használat módjától függően maximálisan 6 óra hosszat működik.

A fülhallgató csatlakoztatása

Dugja be a fülhallgató dugóját a fülhallgató csatlakozóba (1).

Felerősítő csiptető

Az MP3 lejátszó a csiptetőjével ruhán rögzíthető.

Egy memóriakártya betétele és a memória kezelése



A készülék mikroSD kártyákat és mikroSDHC kártyákat max. 32 GB-ig támogat. A memóriakártyának FAT 32 ill. EXFAT formázással kell rendelkeznie.

A memóriakártyák nagyon sokféle kivitelének és a néha erősen gyártó- specifikus funkcióknak köszönhetően nem biztosítható, hogy a készülék az összes memóriakártyát felismeri, és az összes kezelési lehetőség megvalósítható ezzel a készülékkel.

Ha nem ismerné fel a készülék a memóriakártyát, vegye azt ki, majd dugja vissza.

Soha ne szakítsa meg az USB kapcsolatot, ha éppen adatátvitel van folyamatban.

- Dugjon be egy memóriakártyát a kártyanyílásba (9). A memóriakártya érintkezőinek a kezelőgombok felé kell nézniük.
- Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt az MP3 lejátszóhoz a "Beépített akku töltése" fejezetben leírtak szerint.
- Dugja be az USB kábel másik végét a számítógépe USB csatlakozójába.
- Ezután a számítógép eszközkezelőjén keresztül hozzáférhet az MP3 lejátszó belső memóriájához és audio fájlokat menthet rá ill. törölhet le róla.

→ Az MP3 lejátszó más adatok tárolására is használható.

Ebben az esetben úgy működik, mint egy USB-s tárolóeszköz.

A memóriakártya kivételéhez nyomja azt könnyedén be a készülékbe, majd engedje el ismét. A kártya kireteszelődik, és kiugrik a kártyanyílásból (9), úgy, hogy könnyedén kivethető.

Kezelés

a) Bekapcsolás/kikapcsolás

- Tolja az ON/OFF (2) kapcsolót ON állásba az MP3 lejátszó bekapcsolásához.

→ Bekapcsolást követően a lejátszás automatikusan elindul.

- Tolja az ON/OFF (2) kapcsolót OFF állásba az MP3 lejátszó kikapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a ►|| (4) gombot kb. 3 mp-ig, hogy a készüléket készenléti üzemmódba váltsa át ill. ahhoz, hogy a készenléti állapotot deaktiválja.

→ Készenléti üzemmódban kialszik a LED jelző.

b) Lejátszás indítása/megállítása

- Nyomja meg a ►|| (4) gombot a zenelejátszás elindításához ill. megállításához.

→ Folyamatban lévő lejátszásnál villog az MP3 lejátszó LED jelzője, megállított lejátszásnál tartósan világít.

Ha a lejátszást 90 másodpercnél hosszabb ideig megállítják, az MP3 lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba vált.

c) Zeneszám keresés/keresés

- Nyomja meg lejátszás közben a ►|| (3) gombot röviden, hogy a következő zeneszámmra ugorjon.
- Nyomja meg lejátszás közben a ◀◀ (7) gombot röviden, hogy az előző zeneszámmra ugorjon.

d) Hangerőszabályozás

Nyomja meg a + (6) ill. a - (5) gombot a hangerő szabályozásához.

- A + (6) gomb növeli a hangerőt
- A - (5) gomb csökkenti a hangerőt

→ A gomb rövid megnyomásával lépésenként, a hosszú megnyomásával folyamatosan lehet változtatni a hangerőt.

e) Véletlenszerű lejátszás

- Nyomja meg hosszan a ◀◀ (7) gombot a véletlenszerű lejátszás elindításához.
- Nyomja meg hosszan a ►|| (3) gombot a véletlenszerű lejátszás leállításához.

→ Ha a véletlenszerű lejátszás aktívva van, a készülék a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

Ápolás és tisztítás



Tisztítás előtt válassza le a készüléket az USB-s feszültségforrásról.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.

A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

A problémák kezelése

Az MP3 lejátszó nem reagál a gombok utasításaira, automatikusan megáll vagy nem kapcsolható be

- A beépített akku kisült, tölts fel azt teljesen.

Nincs hanglejátszás

- A hangerő minimumra van állítva.
- A lejátszandó fájl sérült.
- A lejátszandó fájl a mentéskor nem teljesen továbbított.

Nem lehet fájlokat rámenteni, a számítógép nem ismeri fel az MP3 lejátszót

- Az USB kábel nem helyesen csatlakozik. Vizsgálja meg a kapcsolatot.
- Az MP3 lejátszót nem megfelelően ismerte fel a számítógép. Bontsa meg az USB kapcsolatot majd állítsa vissza. Az MP3 lejátszót a számítógép cserélhető adathordozóként ismeri fel.
- Az MP3 lejátszó memóriakártyája megtelt. Törölje a felesleges fájlokat.

Az elmentett fájlok nem játszhatók le

- A fájlok nem kompatibilisek. Vizsgálja meg a bitrátát és a fájl kiterjesztést (.mp3 ill. .wav).
- A lejátszandó fájl sérült.
- A lejátszandó fájl a mentéskor nem teljesen továbbított.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

A beépített akku nem vehető ki és ezért a készülékkel együtt kell eltávolítani.

Műszaki adatok:

Lejátszható fájlok..... MP3, WAV

Tárolóeszközök..... mikroSD kártya vagy mikroSDHC kártya, max. 32 GB

Operációs rendszerek..... Windows 98 / MAC OS 10 / Linux 6.2 vagy magasabb

Akku..... Lipo akku 3,7 V, 100 mAh

Akku üzemidő..... max. 6 óra

Töltési időtartam..... kb. 3 óra

Üzemi hőmérséklet..... -10°C ... +55°C

Tárolási hőmérséklet..... -20...+60 °C

Méret..... 41 x 28 x 11,6 mm

Súly..... 15 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adathordozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

1577238_V1_0817_02_VTP_m_DE

