

# Hőmérséklet-/ Légnedvességmérő

**ADE**

HU

Hőmérséklet/légnedvesség mérő



## Használati útmutató



WS 1702

## Kedves Vevő!

Ön egy kiváló minőségű ADE termék megvásárlása mellett döntött, amely az intelligens funkciókat különleges külső megjelenéssel párosítja. Ez a hőmérséklet és légnedvesség mérő egy ideális mérőműszer ahhoz, hogy a környezete klímájának jellemzőit megvizsgálja. Az ADE márka magas műszaki színvonalat és bevált minőséget jelent.

Sok örömet kívánunk Önnek, és tökéletes klímát a lakóhelyiségeiben!

Az ADE cég munkatársai.

## A szállítás tartalma

Hőmérséklet-/  
légnedvesség mérő  
Elem: CR2025 típus, 3 — (1  
V — db)

HU

Használati útmutató

## Általános tudnivalók

### A használati útmutatóról



A jelen használati útmutató leírja a termék biztonságos kezelését és karbantartását.

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy esetleg később utána tudjon nézni bizonyos kérdéseknek. Ha a mérleget másnak továbbadja, adja vele a használati útmutatót is. Ha nem veszi figyelembe ezt a használati útmutatót, az sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

## Jelmagyarázat



Ez a szimbólum a VESZÉLY szóval együtt súlyos sérülések veszélyére figyelmeztet.



Ez a szimbólum a FIGYELMEZTETÉS szóval együtt közepes és könnyebb sérülések lehetőségére utal.



Ez a szimbólum a MEGJEGYZÉS szóval együtt dologi károk lehetőségére hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum kiegészítő információkra és általános tudnivalókra figyelmeztet.

A szállítás tartalma .....	3
Általános tudnivalók.....	3
Rendeltetésszerű használat .....	6
Biztonság.....	6
Áttekintés egy pillantással (a szállítás tartalma) .....	10
Üzembe helyezés .....	12
Használat.....	13
Tisztítás .....	15
Hibák és megoldásuk .....	16
Műszaki adatok.....	16
Megfelelőségi nyilatkozat.....	17
Garancia .....	18
Eltávolítás .....	19

## **Rendeltetésszerű használat**

---

Ez a hőmérséklet-/légnedvesség mérő a helyiség hőmérsékletének és levegője páratartalmának mérésére szolgál, ezáltal ellenőrzi a helyiség klímáját. Ipari használatra nem alkalmas.

## **Biztonság**

---

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek valamint olyan személyek (beleértve a gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal, vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják, ha a használat egy felelős személy felügyelete mellett történik, vagy a szükséges tájékoztatást és az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést megkapták. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és felügyelet mellett dolgoznak.

Az elemek esetleges lenyelése életveszélyes lehet. A terméket és az elemet ezért kisgyerekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni. Elem lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.

### **VESZÉLY a gyerekekre**

A gyerekeket a csomagolóanyagoktól távol kell tartani.

Ezek lenyelésénél fulladásveszély áll fenn!

### **Tűz/megégés és/vagy robbanás VESZÉLYE**

Robbanásveszély áll fenn pl. az elem szakszerűtlen cseréjénél. Az elemet csak azonos vagy azonos értékű elemmel szabad lecserélni. A „Műszaki adatok”-at vegye figyelembe!

Elemeket nem szabad feltölteni, más anyagokkal reaktiválni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární. Különben magas robbanási és kifutási veszély állhat fenn, és gázok távozhatnak!  
Kerülje az elemben lévő folyadék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén az adott testrészt azonnal bő tiszta vízzel kell öblíteni, majd egy orvost felkeresni.

### **ÓVATOSSÁG a dologi károk elkerülésére**

A terméket nem szabad vízbe vagy folyadékba meríteni, és védeni kell erős lökésektől és rázkódásoktól.

Az elemet ki kell venni, ha lemerült, vagy ha a terméket többé nem kívánja használni.

Ezzel elkerüli a károkat, amelyek




az elem kifutása által keletkezhetnek.  
Ügyeljen az elem berakásánál és cseréjénél a helyes polarításra (+/-).  
Ne tegye ki az elemet extrém feltételeknek (pl. ne tegye fűtőtestre, vagy ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A kifutás veszélye nagyobb lesz!  
Az elem berakása előtt szükség esetén tisztítsa meg az elem- és készülék érintkezőket.  
Ne változtasson semmit a terméken.  
Javításokat csak szakműhellyel végeztesen. Szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyeztetést okozhatnak a felhasználónak.

## Áttekintés egy pillantással (a szállítás tartalma)

---



- 1 Hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban
- 2 Légnedvesség százalékban
- 3 Komfortérzés jelző



- 4 Felasztó furat
- 5 Kezelőgombok: MAX/MIN és °C/°F
- 6 Elemtartó, 1 db CR2025, 3 V elemmel
- 7 Kihajtható talp

### **A szigetelőcsík eltávolítása**

1. Húzza ki az elemtartó fiókját.
2. Húzza ki az Iso (szigetelő) csíkot.
3. Tolja be teljesen az elemtartó fiókját.

### **Az elem berakása/cseréje**

1. Húzza ki az elemtartó fiókját.
2. Tegye be az új elemet (CR 2025 típus).  
A pozitív pólusnak (+) felfelé kell mutatnia.
3. Tolja be az elemtartó fiókját.

Tudnivalók az elemcseréhez:

Elemcserére van szükség, ha a kijelzőn már nincs kijelzés.

Csak azt az elemtípust alkalmazza, amely a "Műszaki adatok"-ban meg van adva.

Az elhasznált elemeket környezetbarát módon távolítsa el, lásd "Eltávolítás".

## Használat

Amint a hőmérő/nedvességmérő árammal van ellátva, a kijelzőn a következők láthatók:

Helyiség hőmérséklete °C-ban

Légnedvesség százalékban

Jó, komfortos érzés kijelzése egy mosolygó arccal

### A készülék felállítása

A készülék egy állító támasszal, valamint egy felakasztó furattal rendelkezik a falra akasztáshoz.

### Hőmérséklet mértékegység váltás

-- 1-szer nyomja meg a °C/°F gombot, hogy a hőmérsékletet Celsius vagy Fahrenheit fokban kijelezve lássa a kijelzőn.

### A hőmérséklet/légnedvesség

#### MIN/MAX tárolt értékeinek előhívása

- 1-szer nyomja a MIN/MAX gombot:  
A memóriában tárolt MAX értékek kijelződnék.
- 2-szer nyomja a MIN/MAX gombot:  
A memóriában tárolt MIN értékek kijelződnék.
- 3-szer nyomja a MIN/MAX gombot:  
Az aktuálisan mért értékek ismét megjelennek.

#### Kellemes közérzet jelző

A kellemes közérzetet a légnedvesség helyén egy Smiley (arc) mutatja meg:



túl nedves



túl száraz



optimális

### A hőmérséklet/légnedvesség mérő visszaállítása

Ez csak akkor szükséges, ha a kijelzőn szokatlan ill. láthatóan téves értékek jelennek meg:

- vegye ki az elemet és várjon egy kis ideig. Tegye vissza az elemet (+/-).

### Tisztítás

---



Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon kemény, karcoló vagy súroló tisztító szereket.

- A terméket szükség esetén egy puha, száraz törőruhával törölje le.

## Hibakeresés és -elhárítás

### A készülék nem működik

Az elem kimerült vagy hibásan tette be?

### A hőmérséklet kijelzés túl magasnak tűnik

Ellenőrizze, hogy a hőmérő/nedvességmérő nincs-e kitéve erős napsütésnek.

### Műszaki adatok:

Típus:	Hőmérséklet- és légnedvesség mérő WS 1702
Elem:	1x CR2025, 3___ V                    ___
Mérőáram:	< 30 mA
Hőmérséklet	0 °C ...50 °C kb. 32 °F ... 22 °F
- Légnedvesség:	20% - 95% (relatív)



Méret: kb. 100 x 81 x 13 mm,  
Forgalomba hozó (nincs szerviz-cím):  
Waagen-Schmitt GmbH  
Hammer Steindamm 27-29  
22089 Hamburg, Germany  
Termékeinket folyamatosan  
továbbfejlesztjük és javítjuk. Ezen okból  
kifolyólag mindenkor lehetségesek külső  
kiviteli és műszaki változtatások a  
terméken.

### **Konformitási nyilatkozat**

Ezt a terméket a harmonizált európai  
szabványok szerint állítottuk elő. A készülék  
megfelel az alábbi EU irányelveknek:

EMV-irányvonal  
2014/30/EU RoHS-  
irányvonal 2011/65/EU  
mindenkor érvényes verziója.

A nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméken a cégünkkel nem egyeztetett változtatást hajtottak végre.

Hamburg, Mai 2018  
Waagen-Schmitt GmbH  
Hammer Steindamm 27-29  
22089 Hamburg, Germany



## Garancia

---

A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás dátumától számított 3 évig garantálja az anyag- vagy gyártási hibák következtében előállott meghibásodások kijavítását vagy a termék cseréjét. Kérjük, hogy a terméket garanciális igény esetén annak számlájával együtt (és a reklamáció okát megjelölve) adja vissza az eladónak.

### A csomagolóanyag eltávolítása



A csomagolási anyagokat szelektív hulladékként távolítsa el. Dobja a kartonpapírokat a papírgyűjtő-, a fóliákat a műanyaggyűjtő szeméttartályba.

### A termék eltávolítása

A terméket az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírások szerint távolítsa el.



**A készüléket nem szabad a normál háztartási szemétkébe dobni.**

Üzemeltetése végén a terméket külön szabályozott módon kell eltávolítani.

Az ebben a készülékben lévő újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja le az elhasznált készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy hulladékgyűjtő udvarban. Közelebbi felvilágosításért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy önkormányzathoz.



**Az elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladék közé!**

Minden elemet és akkumulátort a helyi, a kerületi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelem kell leadni. Ezáltal az elemek és akkuk selejtezése a környezetvédelemnek megfelelően történik.