

Kültéri

Dekoráció

Polarlite LED-es kivetítő, LP-200 „Changeable“

Rend. sz.: 1676601

Rendeltetésszerű használat:

Ez a termék színekben gazdag kültéri ünnepi fénydekorációra szolgál. A motívumok cserélhetők. Az egyenletesen forgó korong lélegzetelállító motívum kivetítést tesz lehetővé. A forgatható világítófejt optimális iránybeállításról gondoskodik.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket az előbbieken megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Továbbá, a szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában mint a rövidzár, tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg egy biztos helyen. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a törvényben foglalt nemzeti és európai normák előírásainak. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

• LED-es kivetítő, LP-200

• Transzformátor

• Földbe szúrható cövek

• L formájú csavarkulcs

• Induló készlet motívumokból (3 db)

• Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha a biztonsági tudnivalókat és információkat, amelyeket a jelen használati útmutató tartalmaz, nem veszi figyelembe, az ebből következő sérülésekért vagy dologi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / termék biztonsága

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.

• Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. Először válassza le azt a dugaszolóaljzatot, amelyhez a készüléket csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és / vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramkört megszakítót, hogy minden fázisból válassza le a hálózati csatlakozót). Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. A terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el a környezetvédelemnek megfelelően.

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készülék

—látható sérülésekkel rendelkezik,

-- nem működik rendeltetésszerűen,



— hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények

közt volt tárolva, vagy

— szállítási sérülések keletkeztek rajta.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a terméket.

• A LED-ek működés közben felforrósodnak. Tartsa távol a terméket használat közben a gyúlékony anyagoktól.

• Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem szabad letakarni működés közben.

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

• Tápellátáshoz csak az egyútszállított transzformátor használható.

• A transzformátort csak egy szabványszerűen szerelt dugaszolóaljzatról szabad árammal ellátni, ami a közüzemi elektromos hálózathoz csatlakozik. A transzformátor csatlakoztatása előtt ellenőriznie kell, hogy a termék névleges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított feszültséggel.

• Soha ne dugaszolja be vagy ki a transzformátort nedves kézzel.

• A transzformátor leválasztásakor nem a kábelnél fogva húzza, hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezéskor a vezetékek nem lettek összenyomva, megtörve vagy éles peremek által megsértve.

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

• Viharban biztonsági okok miatt válassza le a a transzformátort az elektromos hálózatról.

• Ne húzza túl a csavarokat. A csavarok túlzott meghúzása miatt a menet sérülhet és a csavaros rögzítések tartási minősége romolhat.



Polarlite[®]



Használati útmutató

- A terméket kültéren való üzemeltetésre alakították ki.

- Figyelem, LED-világítás:

—Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!

— Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!

b) Egyéb


- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

k _____ 11,8 cm _____ l



Kezelés

Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alá.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazán lógjon és ne feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.

Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, amikor még a csomagolásában van. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.

Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a terméket.

Ne használjon szerszámot ahhoz, hogy a leszúró cöveket a talajba szúrja (pl. kalapácsot), mert a termék sérülhet.

Ellenőrizze rendszeresen az összes csavaros kapcsolatot. A csavaros kapcsolatok az idő múlásával a termék áthelyezésével vagy eltolásával kioldódhatnak.

■ A LED-ek fénye nem szabályozható, a LED-ek nem cserélhetők.

1. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.
2. Oldja ki a csavarokat úgy, hogy azokat óramutató járásával ellentétes irányban csavarja, és távolítsa el a rugós lapot és az alátétlapot a cövekből az együttszállított csavarkulcs segítségével.
3. Rögzítse a LED-es kivetítőt a csavarokkal, rugós lappal és alátét lappal a leszúró cöveken.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a transzformátor csatlakozójához. Csak egyféleképpen csatlakoztatható. Biztosítsa úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen rácsavarja a trafó menetre.
5. A felépítéshez válasszon egy megfelelő helyet, puha talajjal. A köves talaj megsértheti a leszúró cöveket. Vezesse be a LED-es kivetítőt a leszúró cövekkel a talajba ütközésig.
6. Oldja ki a tartó csavarjait. Állítsa be kívánság szerint a kivetítő szögét és húzza meg ismét a csavarokat.
7. Csatlakoztassa a trafót egy hálózati dugaszolóaljzatba. A kivetítő be van kapcsolva, és forogni kezd.



■ A termék nem rendelkezik bekapcsolóval, és folyamatosan működik, ameddig tápellátást kap. A LED-es kivetítő kikapcsolásához szüntesse meg a tápellátást.

■ A LED-es kivetítő bekapcsolását követő első 10 percben a projektor lencse belsejében kondenzvíz keletkezhet. Az első 30 üzemi percben azonban ennek el kell párolognia.

A minta lencsék beépítése és cseréje

■ Az egyszerűség kedvéért gyárilag be van helyezve egy minta dia a kivetítő belsejébe.

1. Oldja ki és távolítsa el azt a két csavart, amik a minta lencsét rögzítik a kivetítő belsejében.
2. Távolítsa el a kivetítőbe szerelt minta lencsét.
3. Helyezzen be egy más mintát tartalmazó lencsét a kivetítőbe. Ügyeljen ekkor a helyes irányra: a peremén lévő nyílnak a kivetítő eleje felé kell mutatnia.
4. Rögzítse a minta lencsét a két csavarral.

■ A minta dia idővel a fényhatás miatt halványulhat.

Ápolás és tisztítás

- Válassz le a trafót a hálózati csatlakozóaljzatról és hagyja, hogy a LED-es kivetítő megfelelően kihűljön.
- Semmi esetre se alkalmazzon agresszív vagy vegyi tisztítószeret. A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a ruhát.
- Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) LED-es kivetítő

Üzemi feszültség.....	14 V/DC
Teljesítmény felvét 8 W	
Védettség.....	IP44
Fényforrások száma	4
Fényszín	hidegfehér
Kábelhossz.....	1 m
Távolság a megvilágított felülettől.....	3 - 5 m
Üzemelési feltételek.....	-20 ... +45°C, 0 – 100 % rel.légnedv.
Tárolási feltételek.....	-20 ... +70°C, 0 – 100 % rel.légnedv.
Méret (H x Sz x Ma).....	11,8 x 8 x 13 cm (kivetítő)
	11,8 x 8 x 30 cm (teljes)

Súly..... 280 g

b) Transzformátor

Bemeneti feszültség.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Kimenő feszültség.....	14 V/DC
Kimenő áram.....	500 mA
Kimeneti teljesítmény	max. 7 W

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kiadványa, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotóképiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos. A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazó: Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

1676601_V2_0718_02_mxs_m_de