

Használati útmutató PB-20S Outdoor-Powerbank, 20100 mAh

Rend. sz. 2149348

Rendeltetés szerű használat

A készülék hordozható tápellátóként szolgál, és mobil készülékek (pl. tabletek, okostelefonok, MP3-lejátszók, digitális kamerák, stb.) akkumulátorának a feltöltésére alkalmas. A belső, fixen beépített akku USB útván tölthető fel. A termék egy masszív, lökésálló házban helyezkedik el, ezen kívül egy töltöttségi állapot kijelzővel és egy LED zseblámpával rendelkezik. A termék védett rövidzár, túltöltés és mélykisülés ellen.

A készülék korrektül elzárt gumiborítással por- és vízálló. A gumi borítás por- és vízállóvá teszi az IP67

szerint. Ha a gumiborítás korrektül le van zárva, a termék időszakos vízbemerülés (max. 30 perc 1 m mélységig) esetére védett.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnevet és készülékmegnevezés és mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Szabadtéri Powerbank
- Micro-USB töltőkábel, kb. 25 cm hosszú
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- A termék csak akkor vízálló IP67 szerint, ha minden lefedése korrektül le van zárva.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.





• Figyelem, LED-világítás:

- Ne nézzen bele a LED fénysugárba!
- Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
- A készülék működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni!
- Ne tegye a terméket közvetlenül a napra.
- Ne tárolja a terméket egy felfűtött járműben. Kerülje a túlzott hőt (max. 45 °C). Vegye figyelembe ehhez a "Műszaki adatok-at".
- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték ne legyen összenyomva, megtörve, és éles szélék se sértsék meg.
- Hideg és száraz helyen tárolja a készüléket, amikor nem használja.
- A termék több helyen a házban szorosan be van csavarozva, hogy az IP67 védettség követelményeinek megfeleljen. A házban lévő csavarozást nem szabad meglazítani, mert ezáltal a por- és víztömítettséget veszélyeztetjük. A csavarozás kinyitása esetén megszűnik a szavatosság/garancia.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Az akkumulátor

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) nem egy vékony lemezből áll, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

Kezelőszervek



1 2 3 6 7

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Funkciókapcsoló | 6 USB-C™ Be-/kimenet |
| 2 Töltöttségi állapot jelző | 7 LED-es zseblámpa |
| 3 Gumiborító | |
| 4 USB-A kimenet, 2 x | |
| 5 Micro-USB bemenet | |

Belső akku feltöltése



A belső akkumulátort az első alkalmazás előtt tölts fel teljesen.

Soha ne tölts be beépített akkut, miközben egy külső mobil készülék töltődik.

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az USB-áramforrás elegendő áramot tud-e szállítani, mert különben károsodhatnak a készülékek.

Ne használja a belső akkumulátor töltésére egy számítógép vagy tasztatúra vagy egy saját tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel nem elegendő az azon rendelkezésre álló áram.

Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott készülékeknek csatlakozási értékei a készülék csatlakozási értékeivel megegyeznek (ld. Műszaki adatok).

Ne zárja rövidre az USB be- és kimeneteket.

A házon lévő csavarozást nem szabad meglazítani, mert ezáltal a por- és víztömítettséget veszélyeztetjük.


- Nyomja röviden a funkciókapcsolót (1), hogy a belső akku töltöttségi állapotát bemutassa. Az akkuk maradék kapacitása a következők szerint a világító LED-ek által jelenik meg:

1 LED: Maradék kapacitás 25 %-ig

2 LEDs: Maradék kapacitás 50 %-ig

3 LEDs: Maradék kapacitás 75 %-ig

4 LEDs: Maradék kapacitás 100 %-ig



1. LED 2 3 4

- Nyissa fel a gumiborítást (3). Kösse össze a mellékelt USB-töltőkábel mikro USB dugóját a mikro USB bemenettel (5).
 - Kösse össze az USB-A dugót egy megfelelő USB áramforrással (pl. egy 2000 mA kimenőáramú USB-tápegységgel). A töltés ideje kb. 12 - 13 órát vesz igénybe.
 - A belső akkut az USB-CT_M bemeneten (6) keresztül a vele szállított USB-CT_M töltőkábellel egy 3000 mA töltőárammal lehet tölteni. A töltési időtartam kb. 7 óra.
- A Powerbank belső akkuját nem lehet egyidejűleg a mikro-USB bemeneten és USB-CT_M bemeneten tölteni. Ha mindkét bemenet foglalt, nem folyik töltőáram.
- Töltés közben villog a töltöttségi állapot kijelzése (2).

	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100 %
				állandóan	állandóan
1. LED	kéken villog	állandóan kék	állandóan kék	kék	kék
2. LED	ki	kéken villog	állandóan kék	kék	kék
3. LED	ki	ki	kéken villog	kék	kék
4. LED	ki	ki	ki	kéken villog	kék

- Amint a belső akku teljesen feltöltődött, mind a 4 LED folyamatosan világít.
- Amikor a belső akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le a készüléket az USB-áramforrásról. A készülék ezzel használatra kész.

Ha a készüléket csak ritkán használja, ajánljuk, hogy három hónaponként teljesen tölts fel a belső akkumulátort, hogy a maximális teljesítményét megőrizze.

Mobil készülékek töltése

- Nyissa fel a gumiborítást és kösse össze a mobil készülékét az USB kimenetek egyikével.
- A töltési állapot kijelzés állandóan világít, és mutatja a Powerbank aktuális töltöttségi állapotát.

→ Max. 3 készüléket egyidejűleg tölthet fel. A maximális töltőáram 3 A.

Az USB kimenetek töltőáramai a "Műszaki adatok"-ban láthatók. Vizsgálja meg, melyik töltőáramot igényli a mobilkészüléke.

A belső akku tölthető, mialatt a mobil készülékek is töltődnek.

A belső akkunak teljesen feltöltöttnek kell lennie ahhoz, hogy 2 vagy 3 készüléket tudjon feltölteni.

- Felügyelje a töltési folyamatot. Válassza le az USB töltőkábelt a termékről és a mobil készülékről, hogy a töltési folyamatot megszakítsák vagy befejezzék.
- Zárja le a gumiborítást, hogy a terméket portól és víztől védje.

→ Ha a belső akku töltési állapota nagyon alacsony lesz, a termék automatikusan kikapcsolódik, hogy a belső akku túl nagy méretű kislését elkerülje.

LED-es zseblámpa

- Kapcsolja a LED zseblámpát (7) a működési kapcsolóra való dupla klikkeléssel be. A zseblámpa 100 % világossággal világít.
- Nyomja azután egyszer a működéskapcsolót, hogy 20 % világosságra kapcsoljon.
- Nyomja meg még egyszer, hogy villogó fényre kapcsoljon át. Nyomja meg a funkciókapcsolót újból, a zseblámpa kikapcsolásához.
- A zseblámpát SOS jelre is tudja kapcsolni. Kapcsolja be ehhez a zseblámpát dupla klikkeléssel, és tartsa ezután a működéskapcsolót 3 másodpercig nyomva.
- Nyomja a működéskapcsolót újból, hogy az SOS jelzést kikapcsolja.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készülékről a csatlakoztatott készülékeket. Zárja a gumiborítót.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- A port a készülékről hosszúsűrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/áram..... Micro-USB: 5 V/DC 2 A
 USB-CT_M: 5 V/DC 3 A

Kimeneti feszültség/áram..... 2 x USB-A: 5 V/DC 2,4 A portonként
 USB-CT_M: 5 V/DC 3 A
 max. 3 A minden USB kimenethez együtt

Akku..... Li-ion, 20100 mAh 72,36 Wh

LED-es zseblámpa 1 W, 120 Lumen, színhőmérséklet 6000 – 6500 K

Védettség IP67

Üzemi-/tárolási hőmérséklet..... 0 ... +45 °C

Üzemi-/tárolási légnedvesség..... <80 % rel. nedvesség (nyitott gumiborításnál)

Méret: (h x szé x ma)..... 160 x 90 x 29 mm

Súly..... kb. 491 g