

Használati útmutató „Easy Trio“ programozható öntözőautomata

Rend.sz.: 2302366

Rendeltetés szerű használat

A termék előre beállított időközönként beindítja a kert öntözését. Az öntözés időtartama több fokozatban állítható. Szállított folyadékként csak üledékmentes, tiszta édesvíz használata megengedett. A szállított folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a +38 °C-ot. A készülék üzemeltetése 2 db AA típusú ceruzaelemlről történik (ez nem része a szállításnak, külön rendelhető).

Biztonsági okokból a készüléket nem szabad átépíteni és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, akkor a készülék tönkremehet. Olvassa át figyelmesen és őrizze meg a Használati utasítást. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a Használati utasítást is.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló ógnevek és terméknevezések a mindenkori tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

• Programozható öntözőautomata

• Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános információk

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletváltozástól, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Szállított folyadékként csak üledékmentes, tiszta édesvíz használható, ennek hőmérséklete nem haladhatja meg a +38 °C-ot. A készülék nem alkalmas sem ivóvíz, sem pedig olyan, rozsdásodást kiváltó, maró, éghető vagy robbanásveszélyes folyadékok szállításának vezérlésére, mint például benzín, fűtőolaj, nitrohígító, zsírok, olajok, tengervíz, vagy a toalették szennyvíze.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék sérülésmentességét. Amennyiben Ön sérülést talál a készüléken, akkor azt nem szabad használatba venni.
- A készülék felszerelési helyén nem megengedett a fagyponthoz közeli vagy az alatti környezeti hőmérséklet (<0°C). Különben a víz belefagy a készülékbe; nagyobb mennyiségű víz befagyása pedig tönkretelheti a készüléket. A téli időszakra fagymentes helyen és víztelítített állapotban tárolja be a készüléket.
- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírásait és használati utasítását is.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Tudnivalók az elemekről és akkról

- A készülék akkumulátorról is üzemeltethető. Mindenesetre a kisebb feszültség (elem = 1,5 V, akku = 1,2 V) miatt jelentősen csökken az üzemidő. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket jó minőségű alkáli elemekkel működtesse, hogy hosszabb idejű és biztos legyen az üzemeltetés.
- Az elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik ezeket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, mert életveszély áll fenn!
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (a plusz/+ és mínusz/- jelzéseket követve).
- Az elemeket tilos rövidre zární, felnyitni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ekkor tűz- és robbanásveszélyes helyzet fenyeget!
- Tilos tölteni a hagyományos (nem thlhető) elemeket, ez robbanásveszélyes lehet! Csak újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, ehhez használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Az előregedett vagy sérült elemekből/akkumulátorokból olyan vegyi anyagok folyhatnak ki, amelyek tönkreteszik a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. a raktározás idejére), előbb vegye ki belőle az elemeket, akkukat.
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk bőrrel érintkezve marási sérülést okoznak, ezért ilyen esetben használjon inkább megfelelő védőkesztyűt.

• Az elemekből/akkukból kifolyt folyadék nagyon agresszív vegyi anyag. Ez a folyadék erősen károsíthatja mindazokat a tárgyakat vagy felületeket (vagy azok egy részét), amelyekkel érintkezésbe kerül. Ezért az elemeket/akkukat tárolja erre alkalmas helyen.




- Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut. Ne használjon egyidejűleg különböző töltöttségi állapotú (pl. új és félig lemerült) elemeket.
- Egyidejűleg vagy csak elemeket vagy csak akkukat használjon, ezeket soha ne vegyítse egymással. Mindig azonos típusú és ugyanattól a gyártótól származó elemeket/akkumulátorokat használjon.

• Az elemek környezetbarát ártalmatlanítása érdekében olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. fejezetet.

Kezelőelemek

- 1 Kezelőgombok
- Hollander a vízcsapra való csatlakoztatáshoz
- 3 LC kijelző
- 4 elemtartó (a termék hátoldalán)
- 5 kimenet az A terület öntöző rendszerének rákötéséhez
- 6 kimenet a B terület öntöző rendszerének rákötéséhez
- 7 kimenet a C terület öntöző rendszerének rákötéséhez
- 8 csatlakozó hüvely a kezelőprogram (csak a gyártó számára megengedett) frissítéséhez, külön ledugózáva.



Az elemek berakása, elemcsere

- Húzza ki az öntözőautomata hátoldalán lévő elemtartót és helyezzen be két darab AA/mignon típusú elemet, ügyeljen közben a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-). Az elemtartó belsejében lévő jelzések mutatják a pólusok irányát.
- Dugja vissza az elemtartót az öntözőautomatába (ez csakis az egyik irányban lehetséges) úgy, hogy a rögzítőfül a helyére ugorjon. Néhány pillanatra az öntözőautomata összes kijelzése felvillog, ezután a készülék már üzemképes.
- Az elemcsere akkor esedékes, amikor a kijelzőn megjelenik a „LO W” szimbólum vagy ha a kijelzőnek már gyenge a fényereje.

Csatlakoztatás a vízcsaphoz

→ Az öntözőautomata programozását természetesen már a vízcsapra való bekötés előtt el lehet végezni.

- Ha a kerti vízcsapon gyorscsatlakozó van, akkor azt előbb vegye le.
- Ellenőrizze, hogy a hollander tömítése a helyén van-e. Tartsa biztos kézzel az öntözőautomatát, amíg meghúzza a vízcsapon a hollandert.



Vigyázzon, amikor elkezd csavarni a hollandert, nehogy megszakítsa a menetet! Elég, ha a hollandert csak kézzel, szerszám nélkül húzza meg! Különben megsérül a hollander és elvesz a szavatosság/garancia!

- Az összes gyorscsatlakozós kimenetre rákötetheti a kerti locsoló tömlők csatlakozóit.

A programozás menete

→ Ha egy néhány pillanatig nem nyomja meg egyik nyomógombot sem, akkor az épp aktív beállítás befejeződik és a készülék eltárolja az értékeket. A „▼” nyomógomb rövid megnyomásával tovább folytathatja a beállítást onnan kezdve, ahol legutójjára abbahagyta.

Kövesse az alábbi lépéseket (közben figyelje a kijelző mellett, a bal oldalon látható jelzéseket):

1. Az időpont beállítása („TIME“)

- A „◀” ill. az „▶” nyomógombbal lehet beállítani a pontos időt. Ha a beállítást gyorsítani akarja, tartsa hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. A kijelzőn megjelenő „AM” jelzi a nap első felét, a „PM” pedig a másikat.
- Ha röviden megnyomja a „▼” vagy a „⌚” nyomógombot, akkor a készülék eltárolja a beállítást és átlép a hét napjának beállítására.

2. A hét napjának beállítása („TODAY“)

- Válassza ki a „◀” ill. az „▶” nyomógombbal a hét megfelelő napját (SU = vasárnap, MO = hétfő, TU = kedd, WE = szerda, TH = csütörtök, FR = péntek, SA = szombat). A kiválasztott napot

a „□” keret mutatja.

- Ha röviden megnyomja a „▼” vagy a „⌚” nyomógombot, akkor a készülék eltárolja a beállítást és átlép az öntözés napjának beállítására (a „▲” nyomógombbal szükség esetén vissza tud lépni a pontos idő beállítására).

3. Az öntözés napjának beállítása („WATER DAY“)

- Jelölje ki a „◀” ill. az „▶” nyomógombbal az öntözés napját (SU = vasárnap, MO = hétfő, TU = kedd, WE = szerda, TH = csütörtök, FR = péntek, SA = szombat). Arra is van lehetőség, hogy a „2nd” vagy a „3rd” választási lehetőséggel minden második vagy minden harmadik napot jelöljön ki.
- A kiválasztott napon (ill. a „2nd” minden második, vagy „3rd” minden harmadik napon) a „⌚” nyomógombbal váltsa át a „” (öntözés kikapcsolva) állapotból a „” (öntözés bekapcsolva) állapotba.
- A „▼” nyomógomb rövid megnyomásával lépjen át az öntözendő terület kijelölése menübe.

→ Ez viszont csak akkor lehetséges, ha előtte legalább egy napra már be volt kapcsolva az öntözés.

4. Az öntözendő terület kijelölése („ZONE“)

Összesen 3 különböző öntözendő területet lehet kijelölni (A, B, C; ez ezekhez tartozó tömlők csatlakoztatására a készüléken 3 bekötési csomópont van előkészítve). Ezzel a „◀” ill. az „▶” nyomógombbal válassza ki az egyik területet. A keret mindig

a kiválasztott terület mellett villog: „□”, ezt a „▼” vagy a „⌚” nyomógombbal hagyja jóvá.

5. Az egyes öntözési periódusok beállítása („WATER CYCLE“)

Összesen 4-féle öntözési periódust (1, 2, 3, 4) lehet beprogramozni. Válassza ki a „◀” ill. az „▶” nyomógombbal az egyik öntözési periódust. A keret „” mindig az éppen kiválasztott periódus mellett villog, ezt hagyja jóvá a „▼” vagy a „⌚” nyomógombbal.

6. Az öntözés indításának beállítása („START TIME“)

A „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal lehet beállítani az öntözés indításának időpontját. Ha a beállítást gyorsítani akarja, tartsa hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. A kijelzőn megjelenő „AM“ jelzi a nap első felét, a „PM“ pedig a másikat. Nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.

7. Az öntözés hosszának beállítása („HOW LONG“)

Ezután beállíthatja az öntözés hosszát (1 - 240 perc között) a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal. Ha a beállítást gyorsítani akarja, tartsa hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. Nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.

8. Az öntözések közötti szünet beállítása („ECO FUNCTION“)

Amennyiben erre szükség lenne, két öntözési szünetet is beállíthat arra az időre, amíg a víz a talajba szívárog. Az öntözés időtartama alatt (ez 1 - 240 perc között szabadon állítható, ld. az előző pontot) az öntözőautomata kapcsolgat az öntözés folyik („WATER“, szelep nyitva, 1 - 19 perc között állítható) és az öntözés felfüggesztve („PAUSE“, szelep zárva, 1 - 19 perc között állítható) üzemmódok között.

A két öntözési szünet hossza mindig attól függ, milyen a talaj (könnyű vagy nehezebb) vízfelvételi képessége, ill. milyen az öntözendő terület elhelyezkedése (vízszintes vagy lejtős), mert a víznek időt kell hagyni a beszivárgáshoz. Amennyiben Önnek nincs szüksége erre a beállítási lehetőségre, állítsa be a „0“-át.

Ez a beállítás egyidejűleg mind a 4 öntözési periódusra vonatkozik.

Ehhez először a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal állítsa be az öntözés időtartamának hosszát („WATER“). Nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett. Ezt követően a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal módosíthatjuk az öntözés szüneteltetésének hosszát.

Amennyiben további öntözési periódust is kíván programozni, akkor addig nyomkodja többször és röviden a „▲“ nyomógombot, amíg a „□“ keret elkezd villogni az 1.sz. öntözési periódus mellett.

9. Egy beállított öntözés indítása („PROGRAM“)

• Addig nyomkodja a „▼“ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában elkezd villogni a „□“ keret.
• Addig léptesse a keretet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni az „AUTO“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.

A már beállított öntözés félbeszakítása (pl.eső miatt)

Esős időjárás esetén legfeljebb 6 napig szüneteltethetjük az öntözési programot. Ehhez a következőket tegye:

• Addig nyomkodja a „▼“ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) elkezd villogni a „□“ keret.
• Addig léptesse a keretet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „DELAY“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.
• Állítsa be annyi napot a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, ahány napig szüneteltetni kell az öntözési programot. Nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a nyugtázás végett.

Az öntözés kézi indítása

Ha éppen nem fut öntözési program, akkor kézzel is el lehet indítani a locsolást. Ehhez a következőket tegye:

• Addig nyomkodja a „▼“ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) elkezd villogni a „□“ keret.
• Addig léptesse a keretet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „MANUAL“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.
• Az ezután következő beállítások hasonlóak a programozás lépéseihez: -- az öntözendő terület kiválasztása (A, B, C)
-- az öntözés hosszának beállítása (1 - 240 perc)
-- amennyiben szükséges, az öntözési szünetet és azok időtartamának beállítása (egyenként max. 19 perc; „0“ esetén ez a funkció hatástalan)
-- a következő öntözendő terület kiválasztása és beprogramozása (addig nyomkodja a „▲“ nyomógombot, amíg a „□“ keret ismét villog az A, B vagy C öntözendő terület mellett; Módosítsa az öntözendő területet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal és ezután röviden nyomja meg a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a nyugtázás végett, ezzel indítja a beprogramozást)
• Olymódon indítsa el a kézi öntözést, hogy mindaddig nyomkodja a „▼“ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában elkezd villogni a „□“ keret. Addig léptesse a keretet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „MANUAL“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.

Egy már beállított öntözés hatástalanítása

A már beállított öntözési programot hosszabb időre hatástalanítani lehet. Ehhez a következőket tegye:

• Addig nyomkodja a „▼“ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) elkezd villogni a „□“ keret.
• Addig léptesse a keretet a „◀“ ill. az „▶“ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „OFF“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „▼“ vagy a „☼“ nyomógombot a jóváhagyás végett.

A vízcsap kinyitása/elzárása

Ahhoz, hogy a programozható öntözőautomata működésbe léphessen és víz jusson a csatlakoztatott locsolótömlőkhöz, ki kell nyitni a vízcsapot a programozás után. Ellenőrizzen minden csatlakozót, hogy jó-e a tömítése.

Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze az öntözőautomata működését és azt, hogy az egyes öntözések rendben zajlanak-e. Akár egy kilyukadt víztömlő, vagy egy csöpögő csatlakozó,

vagy a locsolóeszközökkel játszó gyermekek is komoly károkat okozhatnak a terület elárasztásával vagy bizonyos dolgok eláztatásával (például az öntözővíz az ágyásból a világítóablakon keresztül befolyik a pincébe).

Ezért azt javasoljuk, hogy akkor mindenképp zárja el a vízcsapot, ha hosszabb ideig már nem kívánja használni az öntözőautomatát. Ilyenkor egyúttal hatástalanítsa is a beállított öntözési programokat, ezzel megnövelhető az elemek/akkumulátorok élettartama.

Átteletetés

Ha fagyponthoz közeledik, vagy az alatti hőmérséklet várható, idejében szerelje le az öntözőautomatát a vízhálózatról. A készülékből engedje ki az összes benne lévő vizet. Vegye ki mindkét elemet a tartójából és a téli időszak alatt száraz, fagymentes helyen tárolja az öntözőautomatát.

Fagy esetén a víz belefagy az öntözőautomatába; A bennmaradt nagyobb mennyiségű víz befagyása tönkretelheti a készüléket, aminek következtében megszűnik a termékszavatosság és garancia is!

Karbantartás és tisztítás

Az öntözőautomata nem tartalmaz karbantásra szoruló alkatrészt, ezért azt ne bontsa meg vagy nyissa fel (kivéve a jelen Használati utasításban ismertetett elemek behelyezését vagy cseréjét). A készülék karbantartását vagy javítását (ideértve a készülék megbontását is) csak az erre jogosult szakember vagy megfelelő szakműhely végezheti.

A termék tisztításához elég egy tiszta, száraz, puha és szármalmentes ruha.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek megtámadják a házat, sőt, a készülék működését is károsan befolyásolják.

Ártalmatlanítás

a) A készülék

A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (Elemekre vonatkozó rendelet) az elhasznált elemek és akkumulátorok leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólummal jelöljük, ami azt jelenti, hogy tilos ezeket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A jelentősebb mennyiségben előforduló nehézfémeket Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom jelöléssel látják el (ez a jelölés az elem/akkum. pl. a baloldalt látható szeméttároló szimbóluma alatt található).

A használt elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak!

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápellátás2 db ceruzaelem (alkáli elem ajánlott)

Az elemek üzemélettartama...A kapcsolások gyakoriságától függően, kb. 1/2 év

Védettség.....IPX5

a szállított folyadéküledékmentes, tiszta édesvíz

A szállított folyadék hőmérsékletemax. +38 °C

a vízcsatlakozás menete.....26,5 mm (3/4")

Víznyomásmax. 6,8 bar

Méreték165 x 95 x 155 (Szé x Mé x Ma)

Súlyátlag 5 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonat formában is, tilos. A kiadvány megfelel a technika nyomtatási idején fennálló fejlettségének.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2302366_V1_1220_02_VTP_m_de