

1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy skennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található utasításokat.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy SSD (Solid State Drive) ház.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a nemzeti és európai jogszabályi követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

3 A szállítás tartalma

- Ház
- 2 db gumi dugó
- 6 db hőelvezető szelep (4 db rövid, 2 db hosszú)
- USB-C® - USB-C® kábel
- Csavarhúzó
- Tartalék csavar
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad használni és működtetni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti. Használat előtt hagyja, hogy a készülék átvegye a helyiség hőmérsékletét.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti feltételek mellett volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek


- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.6 Elektrosztatikus kisülés (ESE)

- Az SSD modulok megérintésekor és behelyezésekor megfelelő védőintézkedéseket kell tenni a sztatikus kisülés ellen (pl. földelőpánt, nem vezetőképes felület stb.).
- A SSD-modul esetében csak a panel szélét fogja meg. Ne érintse meg a panelen található érzékeny alkatrészeket. Az elektrosztatikus kisülés az SSD-t javíthatatlanul tönkreteheti.

6 A termék áttekintése

6.1 Ház



1 Kijelző

Információkat mutat a meghajtó állapotáról.

2 SSD meghajtó dugaszhely

Csatlakoztasson egy SSD meghajtót a dugaszhelyhez.

3 Lyuk a meghajtó rögzítéséhez

Használjon egy gumi dugaszt a meghajtó biztos rögzítéséhez.


4 Fedélcsavar

Távolítsa el a csavart a fedél eltávolításához és a ház felnyitásához.

5 USB-C® csatlakozó

Csatlakoztasson egy USB-C® kábelt az adatok átviteléhez a meghajtó és a számítógép között.

6.2 Kijelző



D1 USB protokoll

Megjeleníti az adatátvitelhez használt USB protokollt.

break Azt jelzi, hogy az interfész/SSD nem észlelhető. Ellenőrizd a kábelcsatlakozást és az SSD megfelelő telepítését.

D2 Összes írt adat.

Az írt adatok összesített számát mutatja.

D3 Üzemi hőmérséklet

A merevlemez valósidejű hőmérsékletét mutatja. A normál hőmérséklet 55 °C alatt van. Az 55 °C feletti hőmérséklet elégtelen hőelvezetést jelez.

D4 Adathordozó állapot

Meghajtó állapotának ellenőrzése: A 100% érték egészséges SSD meghajtót jelez. A 100% alatti értékek az SSD-meghajtó lehetséges problémáit jelzik.

D5 Bekapcsolás számláló

Az SSD bekapcsolásának teljes száma.

Ez a számláló nem törlődik.

D6 Üzemidő számláló

Az SSD teljes üzemideje.

Ez a számláló nem törlődik.

D7 Tápfeszültség

A feszültség, amellyel a meghajtó táplálva van. A 4,6 és 5,5 V közötti feszültségtartomány normális; az ezen a tartományon kívüli feszültségek befolyásolják a normál működést.

7 Egy SSD meghajtó telepítése

Fontos:

Szereljen be hőelvezetőket a hő elvezetése és az SSD-meghajtó egészséges hőmérsékletének fenntartása érdekében.
A hőelvezetők szerelése előtt mindig távolítsa el a hátlapokat.

- 1. Nyissa fel a hátoldali borítását a csavarok eltávolításával.
- 2. Helyezze be a meghajtót a dugaszhelyre.
- 3. Ellenőrizze, hogy van-e légzés a meghajtó és az áramköri lap között. (Ha a hely engedi) Töltse ki a légrest egy hőelvezető szelep beépítésével a meghajtó és az áramköri lap közé a jobb hőelvezetés érdekében.
- 4. Biztosítsa a meghajtót az együttszállított gumi dugók egyikével.
- 5. Szereljen be egy hőelvezető szelepet a meghajtó és a ház burkolata közé, hogy elvezesse a hőt a házra keresztül.
- 6. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse a csavarokkal.

→ A meghajtó használatra kész.

8 Használat

- 1. Csatlakoztassa egy USB-C® kábel egyik végét a készülékhez és a másik végét a számítógéphez.
→ Ekkor a kijelző világítani kezd.
- 2. Formázza meg az SSD meghajtót (ha szükséges). Mindig tartsa be az operációs rendszer utasításait.
- 3. Továbbítsa adatokat a számítógép és a meghajtó között.
- 4. Használat után, és mielőtt lecsatlakoztatná, válassza le megfelelően a meghajtót az adatvesztés elkerülése érdekében.

9 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- 1. Válassza le a házat a számítógépéről.
- 2. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülőruhát.

10 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni a hulladékgyűjtésbe. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási szolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országoként eltérők lehetnek.

11 Műszaki adatok

Bemenet	5 V/DC, 800 mA az USB-C® csatlakozón keresztül
Támogatott SSD formátumok	M.2 2242
Támogatott protokollok	SATA, NVME
USB-C® interfész	USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s
Támogatott meghajtó méret	max. 4 TB
Támogatott operációs rendszerek.....	Windows® 7 vagy újabb verzió macOS 12.1 vagy újabb verzió
Plug-and-Play.....	Igen
OTG támogatás	Igen
A ház anyaga.....	Alumínium
Üzemi feltételek.....	0 ... +40°C, 20 - 80 % rel.nedvesség (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	0 ... +40°C, 20 - 80 % rel.nedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	kb. 70 x 70 x 14 mm
Súly.....	kb. 91 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadánya (www.conrad.com).
Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.
Az utánnyomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3428763_V3_1025_jh_mh_de 36028799357010827-1 I5/O3 en