



Scala - Tipo di display

Digitale

Funzioni

Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	9
Memoria - numero di (designazione di) campioni	1
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria Accumulatore
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese) NiMH
Batteria	3×1.5 V AAA
Batteria tempo di carica	30 h
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	4,5 V
Numero di celle della batteria	3
Batteria - Peso singolo	139,8 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	419,4 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,8 Wh
Accumulatore	7.2V, 700 mA
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-131
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	380×280×80 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro Leeb
Famiglia di prodotti	HMM

Sistema di misura

Campo di misura [Min] (HLx)	170
Campo di misura [Max] (HLx)	960
Divisione durezza [d] (HLx)	1
Oggetto di prova spessore [Min]	3 mm
Scale di durezza	HLD
Oggetto di prova peso minimo [Min]	2 kg
Durometro Leeb tipo die sensor	D
Blocco di prova incluso	✓

Unità di misura	HL HV HB HRB HRC MPa
-----------------	-------------------------------------

Tolleranza (% da [Max])	1%
Sonda di misura lunghezza	14,6 cm
Sonda di misura diametro	2 cm

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Design

Dimensioni (L×P×A)	150×80×30 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	150×80×30 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Peso netto ca. 0,25 kg

Peso lordo ca. 4,6 kg

Peso di spedizione 4,56 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761139657

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

