

PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1

Codice articolo: 2277682

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277682>

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 046356 459655 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 85043129 |
| Peso lordo pezzi | 373,10 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 405 (IF-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

| | |
|--|--------------------------|
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | $I_{th} = 60 * I_n$ |
| Corrente impulsiva di dimensionamento | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$ |
| Frequenza di dimensionamento: Convertitore standard | 50 Hz ... 60 Hz |
| Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |

| | |
|---|---------------|
| Potenza di dimensionamento | 10 VA |
| Corrente di dimensionamento primaria I_{pn} | 0 A ... 500 A |
| Corrente di dimensionamento secondaria I_{sn} | 5 A AC |

Dati generali

| | |
|---|---|
| Tipo convertitore | Convertitore a innesto |
| Categoria | 1 |
| tarabile | No |
| Conduttore rotondo primario (diametro) | 33 mm |
| Conduttore rotondo primario (larghezza) | 40 mm |
| Conduttore rotondo primario (altezza) | 12 mm |
| Nota sulle dimensioni | 2 |
| Conduttore rotondo primario (larghezza) | 30 mm |
| Conduttore rotondo primario (altezza) | 10 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Larghezza per montaggio alternativo | 70 mm |
| Altezza per montaggio alternativo | 90 mm |
| Profondità per montaggio alternativo | 30 mm |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -25 °C ... 40 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 1 kV |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 3 kV (50 Hz, 1 min) |
| Norme/Disposizioni | IEC 60044-1 |
| Colore | nero |
| Materiale custodia | Poliammide PA rinforzato con fibra di vetro |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|-----------------------|---|
| Generale | | |
| 2276612 | PACT-FAST-MNT-W13-L40 | Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 13 mm |
| 2276625 | PACT-FAST-MNT-W13-L65 | Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 13 mm |

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.