

**Industrial Ethernet
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CCM
Nr.Cat.	8808410000
Versione	Modulo di collegamento, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	112 mm	Lunghezza (pollici)	4,409 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1,457 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Peso netto	157 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	Temperatura di magazzinaggio
Temperatura di posa	

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	IDC	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Modulo di collegamento	Colori	grigio
Materiale base della custodia	custodia in metallo completamente schermata	Categoria	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	9,6 mm
Tipo di montaggio		Schermatura	Collegamento della schermatura impermeabile a 360°, con impugnatura fermacavo separata
	Montaggio a muro		
Grado di protezione	IP20		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN