


# ME 17,5 OT-MSTBO KMGY

Codice articolo: 2853747

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2853747>

Parte superiore custodia, per connessione COMBICON, su 2 piani

**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 450120
VPE	10
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	13,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 578 (CC-2009)

**Note dei prodotti**Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Tipo di custodia	Parte superiore
Materiale custodia	Poliammide
Colore	grigio chiaro

**Misure/poli**

Altezza di montaggio	38,5 mm
Larghezza	17,5 mm

N. poli	12
	24

#### Dati tecnici

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

#### Omologazioni



Omologazioni UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
1936186	MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 10, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: grigio chiaro, Superficie contatti: Oro
2854115	ME B-17,5 MKDSO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2706700	ME B-SA/NS 35 KMGY	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME BUS (femmina)
2853750	MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY	Preso base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura
2853763	MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY	Preso base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura
1971947	MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: grigio chiaro, Superficie contatti: Stagno

#### Montaggio

1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
---------	----------------	---

2854089	ME 17,5 OT-MKDSO KMGY	Parte superiore custodia, per connessione morsetti per c.s.
2853776	ME B-17,5 MSTBO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2706302	ME B-KA KMGY	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME BUS (maschio)
2908760	ME DH27 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
2854102	MKDSO 2,5/ 3-L KMGY	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: grigio chiaro, Articolo con uscita pin laterale
2854092	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: grigio chiaro, Articolo con uscita pin laterale

**Spina/adattatore**

1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Oro
---------	------------------------	---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.