

UM108-PROFIL 100CM


Codice articolo: 2907525

La figura illustra la versione UM 45-profilo CM

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907525>

I profilati con larghezza 108 mm ed una lunghezza fissa di 100 cm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 336653
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	39162000
Peso lordo pezzi	605,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 607 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.08.2004

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia	Moduli ad incastro
Materiale custodia	PVC
Colore	verde
Misure/poli	
Larghezza	1000 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------


Montaggio

2709383	UM108 N-SE-A73	Elemento laterale senza piedino, esecuzione bassa, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709367	UM108 N-SEFE/L-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709354	UM108 N-SEFE/R-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a destra, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709370	UM108 N-SEPEF/L-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm, con contatto PE verso la guida.
2959463	UM108-FE	Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.
2959463	UM108-FE	Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.
2959780	UM108-LG 10	Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali
2959476	UM108-SE	Elemento laterale, largo 5 mm, larghezza c.s.: 107,5 mm
2959748	UM108-SE-A60	Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 60 mm.
2959751	UM108-SE-A73	Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2959722	UM108-SEFE/L-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.
2959735	UM108-SEFE/L-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2959706	UM108-SEFE/R-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.

2959719	UM108-SEFE/R-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2906490	UM108-SEPEF/L	Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 108 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con contatto PE sulla guida
2906500	UM108-SEPEF/L-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 60 mm, con contatto PE sulla guida.
2906513	UM108-SEPEF/L-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 73 mm, con contatto PE sulla guida.
2976077	UMK-BF	Flangia di fissaggio per montaggio a parete
2976077	UMK-BF	Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.