

ME 17,5 OT-MKDSO KMGY

Codice articolo: 2854089

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2854089>

Parte superiore custodia, per connessione morsetti per c.s.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 458973
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	7,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 578 (CC-2009)

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tipo di custodia	Parte superiore
Materiale custodia	Poliammide
Colore	grigio chiaro

Misure/poli

Altezza di montaggio	38,5 mm
Larghezza	17,5 mm

N. poli	24
	36
	12

Dati tecnici

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Omologazioni



Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2854115	ME B-17,5 MKDSO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2853750	MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura
2853763	MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura
1971947	MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: grigio chiaro, Superficie contatti: Stagno

Montaggio

1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
2854089	ME 17,5 OT-MKDSO KMGY	Parte superiore custodia, per connessione morsetti per c.s.
2853776	ME B-17,5 MSTBO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati

2854173	ME B-KA	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME BUS (maschio)
2854173	ME B-KA	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME BUS (maschio)
2935959	ME B-SA/NS 35	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME BUS (femmina)
2935959	ME B-SA/NS 35	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME BUS (femmina)
2908760	ME DH27 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
2854102	MKDSO 2,5/ 3-L KMGY	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: grigio chiaro, Articolo con uscita pin laterale
2854092	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 320 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: grigio chiaro, Articolo con uscita pin laterale

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.