

ME MAX 67,5 3-3 KMGY

Codice articolo: 2200526

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200526>

Custodia per elettr., composta da: gusci a sinistra e destra, 2 x scherm., 2 x coperchio trasp., elemento intermedio, piedino metallico di fiss. e molla, custodia aperta, 72 poli (18 x 4 poli), largh.: 67,5 mm, colore: grigio chiaro

Dati commerciali

EAN	 4 046356 606028
VPE	10
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	118,96 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 20.07.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	Poliammide
Colore	grigio chiaro

Misure/poli

Lunghezza	99 mm
Altezza di montaggio	114,5 mm
Larghezza	67,5 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	9,1 W 17,5 W

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.