

CM 50-LG/H 30/BO BK


Codice articolo: 2942878

La figura illustra le versioni CM 50-LG/H 30/BO e CM 75-LG/H 35 BO

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942878>

Modulo per elettronica, per installare circuiti stampati con una calotta di protezione di 30 mm d'altezza

Dati commerciali

EAN	 4 017918 107529
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	162,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 600 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre
Colore	nero

Misure/poli

Lunghezza	102 mm
-----------	--------

Altezza di montaggio	133 mm
Larghezza	50 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	26,8 W 39 W

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato




Misura A: 133 mm; misura B: 102 mm;
misura C: 50 mm



C. s. 1, 7: Misura A: 47,5 mm; B: 120,0 mm; C: 6,5 mm
C. s. 8, 13: Misura A: 100,0 mm; B: 120,0 mm; C: 6,5 mm
C. s. 10: Misura A: 100,0 mm; B: 92,3 mm; C: 0 mm

Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.