

# EMG 10-LG

Codice articolo: 2947747

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947747>

Custodia per elettronica con piedino universale senza morsetti a vite e calotta

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 082857
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	12,24 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 542 (CC-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	Policarbonato rinforzato con fibre
Colore	verde

### Misure/poli

Lunghezza	75 mm
-----------	-------

Altezza di montaggio	47,5 mm
Larghezza	10 mm
N. poli	4
Passo	5 mm

#### Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	0,9 W 1,2 W 7,5 mm
	1 W 1,4 W 15 mm
	1,5 W 2,2 W 52 mm

#### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm

#### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2947792	P 1-EMG 10	Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.