


UT 4-TWIN/ 1P

Codice articolo: 3060267



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060267>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite/a innesto,
Sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm,
Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dati commerciali

EAN	 4 046356 090391
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	13,14 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 241 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 15.08.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	3
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	55,7 mm
Altezza NS 35/7,5	47,5 mm
Altezza NS 35/15	55 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	32 A (con connessione a conduttori da 6 mm ² , la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I _N	32 A
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	ja
Cicli di manovra meccanica	100
Valore nominale prova di tensione impulsiva	7,3 kV
Risultato prova di tensione impulsiva	Controllo superato
Sede fissa sul supporto di fissaggio	NS 35
Valore nominale	1 N
Risultato prova fissaggio sicuro	Controllo superato
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore	4 mm ²
Corrente di breve durata	0,48 kA
Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti	Controllo superato
Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione	30 s
Risultato prova termica	Controllo superato
Specifiche di prova vibrazioni, rumori a banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova	Controllo della durata categoria 1, classe B, sulla cassetta di distribuzione del veicolo
Frequenza di prova	f ₁ = 5 Hz a f ₂ = 150 Hz
Livello ASD	0,2 g ² /Hz
Accelerazione	0,8 g
Durata di prova per asse	5 h

Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga	Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti	Semisinusoidale
Accelerazione	5 g
Durata urti	30 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato test di sollecitazioni meccaniche	Controllo superato
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Collegamento	Connessione a vite/a innesto
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A4
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3060322	UT 4-TWIN/ 1P-F	Flangia a vite, per il collegamento a vite di spine COMBI, profilo e passo identici ai rispettivi morsetti COMBI.
Montaggio		
3047183	ATP-UT-TWIN	Piastra divisoria, Lunghezza: 62,1 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 52,5 mm, Colore: grigio
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Piastra term.

3045237	D-UT 4-TWIN/ 1P	Piastra terminale, Lunghezza: 55,7 mm, Larghezza: 2,2 mm, Colore: grigio
3036738	DP PS-6	Piastrina distanziatrice, Colore: rosso
3047109	DS-UT 2,5/4	Segmento piastra terminale, Colore: grigio

Ponticelli

3030336	FBS 2-6	Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso
3030242	FBS 3-6	Ponticello a innesto, N. poli: 3, Colore: rosso
3030255	FBS 4-6	Ponticello a innesto, N. poli: 4, Colore: rosso
3030349	FBS 5-6	Ponticello a innesto, N. poli: 5, Colore: rosso
3030271	FBS 10-6	Ponticello a innesto, N. poli: 10, Colore: rosso
3030365	FBS 20-6	Ponticello a innesto, N. poli: 20, Colore: rosso
3032224	FBS 50-6	Ponticello a innesto, N. poli: 50, Colore: rosso

Siglatura

3040588	PC	Codifica, Lunghezza: 3 mm, Larghezza: 3 mm, Altezza: 6 mm, Colore: rosso
0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Spina/adattatore

0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu

0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
3032871	PAI-4-N GY	adattatore di prova, Colore: grigio
3030996	PS-6	adattatore di prova, Colore: rosso
3038736	PS-6/2,3MM RD	spina di prova, Colore: rosso

Utensili

1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-------------	--

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Spina/adattatore

3060115	UP 4/ 1	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060021	UP 4/ 1-L	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060034	UP 4/ 1-L BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde
3060050	UP 4/ 1-M	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060063	UP 4/ 1-M BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde
3060089	UP 4/ 1-R	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio

3060092	UP 4/ 1-R BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde
3060128	UP 4/ 2	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060131	UP 4/ 3	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060144	UP 4/ 4	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060157	UP 4/ 5	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060160	UP 4/ 6	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060173	UP 4/ 7	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060186	UP 4/ 8	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060199	UP 4/ 9	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060209	UP 4/10	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060212	UP 4/11	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060225	UP 4/12	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060238	UP 4/13	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060241	UP 4/14	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060254	UP 4/15	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio

3045800	UPBV 4/ 1	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045716	UPBV 4/ 1-L	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045745	UPBV 4/ 1-M	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045774	UPBV 4/ 1-R	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045813	UPBV 4/ 2	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045826	UPBV 4/ 3	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045839	UPBV 4/ 4	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045842	UPBV 4/ 5	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045855	UPBV 4/ 6	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045868	UPBV 4/ 7	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio

3045871	UPBV 4/ 8	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045884	UPBV 4/ 9	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045897	UPBV 4/10	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045907	UPBV 4/11	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045910	UPBV 4/12	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045923	UPBV 4/13	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045936	UPBV 4/14	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045949	UPBV 4/15	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.