

KV-M-M50-GD-(8)

Codice articolo: 1636509



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636509>

Attacco a vite per cavi HEAVYCON M50 in metallo, passaparete per connettore dati, con guarnizione divisibile, diametro foro 1 x 8 mm, distanza 37 mm

Dati commerciali

EAN	4 046356 028233
VPE	5
Tariffa doganale	74122000
Peso lordo pezzi	212,08 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 549 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.06.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale vite di serraggio	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	TPE
Materiale O-ring	NBR
Apertura chiave dadi	50 mm

Apertura chiave perno	54 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M50
Lunghezza della filettatura	10,00 mm
Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 8 mm
Campo tenuta cavi	7,50 mm ... 8,00 mm
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.