



**UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21**

Codice articolo: 2975722

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2975722>

Modulo VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura con 2 contatti di scambio, con LED

**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 100810
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	255,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 301 (IF-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 06.12.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati d'ingresso**

Tensione d'ingresso nominale $U_N$	24 V DC $\pm$ 10 %
Range d'ingresso rispetto a $U_N$	0,9 ... 1,1
Nome protezione	diodo di smorzamento
Circuito/componente di protezione	Diodo di smorzamento
Indicazione di stato/canale	LED giallo

#### Dati d'uscita

Esecuzione dei contatti	2 contatti di scambio
Max. tensione commutabile	250 V AC
Corrente di carico permanente	5 A
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito)	no

#### Dati generali

Numero di canali	8
Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura o optoaccoppiatore in miniatura
Con equipaggiamento	no
Larghezza	168,8 mm
Altezza	77 mm
Profondità	59 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Tensione di prova avvolgimento relé /contatto relé	2,5 kV AC
Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110
Posizione d'installazione	A scelta
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Materiale isolante custodia	PVC, elemento laterale PA non rinforzato
Colore	verde

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Ingresso
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connessione a vite
N. poli	10
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Filettatura	M3

Lunghezza di spelatura

6 mm

## Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.