



- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

b) Batterie ricaricabili

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Nel caso l'alloggiamento della batteria risulti danneggiato, sussiste rischio di esplosione e di incendio! L'involucro della batteria LiPo non è composto da una lamiera sottile come nelle batterie convenzionali/ricaricabili (ad esempio AA o AAA), ma solo da una pellicola plastica sensibile.
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata rende superfluo scaricare previamente la batteria.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza supervisione.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato per la determinazione della posizione e navigazione tramite GPS. Inoltre ha un pedometro integrato (conta-passi) integrato e molte altre funzioni (ad es. barometro, stazione meteorologica, livella ecc.). Consente anche di visualizzare la data e l'ora. La lettura e l'interpretazione dei dati avviene tramite il software in dotazione. Per la creazione di itinerari o punti stradali è presente anche software aggiuntivo. Il prodotto è impermeabile ai getti d'acqua forti (IPX6).

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Dispositivo GPS
- Cavo mini USB
- CD con software e manuale d'uso
- Istruzioni

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Requisiti di sistema

- Notebook o Desktop PC con una porta USB libera
- Unità CD-ROM
- Circa 55 MB di spazio libero su disco rigido
- Sistema operativo: Windows XP o successivo

Spiegazione dei simboli

Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

Messa in funzione**a) Ricarica della batteria**

→ Prima della prima messa in servizio ricaricare la batteria per circa due ore.

- Per caricare la batteria procedere come segue:
- Collegare il cavo USB incluso alla porta USB del dispositivo. Questa si trova sul lato sinistro sotto la copertura in gomma.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB disponibile del computer o un alimentatore USB (tensione di uscita 5 V/CC).
- Durante la carica, il LED blu, che si trova dietro i due pulsanti, si accende. Inoltre, in alto a destra del display, nell'icona della batteria appare un fulmine.
- Quando la batteria è completamente carica, il LED blu dietro i tasti si spegne e nell'icona della batteria appare "100".

Utilizzo**a) Attivare la visualizzazione dell'ora e della data:**

- Il dispositivo GPS dispone di indicazione di ora e data. Per attivare questa funzione, quando il dispositivo è spento premere brevemente il tasto destro.
- Se si preme nuovamente il tasto destro, si accende la retroilluminazione del display.

b) Accensione del dispositivo:

- Per accendere completamente il dispositivo, premere con il dispositivo spento prima brevemente il tasto destro per attivare la visualizzazione di ora e data.
- Quindi premere nuovamente il tasto destro e tenerlo premuto per circa 2-3 secondi fino a quando non appare il menu.

c) Funzionamento del menu:

- Con il tasto destro è possibile navigare verso destra nel menu.
- Con il tasto sinistro è possibile navigare verso sinistra nel menu.
- Se si vuole richiamare una voce di menu, navigare al punto e tenere premuto il tasto destro per circa 2-3 secondi fino a quando viene visualizzata la voce desiderata.
- Se è stata selezionata una voce, e si vuole tornare indietro, tenere premuto il tasto sinistro per circa 2-3 secondi per tornare al menu precedentemente visualizzato.

d) Spegnimento del dispositivo:

- Nel menu principale, la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi.
- Dopo altri 30 secondi, il dispositivo si spegne e appare l'ora e la data.
- Quando la visualizzazione di ora e data è attiva, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 secondi.
- Se si è richiamata una voce del menu, il dispositivo non si spegne automaticamente. Dopo 10 secondi si spegne solo l'illuminazione del display. Per attivarla nuovamente, premere brevemente un tasto.
- Per spegnere il dispositivo manualmente, premere contemporaneamente entrambi i tasti, fino a quando il display non si spegne. Sarà quindi visualizzata ancora per un po' l'ora. Poi il dispositivo si spegne.
- Per ulteriori funzioni del dispositivo e del software, si vedano le istruzioni del produttore sul CD.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. Per lo sporco pesante il panno può essere inumidito con acqua corrente tiepida.
- Pulire accuratamente il prodotto per evitare che si graffi.
- Non applicare eccessiva pressione sulla parte frontale di vetro, in quanto potrebbe rompersi.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione di esercizio	mediante batteria ricaricabile integrata
Batteria ricaricabile	3,7 V/CC, ai polimeri di litio, 450 mAh
Tensione/corrente di carica	5 V/CC, 500 mA
Tempo di ricarica	40-50 minuti
Tempo di stand-by	Max. 600 ore (0,5 mA)
Tempo di funzionamento	ca. 17-20 ore in modalità GPS (26 mA) ca. 600 ore in modalità orario (0,5 mA)
Retroilluminazione display	Bianco
Categoria di protezione	IPX6
Versione USB	1.1/2.0
Sistemi operativi supportati	XP (Home, Pro, con SP1 SP2, SP3) (solo 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8 Pro (32/64 bit), Enterprise
Condizioni d'esercizio	da -10 a +60 °C, UR da 5 – 95 % (senza condensa)
Condizioni di immagazzinamento	da -10 a +65 °C, UR da 20 – 95 % (senza condensa)
Dimensioni (A x L x P)	70 x 35 x 16 mm
Peso	38 g