

① Istruzioni

Presenza per antenna a 4 porte

N. ord. 1395552

Uso previsto

La presa SAT viene fornita come una presa singola o con raccordo per ricevitori analogici e digitali con due ricevitori SAT e un ricevitore Twin-SAT. La presa è fornita completa di telaio di montaggio, coperchio e viti di montaggio e può essere utilizzata per montaggio a incasso e a filo.

Le uscite SAT sono collegate in CC, i due connettori IEC per la ricezione radio e TV terrestre sono isolati galvanicamente (conduttore interno). Su entrambi i connettori (TV e R) è integrato un filtro di rete per la separazione di radio e TV. Il prodotto è compatibile con canale di ritorno.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Indicazioni di sicurezza



- Per motivi di sicurezza, non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- L'installazione e la manutenzione di sistemi satellitari richiede anche la conoscenza delle norme antinfortunistiche. Per la propria sicurezza, rispettare le normative pertinenti.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale da imballaggio: potrebbe essere un giocattolo pericoloso per i bambini.
- In caso di dubbi circa il funzionamento o la sicurezza del prodotto, contattare uno specialista.

Collegamento e montaggio



Prima del montaggio l'intero impianto SAT deve essere scollegato dall'alimentazione per evitare danni.

Quando si eseguono i fori di fissaggio, assicurarsi che non vi siano tubi o cavi nell'area di foratura!



Sui terminali terrestri (TV e R) è possibile collegare solo un segnale delle antenne, se in precedenza un ripartitore SAT (multiswitch) viene alimentato.

- Isolare il cavo di collegamento SAT secondo il disegno sulla presa SAT. Assicurarsi che il conduttore interno non sia danneggiato. Inserire la schermatura sull'isolamento esterno da dietro.
- Per il montaggio a incasso, rimuovere la presa SAT dai telai di plastica e condurre i cavi SAT corretti senza isolamento con attenzione in entrambi i terminali di collegamento (le frecce mostrano il centro della presa). Serrare le viti del conduttore interno e della schermatura. Inserire la presa SAT nella presa a incasso (posa dei cavi verso il basso) e fissarla con i blocchi laterali.
- Per montaggio non incassato, applicare prima il telaio di plastica in dotazione su una superficie a muro stabile e quindi procedere come nel montaggio a incasso.
- Fissare la presa SAT con due viti dalla parte anteriore del telaio di plastica.
- Fissare il coperchio con le viti di fissaggio fornite.
- L'impianto satellitare può essere rimesso in funzione.

Dati tecnici

Ambito di frequenza.....5 - 2200 MHz (adatto per CC)

Attenuazione di connessione.....1,5 - 2 dB

Accoppiamento (H/V).....25 dB

Canale di ritorno.....5 - 65 MHz