

Adattatore USB 3.0 - HDMI+DVI+VGA

N°. 1405910

Versione 01/16

**Utilizzo conforme**

Il prodotto serve per collegare un monitor aggiuntivo con connettore HDMI, DVI o VGA a una porta USB del computer.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Contenuto della confezione

- Adattatore USB 3.0 - HDMI+DVI+VGA
- Adattatore DVI - HDMI
- Adattatore DVI - VGA
- CD driver
- Guida rapida
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser ed effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

**Avvertenze per la sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posizionare il cavo in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanere impigliato. Sussiste il pericolo di lesioni.

b) Altro

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione

Il prodotto non deve essere collegato al computer durante l'installazione del driver.

1. Inserire il CD nel lettore del computer. Il programma di installazione si avvia automaticamente. In caso contrario, aprire il file "autorun.exe" dal CD.
2. Seguire le istruzioni a schermo e, a installazione completata, riavviare il computer.
3. Collegare il monitor al prodotto.



Il monitor DVI può essere collegato direttamente alla porta DVI del prodotto.

Per i monitor HDMI e VGA, sono forniti appositi adattatori. Come prima cosa, collegare l'adattatore alla porta DVI del prodotto. Successivamente, collegare il monitor all'adattatore.

4. Una volta completato il riavvio del computer, collegare il connettore USB del prodotto a una porta USB libera del computer.



Ulteriori informazioni d'uso sono disponibili nella guida rapida inclusa (versione cartacea). Inoltre, sul CD è disponibile un'ulteriore guida contenente tutti i dettagli relativi a installazione e singole funzionalità.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto da tutti i dispositivi collegati.
- Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede interventi fatta eccezione per la pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o soluzioni chimiche.

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Requisiti di sistema.....	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3, solo 32 bit), 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), Mac OS X 10.6 e successivo
Risoluzione supportata	max. 2048 x 1152 pixel (32 bit) max. 1080p
Standard USB.....	USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0)
Corrente assorbita	≤500 mA
Lunghezza cavo	200 mm
Condizioni di funzionamento	da -10 a +55 °C, 10 – 80 % UR
Condizioni di conservazione.....	da -25 a +50 °C, 10 – 95 % UR
Dimensioni (L x P x A)	circa 79 x 50 x 15 mm
Peso	circa 76 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.