

Istruzioni

Modulo di registrazione audio per biglietti di auguri

N. ord. 1428386

Uso conforme

Il modulo di registrazione audio per biglietti di auguri può registrare e riprodurre suoni, musica o voce per ca. 30 secondi. Il modulo funziona con tre batterie a bottone.

Il modulo di registrazione audio per biglietti di auguri è incollato per l'utilizzo in un biglietto di auguri pieghevole. Quando si apre le informazioni registrate vengono riprodotte. Quindi è possibile creare un biglietto di auguri personalizzato. Il modulo può essere riprodotto nuovamente.

Il prodotto non deve essere modificato o trasformato! Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate!

Avvisi su pericoli e sicurezza



Prima della messa in servizio leggere l'intero manuale in quanto contiene importanti informazioni per il corretto funzionamento.

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade qualsiasi richiesta di intervento in garanzia. Questo dispositivo non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Non lasciare in giro le batterie. Questi potrebbero essere ingeriti dai bambini o animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.


Le batterie non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione. Evitare di riprodurre direttamente vicino all'orecchio, per evitare danni all'udito.

Messa in servizio, montaggio e utilizzo

Il modulo è già dotato di tre batterie a bottone ed è fornito pronto per l'uso. Rimuovere le tre linguette isolanti sulle batteria a bottone. Tirare lateralmente dal supporto.

Il modulo di registrazione audio per biglietti di auguri è dotato di una superficie autoadesiva. È possibile incollare il modulo in tutti i biglietti di auguri standard.

Rimuovere la carta di protezione dalla superficie adesiva sul modulo e posizionare il modulo di registrazione audio con il suo bordo piegato esattamente sul bordo piegato del biglietto di auguri (si veda la Figura). Premere il modulo sul biglietto di auguri.



Registrazione voce/rumore

Per la registrazione della voce, premere il pulsante e tenerlo premuto durante la registrazione. Viene emesso un breve segnale acustico (bip). Mediante il microfono (capsula metallica con superficie in feltro) è possibile registrare le informazioni desiderate (rumore / musica / voce) fino a 30 secondi. Per terminare la registrazione, rilasciare il tasto. Se il tempo di registrazione supera i 30 secondi, la registrazione termina automaticamente. In questo caso viene emesso un doppio segnale acustico (bip bip).

Una nuova pressione sul tasto cancella o sovrascrive la registrazione.



La funzione di registrazione è garantita solo se quando il contatto per la riproduzione è in posizione „non chiuso = nessuna riproduzione“ (biglietto di auguri chiuso). Se si desidera registrare sul modulo nuove informazioni (rumori / musica / voce), il biglietto di auguri deve essere chiuso in modo da poter accedere anche al tasto di registrazione e al microfono.

Riproduzione rumore/voce

Per riprodurre aprire semplicemente il biglietto di auguri. Le informazioni registrate sono riprodotte una volta. Se si chiude la riproduzione viene interrotta subito.

Inserimento/sostituzione delle batterie

La sostituzione della batteria è necessaria quando il volume diminuisce o il dispositivo non funziona più. Si consiglia di rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare danni causati da fuoriuscita di liquido dalle batterie.

Per sostituire le batterie, far scorrere le batterie lateralmente dai supporti e sostituirle con tre nuove dello stesso tipo. La polarità di tutte e tre le batterie deve rispettare quella indicata nell'immagine (polo positivo verso l'alto).

La memoria interna con le informazioni registrate (rumore / musica / voce) viene mantenuta durante il cambio delle batterie.



Le batterie hanno autoscarica. Per l'utilizzo dell'elettronica è necessaria una corrente leggera. Pertanto, la durata delle batterie è limitata.

Smaltimento

a) Generale



Apparecchi elettrici ed elettronici non fanno parte dei rifiuti domestici!

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie standard/batterie ricaricabili

In qualità di utente finale Lei ha l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!



Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui sono vendute batterie/ batterie ricaricabili.

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione di esercizio 4,5 VCC (3 x batterie a bottone AG10 / LR1130)

Consumo di corrente in riproduzione..... < 30 mA

Consumo di corrente in standby..... < 5 µA

Tempo di registrazione ca. 30 secondi

Peso ca. 20 g

Dimensioni (L x A x P)..... 102 x 44 x 8,5 mm

Condizioni di impiego 5 °C a 45 °C, umidità relativa < 80%, senza condensa

Condizioni di conservazione..... 10 °C a 30 °C, umidità relativa < 70%, senza condensa

Volume..... ≥ 90 dB (a 10 cm di distanza)