



- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

## Istruzioni

# Adattatore multiporta USB-C™ - VGA

N°. 1529594

## Utilizzo conforme

Il prodotto è destinato al collegamento con un computer dotato di porta USB-C™ e offre le porte aggiuntive seguenti:

- Porta VGA (per il collegamento di un monitor/proiettore)
- Porta USB-C™ (porta di carica; nessun trasferimento dati possibile)
- Porta USB 3.0 (per il collegamento di un mouse, una tastiera o un HD)

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Contenuto della confezione

- Adattatore multiporta
- Istruzioni



## Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

## Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

## Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non sia piegato o schiacciato.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di forti campi magnetici, ad esempio vicino a macchine o altoparlanti.

## Messa in funzione

- Collegare il connettore a una porta USB-C™ del computer.



È anche possibile collegare il prodotto a uno smartphone idoneo con sistema operativo Windows®, in modo da eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone sul monitor o sul proiettore.

Al momento della stesura di questo manuale, non erano supportati smartphone Android.

- Collegare il monitor o il proiettore alla porta VGA.
- Collegare un dispositivo USB (ad es., mouse, tastiera, HD) alla porta USB 3.0.
- Se il prodotto è collegato a un notebook, è possibile ricaricare questo secondo dispositivo dalla porta USB-C™. A tal fine, collegare l'alimentatore del notebook alla porta USB-C™.



Per poter utilizzare questa funzione, il notebook deve riportare l'indicazione "USB Power Delivery" (PD).

## Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto da tutti i dispositivi collegati.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Connettore.....	USB-C™
Prese .....	1 VGA, 1 USB 3.0, 1 USB-C™
Schermatura .....	schermatura con treccia e foglio
Materiale conduttore interno.....	rame
Contatti .....	placcati in oro
Risoluzione.....	max. 1080p @ 60 Hz
Condizioni di funzionamento .....	da -10 a +60 °C, 20 – 80 % UR
Condizioni di stoccaggio.....	da -20 a +80 °C, 10 – 90 % UR
Lunghezza cavo .....	14 cm
Dimensioni (L x A x P).....	80 x 15 x 52 mm
Peso .....	64,7 g