

SAUTER DA 10-3

KERN

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per coppie
Gruppo di prodotti	Misuratore di torsione per serrature rotanti
Famiglia di prodotti	DA

Sistema di misura	
Oggetto di prova diametro [Max]	16 cm
Campo di misura coppia [Max]	10 Nm
Divisione coppia [d] (Nm)	0,002 Nm
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Unità di misura	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Fréquence de mesures interne	1000 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Campo di misura coppia [Min]	0,5 Nm

Display	
Tipo di display	LCD grafico
Display risoluzione	128×64

Design	
Dimensioni (L×P×A)	100×160×250 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	250×160×100 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato

Funzioni	
Funzione valore limite	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min

Interfaccia	
Interfacce	RS-232 di serie USB-Device

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 10,8 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Batteria - Peso singolo	50 g
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

SAUTER DA 10-3

KERN

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica 961-120

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	375×321×110 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	3,7 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761193376
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

