

Istruzioni

Cuffie Bluetooth® RF-BTK-1000

N°. 1577240

Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per la riproduzione di musica tramite un dispositivo Bluetooth® accoppiato. Questo prodotto funziona con una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V. L'ingresso audio analogico con presa jack da 3,5 mm consente di riprodurre l'audio dai dispositivi provvisti di un'uscita audio analogica. Possono essere ricevute le chiamate a un dispositivo audio (dispositivo portatile) collegato.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

Contenuto della confezione

- Cuffie Bluetooth®
- Cavo Micro-USB
- Cavo jack da 3,5 mm con unità microfono
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.



• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.


b) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Una batteria danneggiata può essere causa di esplosione e incendio. L'involucro della batteria LiPo non è composto, come le batterie convenzionali / ricaricabili (ad esempio tipo AA o AAA) da una lamiera sottile, ma solo da una pellicola di plastica sensibile.
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia della batteria rende superfluo scaricarla prima della procedura di ricarica.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza essere presenti.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

c) Persone e prodotto

- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Nel caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare la corrente alla presa elettrica relativa (per esempio spegnendo il salvavita) ed estrarre poi la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un'officina specializzata.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Questo può danneggiare l'udito.

Componenti



- 1 Ingresso analogico (Line IN)
- 2 Microfono
- 3 Volume +
- 4 Tasto di Accensione/Spegnimento
- 5 Volume -
- 6 Indicatori LED
- 7 Porta micro-USB

Messa in funzione

a) Carica della batteria interna

- Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria ricaricabile del prodotto.
- Ricaricare la batteria ricaricabile interna del prodotto quando il livello di carica della batteria è troppo basso. L'indicatore LED (6) indica un livello di carica basso della batteria ricaricabile interna lampeggiando in rosso.
- Collegare il connettore micro-USB al collegamento micro-USB (7) del prodotto.
- Collegare il connettore USB A del cavo micro USB a una fonte di alimentazione USB, come ad es. un alimentatore USB. La ricarica inizia non appena la fonte di alimentazione USB fornisce corrente. Collegare l'alimentatore USB ad una presa adeguata.
- L'indicatore LED (6) indica la ricarica della batteria ricaricabile interna lampeggiando continuamente in rosso.
- L'indicatore LED rosso (6) si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Togliere l'alimentatore dalla presa di alimentazione. Scollegare il prodotto dall'alimentatore USB o da un'altra fonte di alimentazione USB.

b) Accendere/spegnere le cuffie.

- Per accendere le cuffie, premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (4) per 3 secondi. La spia LED blu (6) lampeggia diverse volte in rapida successione. Nelle cuffie viene emesso un segnale acustico per confermare l'accensione.
- Dopo l'accensione, il prodotto cerca automaticamente dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze.
- Per spegnere le cuffie, premere il tasto di accensione/spegnimento per 5 secondi. L'indicatore LED (6) si accende brevemente in rosso. Nelle cuffie viene emesso un segnale acustico per confermare lo spegnimento.

c) Accoppiamento cuffie con dispositivo Bluetooth®

- Affinché sia possibile un trasferimento senza fili tra il dispositivo Bluetooth® (dispositivo del segnale acustico) ed il prodotto, i due dispositivi devono essere accoppiati. Questa procedura è chiamata "Pairing" o "Accoppiamento".
- Portare le cuffie e il dispositivo Bluetooth® da accoppiare ad una distanza di circa 1 m le une dall'altro ed evitare disturbi che ostacolano un contatto radio, ad esempio non stare vicino a forti campi elettromagnetici, oggetti metallici o dietro muri di cemento armato.
- Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia accesa e che il dispositivo Bluetooth® da accoppiare disponga di tutti i driver necessari per il Bluetooth®. Per installare i driver più recenti, visitare i siti web del relativo produttore.
- Accendere il dispositivo Bluetooth®, con il quale il prodotto deve essere accoppiato, e attivare eventualmente la modalità di accoppiamento.
- Seguire le istruzioni e i suggerimenti del dispositivo Bluetooth® da accoppiare. Le istruzioni sono specifiche per prodotto e variano a seconda del produttore e del modello. Viene effettuata una ricerca dei dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.
- Per entrare nella modalità di accoppiamento della cuffia, accendere il prodotto con l'interruttore di accensione/spengimento (4). L'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
- Selezionare sul dispositivo audio (per esempio telefono cellulare, laptop) l'ID del dispositivo "JC-952B" per accoppiare le cuffie.
- L'indicatore LED (6) lampeggia in blu, se l'accoppiamento è andato a buon fine ed è stata stabilita una connessione Bluetooth®. Nella cuffia viene emesso un segnale acustico.
- Se l'accoppiamento non è riuscito, spegnere le cuffie e riprovare l'accoppiamento nel modo descritto precedentemente.

d) Riproduzione audio via cavo

- Se il dispositivo audio (dispositivo di segnale audio) non dispone di una trasmissione audio Bluetooth®, può anche essere collegato al prodotto tramite il jack da 3,5 mm in dotazione.
- Collegare l'ingresso analogico (1) con l'uscita audio (uscita cuffie) del dispositivo audio. L'indicatore LED (6) smette di lampeggiare in blu, dato che è stata interrotta una connessione Bluetooth® esistente.
- Avviare la riproduzione sul dispositivo audio.
- È ora possibile controllare comodamente la riproduzione e il volume con i comandi del proprio dispositivo audio. I comandi sulle cuffie non possono essere usati, se si usa il cavo jack da 3,5 mm con il microfono.
- Una connessione Bluetooth® esistente viene interrotta non appena viene collegato un connettore jack da 3,5 mm al dispositivo.

e) Funzioni dei tasti

Sulle cuffie

Tasto	Funzione
+	Con questo tasto (3) si passa al brano successivo della playlist. Premere e tenere premuto per alzare il volume.
	Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spengimento per 3 - 5 secondi, per mettere le cuffie in modalità di accoppiamento  -  . Premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa un brano. Per spegnere, premere e tenere premuto per 3 - 5 secondi. In caso di chiamata in ingresso premere brevemente  per accettarla oppure, dopo averla accettata, premere brevemente  per terminarla. Premere brevemente due volte  per chiamare l'ultimo numero telefonico composto oppure premere brevemente una volta, per interrompere. Per rifiutare una chiamata, premere e tenere premuto per 3 - 5 secondi  .
-	Con questo tasto (5) si passa al brano precedente della playlist. Premere e tenere premuto per abbassare il volume.

Tasto multifunzione sul microfono

- Premere brevemente una volta per riprodurre o mettere in pausa un brano.
- In caso di chiamata in ingresso premere brevemente per accettarla oppure, dopo averla accettata, premere brevemente per terminarla.
- Premere brevemente due volte, per passare al brano successivo della Playlist.
- Premere brevemente tre volte, per passare al brano precedente della Playlist (entro i primi 3 secondi di riproduzione di un brano).
- In caso di superamento di questo limite, riproduce di nuovo il brano attuale dall'inizio.

→ Alcuni dispositivi portatili non supportano le funzioni di questo tasto. In tal caso, è necessario utilizzare i comandi sul dispositivo portatile.

f) Accettare una chiamata

- Se il prodotto è collegato a un dispositivo portatile abilitato alle telefonate tramite Bluetooth®, quando arriva una chiamata in ingresso il titolo riprodotto viene interrotto e viene emesso un segnale acustico.
- Per rispondere a una chiamata con le cuffie, premere brevemente il tasto di accensione/spengimento (4).
- Per terminare una chiamata, premere ancora una volta il tasto di accensione/spengimento (4). È possibile utilizzare anche i normali elementi di comando del dispositivo portatile come di consueto per accettare o rifiutare una chiamata.

g) Indicazioni per la risoluzione dei problemi

- In caso di funzioni mancanti o non funzionanti, accertarsi che siano installati tutti i driver Bluetooth® più recenti.
- Tener presente che non vengono supportate tutte le funzioni di telecomando delle cuffie da tutte le fonti di segnale audio (ad es. smartphone). Verificare la funzionalità del dispositivo (deve essere supportato il protocollo AVRCP) e visitare il sito web del produttore del vostro Smartphone ecc. Potrebbe essere utile un aggiornamento.
- Se l'audio non viene riprodotto nelle cuffie, alzare il volume, o ricreare la connessione Bluetooth® o rieffettuare l'accoppiamento.
- Se si dovessero sentire dei rumori, assicurarsi che il dispositivo del segnale audio e le cuffie non siano distanti più di 10 m. Risolvere altri disturbi di ricezione radio.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso	5 V/CC
Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 V/CC, 300 mAh
Potenza di trasmissione	+2 dBm
Versione Bluetooth®	4.2
Standard supportati	AVCTP1.0, AVRCP1.0, GAVDP1.2, AVDTP1.0, A2DP1.2, Hands-Free Profile1.5, Headset Profile V1.1
Portata	ca. 10 m
Gamma di frequenza (acustica)	20 - 20000 Hz
Sensibilità	105 ± 3 dB
Presca jack (aux-in).....	3,5 mm
Altoparlante	40 mm
Tempo di ricarica della batteria.....	da 2 a 3 ore
Standby	100 ore
Durata della batteria ricaricabile	Circa da 9 a 10 ore (a seconda del volume e del tipo di musica/modalità del telefono)
Condizioni di esercizio/conservazione.....	da +10 a +50 °C, umidità relativa da 40 a 85 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x H)	156 x 70,5 x 184 mm
Peso	175 ±10 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1577240_v4_1217_02_DS_m_it_(1)