
NOTE

Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può riavviare solo manualmente.

Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, verificare che tutti i coperchi e i fermi siano ben chiusi isolando la fotocamera e la custodia per l'uso subacqueo. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e cloro e lasciarla asciugare.

La fotocamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

Dopo l'uso subacqueo, la custodia deve essere mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Rallye è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in www.easypix.eu.




Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS


Panox[®]
mx200
ACTION CAM

MANUALE DELL'UTENTE

FUNZIONI DI BASE



CUSTODIA IMPERMEABILE



MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e attrezzatura.



UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA


Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per passare tra le modalità della fotocamera.

REGISTRAZIONE VIDEO




720p 30fps/VGA 30fps

RIPRODUZIONE



Visualizzare video e foto su schermo.

IMPOSTAZIONI




Premere il tasto "Giù" per accedere alle impostazioni:

Impostazioni per video/foto e di sistema

Premere ripetutamente il pulsante Selezione/Scatto per scorrere tra le impostazioni.

Utilizzare il pulsante Su o Giù per scorrere tra le opzioni di impostazione e premere Scatto/Selezione per scegliere l'opzione desiderata.

IMPOSTAZIONI VIDEO



- 1) HD 720p* 30fps (*interpolata)
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins


2) Timbro della data: Spento / Data & Ora

3) Esposizione:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0


Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può riavviare solo manualmente.

IMPOSTAZIONI FOTO



- 1) Risoluzione: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolata)
- 2) Scatto singolo: Off/On
- 3) Foto in sequenza: Off/On
- 4) Intervallo di tempo: Off/2s/10s

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



- 1) Suoni: On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
- 3) Protezione pannello (salvaschermo):
30sec/1 min/3 min/5 min

4) Risparmio energetico: Off/1 min/3 min/5 min

5) Data & Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA,
MM/GG/AAAA

6) Lingua: inglese, tedesco, italiano, spagnolo,
portoghese, olandese, francese, ceco, polacco, turco,
russo, giapponese, coreano, thailandese, cinese
tradizionale

7) Formato: No/Sì

8) Reset totale: No/Sì

9) Versione

REGISTRAZIONE VIDEO + FOTO

Premere il pulsante Selezione/Scatto per avviare o fermare la registrazione.

Premere il tasto Giù/Scatto per scattare una foto.

SALVATAGGIO/SCHEDE MICRO SD

Questa fotocamera è compatibile con memory card tipo microSD da 8GB, 16GB, e 32GB, microSDHC e microSDXC.

Si deve usare una scheda microSD con velocità di classe 10.

Consigliamo di usare schede di memoria di marchi conosciuti per ottenere la massima affidabilità nelle attività ad alta vibrazione.

RICARICA DELLA BATTERIA

Se c'è una registrazione in corso quando la batteria raggiunge lo 0%, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ricaricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a un'alimentazione USB.
2. L'indicatore di stato di carica rimane acceso mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Tempo di ricarica: circa 4 ore