

**Istruzioni**
**Pocket-DAB Radio RF-DAB-Pocket1**

N. ord. 1620627

**Uso conforme**

Pocket-DAB Radio RF-DAB-Pocket1 serve per ricevere stazioni radio in ambiente privato. Non è adatto a scopi commerciali.

È consentito solo l'uso in ambienti chiusi o in spazi esterni protetti. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. cortocircuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

**Dotazione**

- Pocket-DAB Radio
- Auricolare
- Cavo USB
- Istruzioni


**Istruzioni di funzionamento attuali**

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

**Spiegazione dei simboli**


Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

**Avvertenze per la sicurezza**



**Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.**

**a) Informazioni generali**

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non utilizzare il prodotto mentre si è alla guida di un veicolo, utilizzano macchinari o si effettuano altre attività potenzialmente pericolose. Potrebbero esserci segnali di avviso ed essere esposti quindi a pericoli.
- Se si utilizza il prodotto per lo sport o come pedone, regolare il volume in modo da continuare a percepire i rumori ambientali.
- La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, alta umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali non idonee oppure
  - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
- Consultare un professionista per assistenza relativa a funzionamento, sicurezza o collegamento del prodotto.
- Far eseguire gli interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno specialista/officina specializzata. In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non si esiti a contattare il nostro servizio clienti o altro specialista.

**b) Batteria ricaricabile**

- La batteria integrata non può essere rimossa e può essere ricaricata solo nel dispositivo. Non tentare di rimuovere la batteria e caricarla in un caricabatterie esterno.
- La batteria deve essere ricaricata mediante la porta USB di un alimentatore USB o una porta USB del computer. Un altro alimentatore conduce a danni per l'apparecchio e potrebbe causare il surriscaldamento della batteria o l'incendio (pericolo di esplosione!).



- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Presa auricolare
- 3 Display
- 4 Tasto STANDBY/MODE
- 5 Tasto ENTER/LOCK
- 6 Tasto ◀
- 7 Tasto VOL-
- 8 Connettore CC 5V IN
- 9 Tasto ▶
- 10 Tasto VOL+
- 11 Tasto MENU/INFO

**Ricarica della batteria integrata**


La porta USB su cui è in carica il dispositivo deve avere una capacità di almeno 500 mA. Ciò è di solito garantito da qualsiasi porta USB del computer. Tuttavia, l'apparecchio può essere anche ricaricato con alimentatori con uscita USB.

Prima della prima messa in servizio, è necessario caricare la completamente la batteria integrata. La durata di carica è di circa 3 ore.

Caricare la batteria almeno una volta al mese, anche quando il dispositivo non è utilizzato. Ciò protegge la batteria da danni dovuti a scarica profonda e prolunga la durata della batteria. In nessun caso lasciare il dispositivo per più di 10 mesi senza ricaricare la batteria.

- Collegare il cavo USB in dotazione al connettore CC 5V IN (8).
- Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB di un computer o di un alimentatore USB idoneo.
- Accendere l'unità portando l'interruttore ON/OFF (1) in posizione ON.
- Durante la ricarica, la spia di stato della batteria lampeggia sul display (3).
- Una volta caricata la batteria, la spia di stato della batteria sul display (3) mostrerà l'icona di una batteria carica.
- Collegare il cavo USB nuovamente per la procedura di carica.
- Il tempo di funzionamento con una carica della batteria è di circa 8 ore a volume medio. Quando la batteria è scarica, la spia di stato della batteria sul display (3) indica un'icona di batteria scarica.

**Collegamento degli auricolari**

Inserire il jack dell'auricolare nella presa auricolare (2).



Il cavo degli auricolari funge anche da antenna per la ricezione radio. Pertanto, è necessario collegare sempre gli auricolari per garantire una ricezione adeguata.

**Funzionamento**
**a) Funzionamento generale**
**Accensione e spegnimento**

- Portare il selettore ON/OFF (1) sulla posizione ON, per accendere il dispositivo.
- Portare il selettore ON/OFF (1) sulla posizione OFF, per spegnere il dispositivo.
- ➔ Con l'interruttore ON/OFF (1) il dispositivo può essere completamente spento. Utilizzare questa funzione se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo per risparmiare la carica della batteria.
- Dopo la prima accensione, viene impostata la lingua del menu. Selezionare la lingua desiderata con i tasti ◀ (6) o ▶ (9) e premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).
- Successivamente, il dispositivo esegue una ricerca automatica nel campo di ricezione DAB.
- ➔ Durante la ricerca, il display (3) mostra l'avanzamento e il numero di stazioni trovate. Dopo il completamento della ricerca della stazione, viene riprodotta la prima stazione dell'elenco delle stazioni. Se non sono state trovate stazioni, non è stato possibile ricevere alcun segnale. In questo caso, cambiare la posizione del dispositivo o l'orientamento del filo degli auricolari (funge da antenna) ed effettuare nuovamente la ricerca dei canali. Controllare se le stazioni DAB sono trasmesse nella propria zona.
- Il display (3) mostra la potenza del segnale in alto a destra.
- All'accensione, il dispositivo parte quindi con l'ultima modalità operativa selezionata.
- Premere a lungo il tasto STANDBY/MODE (4) per portare il dispositivo in modalità standby.
- ➔ In modalità standby, il display (3) mostra l'ora e il livello della batteria. Utilizzare la funzione standby se si utilizza il dispositivo solo per un breve periodo.

## Regolazione del volume

- Premere il tasto VOL- (7) per diminuire il volume.
- Premere il tasto VOL+ (10) per aumentare il volume.

## Impostazione della modalità di funzionamento

- Premere brevemente il tasto STANDBY/MODE (4) per impostare la modalità di funzionamento (DAB o FM)

## Blocco tasti

- Durante il funzionamento, premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per attivare o disattivare il blocco dei tasti.

→ Il blocco dei tasti previene l'azionamento indesiderato dei tasti quando il dispositivo è ad es. portato in una borsa. Il display (3) mostra un simbolo corrispondente quando il blocco tasti è attivato.

## Funzionamento del menu

- Premere e tenere premuto il tasto MENU/INFO (11) per passare alla visualizzazione del menu (riga inferiore del display).
- Premere i tasti ◀ (6) o ▶ (9), per navigare il menu.
- Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per selezionare o confermare una voce di menu.

→ Se nessuna operazione viene eseguita per un lungo periodo durante la visualizzazione del menu, il display ritorna al normale display operativo.

## b) Modalità DAB

### Sintonizzazione automatica

- Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), finché sulla riga inferiore del display non appare "Full Scan".
- Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5), per avviare la ricerca della stazione.
- Il dispositivo esegue una ricerca delle stazioni nell'area di ricezione DAB, come dopo la prima accensione, e memorizza le stazioni trovate nell'elenco delle stazioni.
- Durante la ricerca, il display (3) mostra l'avanzamento e il numero di stazioni trovate.

### Ricerca manuale delle stazioni

- Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), finché sulla riga inferiore del display non appare "Full Scan".
- Premere i tasti ◀ (6) o ▶ (9), fino a quando non appare "Manual tune".
- Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).
- Ora è possibile impostare manualmente la frequenza di ricezione con i tasti ◀ (6) o ▶ (9) e richiamare le stazioni ricevibili con il tasto ENTER/LOCK (5).

→ La ricerca manuale delle stazioni è utile solo se si conosce la frequenza di trasmissione della stazione desiderata. In caso contrario, è necessario utilizzare la ricerca automatica della stazione.

### Scelta della stazione

- Premere i tasti ◀ (6) o ▶ (9), per selezionare la stazione desiderata dall'elenco delle stazioni.
- Attendere brevemente o premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per riprodurre la stazione selezionata.

### Memorizzazione delle stazioni

- Il dispositivo può memorizzare fino a 10 stazioni DAB.
- Impostare la stazione DAB da memorizzare come descritto sopra.
- Premere e tenere premuto il tasto ENTER/LOCK (5) finché sul display non viene visualizzato l'elenco della memoria delle stazioni (3).

→ Se non ci sono posizioni di memoria, non viene visualizzato alcun nome della stazione. Se lo spazio di memoria è già occupato, viene visualizzato il nome della stazione memorizzata.

- Utilizzare i tasti ◀ (6) o ▶ (9) per selezionare la posizione di memoria desiderata e confermare la selezione tenendo premuto il tasto ENTER/LOCK (5).
- Per eliminare una stazione memorizzata, è sufficiente salvare un'altra stazione nella sua memoria.
- Per riprodurre una stazione memorizzata, tenere premuto il tasto ENTER/LOCK (5) e utilizzare i tasti ◀ (6) o ▶ (9) per selezionare la stazione desiderata.
- Confermare la selezione premendo brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).

### Recupero di informazioni sulla stazione

- Premere brevemente il pulsante MENU/INFO (11) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attualmente selezionata nella riga inferiore del display.
- Premere di nuovo il tasto MENU/INFO (11) per far riaccendere il display.
- Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dall'emittente.

## c) Modalità FM

### Ricerca emittente

- Premere brevemente il tasto ◀ (6) o ▶ (9) per modificare la frequenza di ricezione passo per passo e manualmente. Ogni pressione cambia la frequenza di ricezione con incrementi di 50 kHz.
  - Premere a lungo il tasto ◀ (6) o ▶ (9) per avviare la ricerca delle stazioni in quella direzione.
  - Se viene trovata una stazione FM con un segnale sufficientemente forte, la ricerca si interrompe e la stazione viene riprodotta.
- Per impostare stazioni più deboli, utilizzare la sintonizzazione manuale.

### Commutazione stereo-mono

- Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), fino a quando sulla riga inferiore del display non appare "Set To Mono" o "Set To Auto"
- Con i tasti ◀ (6) bzw. ▶ (9), selezionare il tipo di ricezione desiderato:
  - "Set To Mono" riceve tutte le stazioni in mono
  - "Set To Auto" commuta la modalità di ricezione su stereo se il segnale è abbastanza forte, o su mono in caso di segnale debole

→ Per le stazioni scarsamente ricevibili, si consiglia la ricezione mono, poiché è privo di rumore.

- Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5), per confermare la selezione.

## Memorizzazione delle stazioni

- Il dispositivo può memorizzare fino a 10 stazioni FM.
- Il salvataggio delle stazioni, la scelta della stazione salvata e l'eliminazione delle stazioni memorizzate viene eseguito come descritto in modalità DAB.

## Recupero di informazioni sulla stazione

- Premere brevemente il pulsante MENU/INFO (11) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attualmente selezionata nella riga inferiore del display.
- Premere di nuovo il tasto MENU/INFO (11) per far riaccendere il display.
- Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dall'emittente.

## d) Impostazioni di sistema

- Premere e tenere premuto il tasto MENU/INFO (11) per visualizzare il menu.
- Selezionare la voce desiderata con i tasti ◀ (6) o ▶ (9) e premere il tasto ENTER/LOCK (5) per selezionare la voce del menu:

"Set Language"	Impostazione della lingua del menu
"System Reset"	Ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica
"SW Ver. Vx.xx"	Visualizzazione della versione del software

## Cura e pulizia



Prima della pulizia scollegare il prodotto dall'alimentazione USB.

Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detersivi a base di alcol o altre soluzioni chimiche, queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

La batteria integrata non può essere rimossa e deve essere smaltita insieme con il dispositivo.

## Dati tecnici

Tensione di carica.....	5 V/CC (su USB)
Assorbimento di corrente.....	500 mA max.
Batteria ricaricabile.....	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 V/1000 mAh
Tempo di funzionamento con una batteria carica.....	ca. 8 ore (a volume medio)
Campo di ricezione.....	87,5-108 MHz (FM)
	174-240 MHz / Band III 5A-13F (DAB+)
Memorie stazioni.....	20 (10x FM + 10x DAB)
Dimensioni.....	96 x 57 x 18 mm
Peso.....	72,5 g
Condizioni di impiego.....	da 0 a +40 °C / 10-95% umidità relativa
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +60 °C / 10-95% umidità relativa

## Dichiarazione di Conformità (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Scegliere una lingua selezionando una delle bandiere e inserire il numero d'ordine del prodotto nel campo di ricerca; è inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità in formato PDF.