

Datenblatt für Netzfilter

Artikel-Nr. : 6SE6400-2FL02-6BB0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	26,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,00 kg (2,20 lb)

Maße

Breite	149,0 mm (5,87 in)
Höhe	213,0 mm (8,39 in)
Tiefe	50,5 mm (1,99 in)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 6,00 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,43 m

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	CE / UL
--------------------	---------